

Rack Safety Plus, 3 U, 400 В перем. тока, CEE

CATALOG NUMBER

21270-001



Шкаф Safety Plus от nVent SCHROFF — это 19-дюймовый распределительный блок питания, используемый как центральный выключатель питания для подачи питания на электрическое оборудование и электронные устройства, подключенные к сети переменного тока. Кроме того, он оснащен функцией аварийного останова.

CERTIFICATIONS



FEATURES

19-дюймовый распределительный блок питания с функцией аварийного останова, высота 3 U

Работает как центральный выключатель питания для подачи питания на электрическое оборудование и электронные устройства, подключенные к сети переменного тока

Трехфазный 400 В или однофазный 230 В сетевой вход с предохранителями

Выходы переменного тока с разъемами различного типа, переключаемые с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.»

Постоянные выходы переменного тока (служебные)

Все выходы защищены автоматическими выключателями

Для функции аварийного останова, соответствующей требованиям EN 60947-5-1 и EN 60204-1, предусмотрена защита от вандализма

Существует возможность подключения дополнительной кнопки аварийного останова к системе

PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: Power Distributor

Works With: Varistar CP; Novastar

Function: Emergency Stop

Input Voltage AC: 400V

Number of Phases: 3

EMC Filter: Да

Surge Arrester: Да

Inrush Current Limiter: Да

Residual Current Device: Да

Circuit Breaker Cover: Да

Rack Height: 3U

Socket Type: SCHUKO; IEC C13

Аксессуар Тип: Энергораспределительные аксессуары

Net Weight: 13kg

Package Quantity: 1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Информация для точной конфигурации дополнительных функций и пример конфигурации приводится в таблице, поставляемой вместе с изделием(-ями).

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE