


Rack Safety Plus, 3 U, 400 В переменного тока, 32 А, CEE

CATALOG NUMBER

21270-032



Устройство Rack Safety Plus от nVent SCHROFF — это 19-дюймовый блок распределения питания, используемый для подачи питания переменного тока на электрические или электронные устройства в качестве центрального выключателя питания. Кроме того, он оснащен функцией аварийного останова.

FEATURES

19-дюймовый блок распределения питания высотой 3 U с функцией аварийного останова

Обеспечивает подачу питания переменного тока на электрические или электронные устройства в качестве центрального выключателя питания

3-фазный сетевой вход 32 А, 230/400 В с автоматическим выключателем питания

Выходы переменного тока с разъемами различного типа, переключаемые с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.»

Постоянные выходы переменного тока (служебные)

Все выходы защищены автоматическими выключателями

Функция аварийного останова соответствует требованиям EN 60947-5-1 и EN 60204-1 и имеет защиту от вандализма

К системе можно подключить дополнительную внешнюю кнопку аварийного останова

PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: Power Distributor

Аксессуар Тип: Энергораспределительные аксессуары

Circuit Breaker Cover: Да

EMC Filter: Нет

Function: Emergency Stop

Input Voltage AC: 400V

Inrush Current Limiter: Нет

Number of Phases: 3

Rack Height: 3U

Residual Current Device: Да

Socket Type: CEE; IEC C19

Surge Arrester: Да

Works With: Varistar; Varistar CP; Novastar

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Информация для точной конфигурации дополнительных функций и пример конфигурации приводится в таблице, поставляемой вместе с изделием (-ями).

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE