


RatiopacPRO, настольный корпус, экранированный, передняя накладка, высота 3 U, ширина 42 HP, 315 мм

CATALOG NUMBER

24572-052



Корпус nVent SCHROFF RatiopacPRO с ЭМС-экранированием, обеспечивает защиту электроники для 19-дюймовых и индивидуальных электронных блоков. Гибкий в установке и надежный корпус легко преобразуется из настольного решения в решение для установки в 19-дюймовый шкаф и поддерживает четыре варианта исполнения. Данный вариант исполнения корпуса имеет элегантный дизайн для настольного применения.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Настольный корпус с предварительно сконфигурированными компонентами, в соответствии с IEC 60297-3-101; подготовлено для 19-дюймовых компонентов, напр., вставных модулей или европлат

с экранированием

Корпус с передней накладкой

Вентиляционные отверстия в нижней крышке

Вентиляционные отверстия в задней стенке

В соответствии с DIN EN 62368-1

PRODUCT ATTRIBUTES

Rack Height: 3U

Rack Width: 42HP

Глубина мм: 315.5mm

Package Quantity: 1

Usable Height: 112.3mm

Usable Width: 219mm

Front Frame Construction: Side Trim; Horizontal Rails

Cooling Option: Нет

Complies With: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11

EMC Shielding: Да

Finish: Passivated; Powder Coated

Высота мм: 132.6mm

Material: Алюминий

Product Family: RatiopacPRO

Product Type: Корпус

Protection Rating: IP20

Static Load: 25kg

Type: Case for 19" Components

Ширина мм: 235.5mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Модификации (специальные цвета или размеры).

Индивидуальные решения (вырезы в верхней крышке, панели основания или боковых панелях).

Услуга сборки при заказе от 1 шт.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE