


Универсальный теплопроводник (FHC) Interscale, 70 мм

CATALOG NUMBER

24830-001



Расширение и сжатие теплопроводного блока по вертикали компенсирует наложение допусков и обеспечивает оптимальный поверхностный контакт и давление вдоль канала теплоотвода, что позволяет обойтись без теплопроводящей подложки.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Поддержка систем ATX, ITX, Mini-ITX и COM на базе процессоров Intel Core-i и AMD указанных ниже типов. Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Подходит для корпусов Interscale C

Непревзойденная эффективность кондуктивного охлаждения, Повышение эффективности на 70% по сравнению с традиционными методами кондуктивного охлаждения

Расширение и сжатие теплопроводного блока по вертикали компенсирует наложение допусков и обеспечивает оптимальный поверхностный контакт и давление вдоль канала теплоотвода, что позволяет обойтись без теплопроводящей подложки

Крепление к печатной плате с помощью монтажных кронштейнов, продается отдельно

PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: Conductor Block

Product Family: Interscale

Type: Heat Conductor

Works With: Coffrets

Package Quantity: 1

Глубина мм: 50mm

Ширина мм: 50mm

Finish: Anodized; Aluminum-Zinc Plated

Gross Weight: 0.609kg

Material: Алюминий; Сталь

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Для монтажа универсального теплопроводника на печатную плату закажите монтажный кронштейн (Intel или AMD, см. список принадлежностей).

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE