

265 Фиксатор для печатных плат с высоким усилием зажима

CATALOG NUMBER

A265HC-4.80T2



Серия 265HC Card-Lok также характеризуется более легким весом и узким профилем, идеально подходящим для крепления печатных плат, которые плотно размещаются внутри корпуса. Стержневая конструкция обеспечивает более равномерное усилие зажима по всей длине Card-Lok, сохраняя при этом выравнивание клина и корпуса для более легкой установки.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

FEATURES

Вес 0,89 г/см (0,80 унций/дюйм)

Макс. расширение 7,37 мм (0,290 дюймов)

Длина 96,5 мм (3,80 дюймов) до 172,7 мм (6,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)

Среднее усилие зажима (4,80 дюймов, черное анодное покрытие) = 1091 фунтов

Винтовой механизм

Доступен с черным анодированным покрытием, с твердым черным анодированным покрытием, или химическим никелированием

5-сегментные, стержневая конструкция

Разнообразные варианты крепления

Профиль 5,72 мм (0,225 дюймов) x 5,84 мм (0,230 дюймов)

Для систем с кондуктивным охлаждением

PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: PCB Retainer
Material: Алюминий
Type: Shafted, High Clamp Force
Thermal Performance: Better
Profile: 5.72 x 5.84 mm
Clamp Force: 272kgf
Gap Width: PCB + (6.0 - 6.9 mm)

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE