

267 Фиксатор для печатных плат с высоким усилием зажима

CATALOG NUMBER

MA267HC-3.80TM2



Серия 267HC Card-Lok также характеризуется более легким весом и узким профилем, идеально подходящим для крепления печатных плат, которые плотно размещаются внутри корпуса. Стержневая конструкция обеспечивает более равномерное усилие зажима по всей длине Card-Lok, сохраняя при этом выравнивание клина и корпуса для более легкой установки.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

FEATURES

5-сегментные, стержневая конструкция

Винтовой механизм

Макс. расширение 5,99 мм (0,236 дюймов)

Длина 96,5 мм (3,80 дюймов) до 172,7 мм (6,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)

Среднее усилие зажима (4,80 дюймов, черное анодное покрытие) = 1025 фунтов

Разнообразные варианты крепления

Профиль 6,35 мм (0,250 дюймов) x 5,00 мм (0,197 дюймов)

Вес 0,75 г/см (0,067 унций/дюйм)

Доступен с черным анодированным покрытием, с твердым черным анодированным покрытием, или химическим никелированием

Для систем с кондуктивным охлаждением

PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: PCB Retainer
Material: Алюминий
Type: Shafted, High Clamp Force
Thermal Performance: Best
Profile: 6.35 x 5.00 mm
Clamp Force: 272kgf
Gap Width: PCB + (5.0 - 5.9 mm)

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE