

Комплект 19-дюймового блочного каркаса EurorasPRO для объединительной платы, возможно дооснащение экранированием

Неэкранированный блочный каркас для монтажа объединительной платы.



CERTIFICATIONS



FEATURES

Блочный каркас с боковой стенкой типа F («гибкий»), передний 19-дюймовый кронштейн входит в комплект поставки, 19-дюймовый кронштейн с регулируемой глубиной заказывается отдельно

Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой

Алюминиевая конструкция

IP 20 в соответствии с IEC 60529

Доступны модификации, включающие вырезы, различные варианты отделки или размеры

Поставляется в компактной плоской упаковке

Горизонтальная рейка типа «light»

Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

SPECIFICATIONS

Finish: Anodized; Passivated

EMC Shielding: Нет

Table 1/3

Catalog Number	Rack Height	Глубина мм	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	Gasket Type
24563-131	3U	175mm	1	Объединительная плата	160mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-132	3U	235mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-133	3U	295mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-134	3U	355mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-135	3U	415mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-136	3U	475mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-431	6U	175mm	1	Объединительная плата	160mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-432	6U	235mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-433	6U	295mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-434	6U	355mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-435	6U	415mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)
24563-436	6U	475mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stainless Steel EMC (retrofittable)

Table 2/3

Catalog Number	Handle Included	Mounting	Complies With	Material	Rack Width	Static Load
24563-131	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	Алюминий	84HP	11kg
24563-132	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	Алюминий	84HP	11kg
24563-133	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	Алюминий	84HP	11kg
24563-134	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	Алюминий	84HP	11kg
24563-135	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	Алюминий	84HP	11kg
24563-136	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	Алюминий	84HP	11kg
24563-431	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	Алюминий	84HP	11kg
24563-432	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	Алюминий	84HP	11kg
24563-433	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	Алюминий	84HP	11kg
24563-434	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	Алюминий	84HP	11kg
24563-435	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	Алюминий	84HP	11kg
24563-436	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	Алюминий	84HP	11kg

Table 3/3

Catalog Number	Quick Ship
24563-131	No
24563-132	No
24563-133	No
24563-134	No

Catalog Number	Quick Ship
24563-135	No
24563-136	No
24563-431	No
24563-432	No
24563-433	No
24563-434	No
24563-435	No
24563-436	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE