


Комплект 19-дюймового блочного каркаса EurorasPRO для объединительной платы, с экранированием, CompactPCI

Блочный каркас с ЭМС-экранированием для монтажа объединительной платы, для приложений CPCI



CERTIFICATIONS



FEATURES

Блочный каркас с боковой стенкой типа F («гибкий») для сменных модулей CompactPCI с высоким усилием вставки и извлечения

Алюминиевая конструкция

Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой

Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11

Доступны модификации, включающие вырезы, различные варианты отделки или размеры

ЭМС экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц, 30 дБ при 2 ГГц, при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями, (по VG 95373, часть 15)

Поставляется в компактной плоской упаковке

IP 20 в соответствии с IEC 60529

Горизонтальный рельс типа H "heavy"

SPECIFICATIONS

Material: Алюминий

Finish: Anodized; Passivated

Product Type: Subrack/Chassis

EMC Shielding: Да

Table 1/3

Catalog Number	Rack Height	Глубина мм (D)	Rear I/O	Package Quantity	For Mounting	Board Depth
24563-152	3U	235mm		1	Объединительная плата	160mm
24563-457	6U	275mm	Да	1	Объединительная плата	80mm, 160mm
24563-452	6U	235mm		1	Объединительная плата	160mm
24563-157	3U	275mm	Да	1	Объединительная плата	80mm, 160mm

Table 2/3

Catalog Number	Gasket Type	Handle Included	Mounting	Complies With	Rack Width	Static Load
24563-152	Textile EMC	Нет	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10	84HP	11kg
24563-457	Textile EMC	Нет	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	84HP	11kg
24563-452	Textile EMC	Нет	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10	84HP	11kg
24563-157	Textile EMC	Нет	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	84HP	11kg

Table 3/3


Catalog Number	Quick Ship
24563-152	No
24563-457	No
24563-452	No

Catalog Number	Quick Ship
24563-157	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.

DIAGRAMS



WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE