

Комплект 19-дюймового блочного каркаса EurorasPRO для объединительной платы, направляющая рейка, возможно дооснащение экранированием



Неэкранированный блочный каркас для объединительной платы, блочный каркас можно установить на направляющих рейках для закрепления блочного каркаса внутри шкафа.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Блочный каркас с боковой панелью типа F («гибкий»), 19-дюймовый кронштейн с регулируемой глубиной

Блочный каркас может использоваться совместно с направляющими рейками

Задние горизонтальные рейки для монтажа объединительной платы с изоляционной полоской

Макс. вес устанавливаемого оборудования до 11 кг

Рейка с резьбовыми отверстиями, предустановленная изоляционная полоска

SPECIFICATIONS

Material:	Алюминий
Finish:	Anodized; Passivated
EMC Shielding:	Нет
Product Type:	Subrack/Chassis

Table 1/2

Catalog Number	Rack Height	Глубина мм	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	EMC Gasket Type
24553-132	3U	235mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm	Нержавеющая сталь
24553-133	3U	295mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Нержавеющая сталь
24553-134	3U	355mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Нержавеющая сталь
24553-432	6U	235mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm	Нержавеющая сталь
24553-433	6U	295mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Нержавеющая сталь
24553-434	6U	355mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Нержавеющая сталь

Table 2/2

Catalog Number	Handle Included	Mounting	Complies With	Rack Width	Static Load	Quick Ship
24553-132	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-133	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-134	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-432	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-433	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-434	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Альтернативный продукт для старых серий блочных каркасов EuropaLab и EuropaC.

Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE