

Шкаф Safety Plus, высота 3 U, 230 / 400 В перем. тока



Шкаф Safety Plus от nVent SCHROFF — это 19-дюймовый распределительный блок питания, используемый как центральный выключатель питания для подачи питания на электрическое оборудование и электронные устройства, подключенные к сети переменного тока. Кроме того, он оснащен функцией аварийного останова.

CERTIFICATIONS



FEATURES

19-дюймовый распределительный блок питания с функцией аварийного останова, высота 3 U

Работает как центральный выключатель питания для подачи питания на электрическое оборудование и электронные устройства, подключенные к сети переменного тока

Трехфазный 400 В или однофазный 230 В сетевой вход с предохранителями

Выходы переменного тока с разъемами различного типа, переключаемые с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.»

Постоянные выходы переменного тока (служебные)

Все выходы защищены автоматическими выключателями

Для функции аварийного останова, соответствующей требованиям EN 60947-5-1 и EN 60204-1, предусмотрена защита от вандализма

Существует возможность подключения дополнительной кнопки аварийного останова к системе

SPECIFICATIONS

Function:	Emergency Stop
Works With:	Varistar CP; Novastar
Аксессуар Тип:	Энергораспределительные аксессуары
Residual Current Device:	Да

Table 1/2

Catalog Number	Product Type	Input Voltage AC	Number of Phases	EMC Filter	Surge Arrester	Inrush Current Limiter
21270-003	Power Distributor	230V	1	Нет	Нет	Нет
21270-011	Power Distributor	230V	1	Нет	Нет	Нет
21270-005	Power Distributor	230V	1	Нет	Да	Нет
21270-010	Power Distributor	230V	1	Нет	Да	Да
21270-012	Power Distributor	400V	3	Нет	Нет	Нет
21270-001	Power Distributor	400V	3	Да	Да	Да

Table 2/2

Catalog Number	Circuit Breaker Cover	Rack Height	Socket Type	Package Quantity	Quick Ship
21270-003	Нет	3U	IEC C13	1	No
21270-011	Нет	3U	SCHUKO, IEC C13	1	No
21270-005	Да	3U	SCHUKO	1	No
21270-010	Да	3U	IEC C13	1	No
21270-012	Нет	3U	IEC C13, IEC C13 LOCK	1	No
21270-001	Да	3U	SCHUKO, IEC C13	1	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Информация для точной конфигурации дополнительных функций и пример конфигурации приводится в таблице, поставляемой вместе с изделием(-ями).

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause

product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE