

Модули VITA с кондуктивным охлаждением



Оформите заказ с использованием одного номера детали для всего модуля с кондуктивным охлаждением, включая маркировку деталей и компонентов, а также фиксаторы Card-Lok, устройства для извлечения, ключи шифрования, прокладки для защиты от электромагнитных помех и термолисты.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Полный спектр услуг по проектированию, включая тепловой анализ

Быстрое изготовление по технологии объемной печати модулей с кондуктивным охлаждением и рам для проверки совместимости

Загружаемые стандартные шаблоны САПР – доступны шаблоны 3 U и 6 U

Доступны с черным анодным покрытием, химической пленкой, химическим никелированием

Доступны корпуса с защитой от электростатических разрядов

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Catalog Number	Works With	Clamp Force	Gap Width	Design Feature	Thermal Performance	Profile
3U260VITA30.1 PS-700	Conduction Cooled Enclosures	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Better	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA46.0 PS-700	Conduction Cooled Enclosures	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Better	6.35 x 6.26 mm

CatalogNumber	Works With	Clamp Force	Gap Width	Design Feature	Thermal Performance	Profile
3U260VITA48.2 PS-311	Conduction Cooled Enclosures	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Tolerance Compensating	Better	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA48.2 SS-311	Conduction Cooled Enclosures	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Tolerance Compensating	Better	6.35 x 6.26 mm
3UVPX48.2- PS260HTSI-311	Conduction Cooled Enclosures	272 – 318kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Tolerance Compensating	Best	6.35 x 6.26 mm
6U260IEEE1101 .2PS-700	Conduction Cooled Enclosures	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Better	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA30.1 PS-700	Conduction Cooled Enclosures	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Better	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA46.0 PS-700	Conduction Cooled Enclosures	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Better	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA48.2 PS-311	Conduction Cooled Enclosures	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Tolerance Compensating	Better	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA48.2 SS-311	Conduction Cooled Enclosures	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Tolerance Compensating	Better	6.35 x 6.26 mm

Table 2/2

Catalog Number	Rack Height	Complies With	Orientation	Finish	Material	Quick Ship
3U260VITA30.1 PS-700	3U	ANSI/VITA 30.1-2008	Primary		Алюминий	No
3U260VITA46.0 PS-700	3U	ANSI/VITA 46.0-2019	Primary		Алюминий	No
3U260VITA48.2 PS-311	3U	ANSI/VITA 48.2-2020	Primary	Black Anodized	Алюминий	No
3U260VITA48.2 SS-311	3U	ANSI/VITA 48.2-2020	Secondary	Black Anodized	Алюминий	No

CatalogNumber	Rack Height	Complies With	Orientation	Finish	Material	Quick Ship
3UVPX48.2- PS260HTSI-311	3U				Алюминий	No
6U260IEEE1101 .2PS-700	6U		Primary		Алюминий	No
6U260VITA30.1 PS-700	6U	ANSI/VITA 30.1-2008	Primary		Алюминий	No
6U260VITA46.0 PS-700	6U	ANSI/VITA 46.0-2019	Primary		Алюминий	No
6U260VITA48.2 PS-311	6U	ANSI/VITA 48.2-2020	Primary	Black Anodized	Алюминий	No
6U260VITA48.2 SS-311	6U	ANSI/VITA 48.2-2020	Secondary	Black Anodized	Алюминий	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE