



Блок розеток, IEC C13, со входом Wieland®, C13, 12 розеток, 19 дюймов, цвет черный

Data Solutions

CATALOG NUMBER

60110-341



Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Эта панель электропитания с алюминиевым шасси размером 1 U x 1 U легко интегрируется в шкаф. Разъем Wieland обеспечивает простую комбинацию с различными входными кабелями питания.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Вход: штекер Wieland® GST 18

Установочная высота 1 U

В соответствии с IEC 60320

Горизонтальная или вертикальная установка

Выходы: розетки IEC 60320 C-13

Во время установки панель электропитания можно поворачивать во всех направлениях (с шагом 90°)

PRODUCT ATTRIBUTES

Socket Type: IEC C13

Socket Quantity: 12

Switched Outlets: Нет

Voltage AC: 230V

Package Quantity: 1

Color: Черный

Глубина мм: 44mm

Finish: Anodized

Длина мм: 438.5mm

Material: Алюминий; Polyamide

Product Type: Панели электропитания

Net Weight: 0.71kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Кронштейн для вертикального монтажа заказывается отдельно.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE