

Блок розеток с 2 кабелями питания, 3-фаз.

Data Solutions



Модульные компактные блоки питания с двумя входами шнура питания, которые можно подключить к источнику питания А и В. Компактный дизайн в одном шасси.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж

Два соединительных кабеля (в двух направлениях длины), 3 м (с открытым концом), 2 x 3 фазы, 400 В перем. тока (красная, черная, белая зона)

Во время монтажа панели электропитания можно поворачивать во всех направлениях (с шагом 90°)

Монтажная высота 1 U

Панели электропитания с розетками IEC 60320-C13 и SCHUKO

SPECIFICATIONS

Длина мм:	1848.5mm
Material:	Алюминий; Polyamide
Color:	Серый; Черный; Красный
Product Type:	Панели электропитания

Table 1/2

Catalog Number	Socket Type	Socket Quantity	Switched Outlets	Voltage AC	Package Quantity	Глубина мм
60110-287	IEC C13	48	Нет	400V	1	44mm
60110-286	IEC C13, SCHUKO	36	Нет	400V	1	44mm

Table 2/2

Catalog Number	Finish	Высота мм
60110-287	Anodized	44mm
60110-286	Anodized	44mm

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE