

панель электропитания, BS

Data Solutions



Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Распределительный блок питания с алюминиевым шасси размером 1 U x 1 U легко интегрируется в шкаф с розетками BS.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж

При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)

В соответствии с британским стандартом BS 1363

Установочная высота 1 U

230 В., 13 А

Кабель питания 2 м с разъемом BS (встроенный предохранитель)

Розетки британского стандарта

SPECIFICATIONS

Material:	Алюминий; Polyamide
Color:	Серый
Product Type:	Панели электропитания

Table 1/2

Catalog Number	Socket Type	Socket Quantity	Switched Outlets	Voltage AC	Package Quantity	Глубина мм
60110-245	BS	6	Да	230V	1	44mm
60110-243	BS	7	Нет	230V	1	44mm
60110-244	BS	10	Нет	230V	1	44mm

Table 2/2

Catalog Number	Finish	Длина мм
60110-245	Anodized	438.5mm
60110-243	Anodized	438.5mm
60110-244	Anodized	947.5mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Кронштейн для вертикального монтажа заказывается отдельно.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE