

Система CPCI Serial со сменным источником питания, 4 U, 9 слотов



Система 4 U CompactPCI Serial с вертикальным каркасом для печатных плат на девять плат 3 U и одним сменным источником питания 3U.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Система соответствует IEC60297-3-101, -102, -103 IEEE 1101.1, 1101,10/11 объединительная плата соответствует PICMG CPCI-S.0

Система с вертикальным каркасом для печатных плат. Для формата печатной платы 3U

Объединительная плата с 9 слотами, 3U CompactPCI Serial (одновездочная топология Ethernet-сети), системный слот слева

Отвод тепла с помощью вентиляторного блока с функцией горячей замены высотой 1 U

Поддержка PCIe до 3-го поколения, USB 2.0 и 3.0, SATA до версии 3.0, и Ethernet до 10 GBase-T

Модернизируемый воздушный фильтр

SPECIFICATIONS

Table 1/3

Catalog Number	Product Type	Number of Slots	Type	Backplane Type	Data Transfer	Power per Slot
----------------	--------------	-----------------	------	----------------	---------------	----------------

24579-421	System	9	19" Rack Mount	3 U CompactPCI Serial with Ethernet Star	PCIe Gen3	40W
24579-416	System	9	19" Rack Mount	3 U CompactPCI Serial with Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Table 2/3

Catalog Number	Input Voltage AC	Airflow Direction	Rack Height	Power Supply Type	Power Supply Included	Rear I/O
24579-421	100 – 240V	Bottom to Top	4U	(2) Pluggable PSU	Да	Да
24579-416	100 – 240V	Bottom to Top	4U	(1) Pluggable PSU	Да	Нет

Table 3/3

Catalog Number	Complies With	Глубина мм	Высота мм	Package Quantity	Quick Ship
24579-421	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	No
24579-416	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Предложенные варианты доступны для заказа со склада сразу, другие конфигурации доступны по запросу.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE