

Устройство для вставки / устройство для извлечения 107-20

CATALOG NUMBER

107-20



Устройство серии 107-20 обеспечивает механическое преимущество 4,5 : 1 для вставки и извлечения печатных плат с контактом разъема высокой плотности и несколькими разъемами в корпусах из листового металла. Литое из нейлона типа 6/6, оно может непрерывно использоваться в средах с температурой до 121 C (250 F) и устойчиво к воздействию щелочей, слабых кислот и обычных растворителей.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Механическое усиление 4,5:1

Толщина печатной платы 1,6 мм (0,063 дюймов) или 2,4 мм (0,093 дюймов)

Достаточная площадь захвата / площадь для горячей штамповки

Литое из нейлона (тип 6) или 10 % поликарбоната с графитовым наполнителем (тип 6/6)

Помогает при вставке и извлечении плат

Предназначено для применения в корпусах из листового металла

PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: PCB Insert/Extractor

With Pin: Нет

Material: Polyamide 6

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE