

18 направляющая для печатных плат

CATALOG NUMBER

18B-6-3



Серия 18 PCB-Tainer идеально подходит для фиксации печатных плат при применении в условиях низкой ударной нагрузки и вибрации.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Вес 0,63 г/см (0,056 унций/дюйм)

Крепится к корпусу с помощью стандартных заклепок, петель или винтов

Конструкция из бериллиевой меди или нержавеющей стали

Ширина 12,7 мм (0,50 дюймов)

Поддерживает толщину печатной платы 2,38 мм (0,094 дюймов)

Для корпусов из листового металла

Высота 4,35 мм (0,171 дюймов)

Длина 50,8 мм (2,0 дюймов) до 254,0 мм (10,0 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)

Пружинная фиксирующая конструкция

Поставляется без покрытия или с серебряным покрытием, медная, золотистого цветов, никелевым покрытием, возможны оцинковка с бесцветным хромированием, или оцинковка с хромированием желтого цвета

Монтажное отверстие $\varnothing 2,49 +0,03/-0,08$ ($\varnothing 0,098 + 0,001/- 0,003$)

PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: PCB Retainer

Material: Нержавеющая сталь; Beryllium Copper

Type: PCB Tainer (Spring Design)

Board Thickness: 2.4mm

Finish: Cadmium Plated

Длина мм: 76.2mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE