

21 направляющая для печатных плат

CATALOG NUMBER

21B-2-11-3



Серия 21 PCB-Tainer идеально подходит для фиксации печатных плат при применении в условиях низкой ударной нагрузки и вибрации. Конструкция с узким профилем идеально подходит для плотно установленных корпусов.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Высота 3,30 мм (0,130 дюйм.)

Вес 0,14 г/см (0,012 унции/дюйм)

Крепится к корпусу с помощью стандартных заклепок, петель или винтов

Изготовлено из бериллиевой меди

Пружинная фиксирующая конструкция

Длина от 25,4 мм (1,0 дюйм.) до 152,4 мм (6,0 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)

Для корпусов из листового металла

Ширина 4,83 мм (0,190 дюйм.), 5,08 мм (0,200 дюйм.), или 5,33 (0,210 дюйм.) в зависимости от толщины печатной платы

Поддерживает толщину печатной платы 0,79 мм (0,031 дюйм.), 1,59 мм (0,063 дюйм.), 2,38 мм (0,094 дюйм.) и 3,18 мм (0,125 дюйм.)

Поставляется без покрытия или с серебряным покрытием, медная, золотистого цветов, никелевым покрытием, возможны оцинковка с бесцветным хромированием, или оцинковка с хромированием желтого цвета

PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: PCB Retainer
Material: Beryllium Copper
Type: PCB Tainer (Spring Design)
Net Weight: 1kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	+971.4.378.1700
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	Bangalore, India
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	+91.80.6715.2001
	Warsaw, Poland	Singapore	Istanbul, Turkey
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	+90.216.250.7374
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	Chat with us:
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	nvent.com/schroff
	Chat with us:	Chat with us:	
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE