




# Комплект 19-дюймового блочного каркаса EurorasPRO для объединительной платы, экранированный, CompactPCI, 6 U, 235 мм

## CATALOG NUMBER

**24563-452**



Блочный каркас с ЭМС-экранированием для монтажа объединительной платы, для приложений CPCI

## CERTIFICATIONS



## FEATURES

Блочный каркас с боковой стенкой типа F («гибкий») для сменных модулей CompactPCI с высоким усилием вставки и извлечения

Алюминиевая конструкция

Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой

Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11

Доступны модификации, включающие вырезы, различные варианты отделки или размеры

ЭМС экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц, 30 дБ при 2 ГГц, при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями, (по VG 95373, часть 15)

Поставляется в компактной плоской упаковке

IP 20 в соответствии с IEC 60529

Горизонтальный рельс типа H "heavy"

## PRODUCT ATTRIBUTES

Rack Height: 6U

Глубина мм (D): 235mm

Package Quantity: 1

For Mounting: Объединительная плата

Board Depth: 160mm

EMC Gasket Type: Textile

Handle Included: Нет

Mounting: Rack

Complies With: IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10

EMC Shielding: Да

Finish: Anodized; Passivated

Material: Алюминий

Product Type: Subrack/Chassis


Rack Width: 84HP

Static Load: 11kg

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.

DIAGRAMS



WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Our powerful portfolio of brands:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE