


Передний горизонтальный рельс, тип Н-KD, усиленный, короткая кромка, 40 HP

CATALOG NUMBER

34560-240



Combinations of horizontal rails and side panels

	Smooth	Light	Flashed	Rugged
Smooth	-	+	+	+
Light	+	+	+	+
Flashed	+	+	-	-
Rugged	+	+	-	-

Legend: + can be combined, - combination not recommended

Горизонтальная рейка из алюминиевого экструдированного профиля типа Н-KD (Н-KD = усиленный тип, короткая кромка) с анодированной поверхностью и проводящей контактной поверхностью. Печатные метки HP для быстрого оптического позиционирования направляющих. Подходят для RatiopacPRO/-AIR и EuropacPRO/-rugged).

CERTIFICATIONS



FEATURES

Монтаж в верхнем и нижнем положении

Короткая кромка (H-KD)

Алюминиевый экструдированный профиль, анодированная поверхность, электропроводящая контактная поверхность

PRODUCT ATTRIBUTES

Rack Width: 40HP

Package Quantity: 1

Finish: Anodized

Длина мм: 208.28mm

Material: Алюминий

Product Family: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Product Type: Горизонтальный рельс

Type: Heavy, KD

Works With: Блочный каркас; Coffrets

Net Weight: 0.08kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Поставка исключительно в размере товарной партии. Цена указана за отдельную единицу.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE