

44-5 Фиксаторы Wedge-Lok

CATALOG NUMBER

44-5-10-B-LF-M



Серия 44-5 отличается более крупным профилем и лучше подходит для установки более тяжелых модульных блоков для печатных плат. Она также характеризуется более высоким уровнем теплопередачи.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Профиль 9,53 мм (0,375 дюймов) x 9,53 мм (0,375 дюймов)

Разнообразные варианты крепления

Вес 2,79 г/см (0,250 унций/дюйм)

Макс. расширение 11,90 мм (0,470 дюймов)

5-сегментная, безваловая конструкция

Длина 127,0 мм (5,0 дюймов) до 304,8 мм (12,0 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)

Доступны варианты с золотистой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, черным анодным покрытием, твердым черным анодным покрытием или химическим никелированием

Для систем с кондуктивным охлаждением

Среднее усилие зажима (5 дюймов, черное анодное покрытие) = 801 фунтов

Доступна опция ограничения момента затяжки; идеально подходит для обслуживания 2-го уровня

Винтовой механизм

DSCC CID 59789

PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: PCB Retainer
Material: Алюминий
Type: Non-shafted
Thermal Performance: Best
Profile: 9.53 x 9.53 mm
Clamp Force: 272kgf
Gap Width: PCB + (10.0 - 10.9 mm)
Design Feature: Torque Limiting
Net Weight: 0.036kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

Сроки поставки и доступность продуктов, содержащих бериллиевую медь, зависят от наличия материала и могут составлять до 18 недель.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE