


# Направляющая типа «Принадлежность», усиленная, поликарбонат, 280 мм, ширина канавки 2 мм, красная

## CATALOG NUMBER

**64568-080**



Новое поколение упрочненных направляющих вспомогательного типа для печатных плат или подключаемых модулей. Образует надежный интерфейс между механическими компонентами блочного каркаса и подузлами. Благодаря оптимизированной конструкции и новому высококачественному пластиковому материалу не только была значительно повышена устойчивость, но и были улучшены противопожарные свойства. Which means the material ensures a low flammability, low smoke toxicity and density and fulfills the EN 45545-2 (Fire Safety in Railway Vehicle) requirements sets R22, R23 and R24 with the highest hazard level HL3. Кроме того, направляющие также считаются «не содержащими галогенов» в соответствии с IEC 61249-2-21.

## CERTIFICATIONS



## FEATURES

Упрочненные пластиковые направляющие нового поколения для надежного удержания печатных плат или подключаемых модулей

Значительно повышенная устойчивость, благодаря высококачественному материалу (поликарбонат) и оптимизированной конструкции, которая также позволяет использовать ее с прочными горизонтальными рейками

«Не содержат галогенов», согласно IEC 61249-2-21

Могут быть закреплены на горизонтальных рельсах (алюминиевый экструдированный профиль) или на панелях толщиной 1,5 мм

Для более высоких требований в отношении ударных нагрузок и вибрации направляющие могут прикручиваться болтами к горизонтальной рейке (тип H и тип R)

Доступен дополнительный зажим ESD для проводящего контакта между печатной платой и горизонтальным рельсом

Температура хранения: от -40 °C до 130 °C

Improved fire safety properties, fulfills EN 45545-2 requirement sets R22, R23 and R24 with HL3

## PRODUCT ATTRIBUTES

Package Quantity: 1

Board Depth: 280mm

Groove Width: 2

Color: Красный

Complies With: EN 45545-2

Material: Fiber-Reinforced Plastic

Product Family: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Product Type: Направляющие рельсы

Type: Strengthened

Works With: Блочный каркас; Coffrets; 19" Chassis; Системы

Net Weight: 0.012kg

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

## WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**