

260 Фиксаторы для печатных плат

CATALOG NUMBER

VHA260-4.80T2K



Серия 260 имеет рифленую стержневую конструкцию, обеспечивающую более равномерное усилие зажима по всей длине Card-Lok, сохраняя при этом выравнивание клина и корпуса для более легкой установки.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

FEATURES

Вес 0,95 г/см (0,085 унций/дюйм)

Длина 96,5 мм (3,80 дюймов) до 325 мм (12,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)

5-сегментные, стержневая конструкция

Профиль 6,35 мм (0,250 дюймов) x 6,26 мм (0,270 дюймов)

Доступны варианты с золотистой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, черным анодным покрытием, твердым черным анодным покрытием или химическим никелированием

Мин. расширение 8,26 мм (0,325 дюймов)

Разнообразные варианты крепления

Для систем с кондуктивным охлаждением

Среднее усилие зажима (4,80 дюймов, черное анодное покрытие) = 388 фунтов

Винтовой механизм

Доступна опция ограничения момента затяжки; идеально подходит для обслуживания 2-го уровня

DSCC 89024

PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: PCB Retainer

Material: Алюминий

Type: Shafted

Thermal Performance: Better

Profile: 6.35 x 6.26 mm

Clamp Force: 136 – 181kgf

Gap Width: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

Design Feature: Torque Limiting

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE