

230 Фиксаторы для печатных плат

CATALOG NUMBER

W230-2.80TM2



Card-Lok предназначен для фиксации печатных плат и теплопередачи в корпусах с охлаждаемыми стенками.

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

FEATURES

Мин. расширение 6,99 мм (0,275 дюймов)

Вес 1,34 г/см (0,120 унций/дюйм)

DSCC 89064/DSCC CID 59789

Профиль 5,59 мм (0,220 дюймов) x 5,72 мм (0,225 дюймов)

Разнообразные варианты крепления

3-сегментная, безвальцовая конструкция

Длина 97 мм (3,80 дюймов) до 325 мм (12,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)

Для систем с кондуктивным охлаждением

Доступны варианты с золотистой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, черным анодным покрытием, твердым черным анодным покрытием или химическим никелированием

Винтовой механизм

Среднее усилие зажима (4,80 дюймов, черное анодное покрытие) = 327 фунтов

PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: PCB Retainer

Material: Алюминий

Type: Non-shafted

Thermal Performance: Average

Profile: 5.59 x 5.72 mm

Clamp Force: 136 – 181kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE