

255 Фиксаторы для печатных плат

CATALOG NUMBER

WVA255CR3.80HLR



Серия 255 отличается большим профилем и лучше подходит для установки более тяжелых модульных блоков для печатных плат.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Винтовой механизм

3-сегментная, безвальцовая конструкция

Длина 96,5 мм (3,80 дюймов) до 325 мм (12,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)

Мин. расширение 15,24 мм (0,600 дюймов)

Разнообразные варианты крепления

Доступны варианты с золотистой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, черным анодным покрытием, твердым черным анодным покрытием или химическим никелированием

Вес 4,74 г/см (0,425 унций/дюйм)

Профиль 12,70 мм (0,500 дюймов) x 11,68 мм (0,460 дюймов)

Для систем с кондуктивным охлаждением

DSCC CID 59590

PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: PCB Retainer

Material: Алюминий

Type: Non-shafted

Thermal Performance: Better

Profile: 12.70 x 11.68 mm

Clamp Force: 227 – 272kgf

Gap Width: PCB + (13.0 - 13.9 mm)

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE