


Монтажная панель Interscale со встроенным держателем вентилятора и вентиляторами



Монтажная плата Interscale со встроенным держателем вентилятора и вентиляторами для настольных корпусов и 19-дюймовых шасси. Доступны в различных размерах и с тремя вариантами вентиляторов с расходом воздуха от 10 до 170 м3/ч.

FEATURES

Монтажная плата (приподнятая на 4 мм) со встроенным держателем вентилятора, включая комплект вентилятора для вариантов с перфорированным корпусом

Вентиляторы легко устанавливаются на монтажную плату с помощью виброгасящего крепежного материала

Монтажная плата фиксируется в настольном корпусе с помощью 4 пластиковых ножек или в 19-дюймовом корпусе с помощью 4 винтов

Для технических данных вентиляторов, посмотрите, что входит в поставку

SPECIFICATIONS

Finish: Aluminum-Zinc Plated

Product Type: Монтажная панель

Table 1/2

Catalog Number	Ширина мм	Глубина мм	Package Quantity	Высота мм	Material	Product Family
24827-154	221mm	177mm	1	1mm	Сталь	Interscale
24827-254			1		Сталь	Interscale
24827-155	221mm	221mm	1	1mm	Сталь	Interscale

CatalogNumber	Ширина мм	Глубина мм	Package Quantity	Высота мм	Material	Product Family
24827-255	221mm	221mm	1	1mm	Сталь	Interscale
24827-175	310mm	221mm	1	1mm	Сталь	Interscale
24827-275	310mm	221mm	1	1mm	Сталь	Interscale
24827-195	399mm	221mm	1	1mm	Сталь	Interscale
24827-105	444mm	177mm	1	1mm	Сталь	Interscale
24827-375	310mm	221mm	1	1mm	Сталь	Interscale
24827-295	399mm	221mm	1	1mm	Сталь	Interscale
24827-197	399mm	310mm	1	1mm	Сталь	Interscale
24827-297	399mm	310mm	1	1mm	Сталь	Interscale
24827-395	399mm	221mm	1	1mm	Сталь	Interscale
24827-397	399mm	310mm	1	1mm	Сталь	Interscale
24827-107	444mm	310mm	1	1mm	Сталь	Interscale
24827-205			1		Сталь	
24827-207			1		Сталь	
24827-305			1		Сталь	
24827-307			1		Сталь	

Table 2/2

Catalog Number	Rack Width	Type	Works With	Quick Ship
24827-154		Монтажная панель	Small Form Factor Cases	No

Catalog Number	Rack Width	Type	Works With	Quick Ship
24827-254		Монтажная панель		No
24827-155		Монтажная панель	Small Form Factor Cases	No
24827-255		Монтажная панель	Small Form Factor Cases	No
24827-175		Монтажная панель	Small Form Factor Cases	No
24827-275		Монтажная панель	Small Form Factor Cases	No
24827-195		Монтажная панель	Small Form Factor Cases	No
24827-105	19HP	Монтажная панель	Small Form Factor Cases	No
24827-375		Монтажная панель	Small Form Factor Cases	No
24827-295		Монтажная панель	Small Form Factor Cases	No
24827-197		Монтажная панель	Small Form Factor Cases	No
24827-297		Монтажная панель	Small Form Factor Cases	No
24827-395		Монтажная панель	Small Form Factor Cases	No
24827-397		Монтажная панель	Small Form Factor Cases	No
24827-107	19HP	Монтажная панель	Small Form Factor Cases	No
24827-205				No
24827-207				No
24827-305				No
24827-307				No

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE