


19-дюймовое шасси MultipacPRO, сталь, AlZn, верхняя и нижняя крышки сплошные



Это 19" шасси является блочным каркасом, пригодным для горизонтального монтажа печатных плат, а также для монтажа нестандартных компонентов, например, трансформаторов или других тяжелых компонентов, обычно устанавливаемых на шасси. Этот вариант изготавливается из листового металла с покрытием алюцинк и имеет сплошные верхние и нижние крышки.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Шасси из листовой стали (покрытие алюцинк) с передней панелью из алюминиевого экструдированного профиля

Съемная передняя и задняя панели для удобства монтажа и доработки

IP 20 в соответствии с IEC 60529

Поставляется в компактной плоской упаковке

ЭМС-экранирование: до 20 дБ(А) при 2 ГГц без экранирующего материала. >40 дБ(А) при 1 ГГц с добавлением прокладки из нержавеющей стали между передней панелью и корпусом

Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-101

ЭМС-экранирование: до 20 дБ(А) при 2 ГГц без экранирующего материала. Свыше 40 дБ(А) при 1 ГГц с добавлением прокладки из нержавеющей стали между передней панелью и корпусом

SPECIFICATIONS

Finish:	Aluminum-Zinc Plated
Product Family:	MultipacPRO
EMC Shielding:	No (Retrofittable)
Type:	Solid

Material: Сталь
Product Type: Subrack/Chassis

Table 1/1

Catalog Number	Rack Height	Глубина мм	Usable Width	Mounting	Complies With	Quick Ship
20860-122	1U	340mm	447mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	No
20860-120	1U	220mm	447mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	No
20860-121	1U	280mm	447mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	No
20860-126	2U	280mm	447mm	Rack	IEC 60297-3-100	No
20860-127	2U	340mm	447mm	Rack	IEC 60297-3-100	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Передние ручки заказываются отдельно.

Телескопические направляющие не могут быть использованы.

Другие варианты исполнения со стальной передней панелью (ультратонкий корпус) поставляются по запросу.

Стандартизированные внутренние монтажные комплекты не могут быть использованы.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE