

Передняя панель U-образная для сменного модуля для ручки IEL, IET, Ручка, 3 U



Передняя панель с U-образным профилем может быть экранирована текстильным уплотнителем. Может комбинироваться с ручкой IEL и IET или ручкой типа 2 трапецевидальной формы.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Для ручки IEL/IET/трапецевидной типа 2

Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, 2,5 мм, анодированный спереди, тыльная поверхность электропроводящая

U-образный профиль, возможность экранирования текстильным ЭМС-уплотнителем

Передняя панель, 3 U, для монтажа спереди

Между исполнениями шириной от 4 до 12 НР и исполнениями шириной от 14 до 16 НР могут быть незначительные различия в структуре поверхности, обусловленные технологическим процессом

Запрессованный центрирующий штифт из нержавеющей стали

SPECIFICATIONS

Material:	Алюминий
Finish:	Anodized; Passivated
Аксессуар Тип:	Передняя панель
Product Type:	Передняя панель
Type:	Front Panel for Handle (PIU)

Table 1/3

Catalog Number	Rack Width	Package Quantity	Handle Type	Mounting	EMC Gasket Type	Front Finish
20848-228	11HP	1	IEL, IET, Трапезиевидная форма, тип 2	Screw-on Front	Textile	Anodized
30848-299	9HP	1	IEL, IET, Трапезиевидная форма, тип 2	Screw-on Front	Textile	Anodized
20848-232	16HP	1	IEL, IET, Трапезиевидная форма, тип 2	Screw-on Front	Textile	Anodized
20848-230	14HP	1	IEL, IET, Трапезиевидная форма, тип 2	Screw-on Front	Textile	Anodized

Table 2/3

Catalog Number	Rear Finish	Treated Edges	Complies With	Глубина мм (D)	EMC Shielding	Высота мм (H)
20848-228	Conductive	Нет	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No (Retrofittable)	128.4mm
30848-299	Conductive	Нет	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No (Retrofittable)	128.4mm
20848-232	Conductive	Нет	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No (Retrofittable)	128.4mm
20848-230	Conductive	Нет	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No (Retrofittable)	128.4mm

Table 3/3

Catalog Number	Rack Height	Ширина мм (W)	Certifications	Quick Ship
----------------	-------------	---------------	----------------	------------


20848-228	3U	55.54mm	RoHS	No
30848-299	3U	45.38mm		No
20848-232	3U	80.9mm	RoHS	No
20848-230	3U	70.8mm	RoHS	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Профильный ЭМС-уплотнитель заказывается отдельно.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

DIAGRAMS



WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE