

Телескопическая направляющая, Universal, Высокая нагрузка, формата 2 U



Телескопические направляющие с несущей способностью от 10 до 100 кг, удлинением > 100% и с возможностью боковой установки на 19-дюймовой стойке. Прочные телескопические направляющие рельсы, пригодные для монтажа 19" шасси, подходят и для серверных блоков из портфолио наших продуктов. Благодаря чрезвычайно прочной конструкции и высокой нагрузочной способности телескопические направляющие также могут использоваться с очень тяжелыми корпусами.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Допустимая статическая нагрузка на пару 72 - 100 кг

Для боковой установки на 19" монтажный профиль (19" системная перфорация остается свободной для монтажа полок и ящиков)

Концевой упор с демпфированием

Длина выдвижения > 100 %

Ширина направляющей k = 19,1 мм, макс. монтажная ширина выдвижной полки/выдвижного ящика w = 411 мм

SPECIFICATIONS

Material:	Сталь
Product Type:	Telescopic Slide
Finish:	Zinc Plated

Table 1/1

Catalog Number	Длина мм	Package Quantity	Static Load	Type	Quick Ship
----------------	----------	------------------	-------------	------	------------

20110-190	300mm	2	77kg	Universal	No
20110-193	450mm	2	94kg	Universal	No
20110-192	400mm	2	88kg	Universal	No
20110-194	500mm	2	100kg	Universal	No
20110-195	550mm	2	94kg	Universal	No
20110-191	350mm	2	83kg	Universal	No
20110-196	600mm	2	88kg	Universal	No
20110-198	700mm	2	72kg	Universal	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Для установки на 19-дюймовой панели необходимо дополнительно заказать монтажный комплект.

Телескопические рейки Universal также могут быть установлены без дополнительных компонентов в нестандартных системах, отличных от 19-дюймовых шкафов.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE