

Fascetta con lama di taglio nVent CADDY



La Fascetta Autotagliante nVent CADDY è una soluzione datacom versatile che non richiede utensili per fissare grandi quantità di cavi. Questo prodotto semplice ma innovativo presenta una lama da taglio incorporata per garantire massima tenuta e un fissaggio sicuro e pulito. Realizzata in resistente nylon 6/6, la fascetta autotagliante vanta un'ottima resistenza alla trazione di 22 kg/50 lb.

CARATTERISTICHE



- Elimina i bordi affilati e protegge dai tagli la pelle esposta durante l'installazione
- Per il taglio è sufficiente bloccarla e ruotarla, non sono necessari utensili di taglio
- Diversi colori, tra cui una versione nera con protezione UV per soddisfare esigenze specifiche
- Conforme alla direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)
- Non contiene alogeni
- Certificato cULus secondo UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, certificato UL secondo IEC 62275

Materiale: Nylon, Acciaio inossidabile 301 (EN 1,4310)



Numero catalogo	Codice articolo	Lungh- ezza mm A	Resist- enza alla trazione kg	Quantità confe- zione	Colore	Tempera- tura di installa- zione min	Temperatura di esercizio	Lungh- ezza mm B	Spess- ore mm	Diametro (Ø) C
CADTIESC8CNAP	601019	200	22	100	Naturale	0°C	Da -20 a 85°C	4,3	1,40	50
CADTIESC8CBAP	601018	200	22	100	Nero	0°C	Da -20 a 85°C	4,3	1,40	50
CADTIESC11CNAP	601001	280	22	100	Naturale	0°C	Da -20 a 85°C	4,3	1,40	76
CADTIESC11CBAP	601000	280	22	100	Nero	0°C	Da -20 a 85°C	4,3	1,40	76
CADTIESC14CNAP	601010	350	22	100	Naturale	0°C	Da -20 a 85°C	4,3	1,40	101
CADTIESC14CBAP	601009	350	22	100	Nero	0°C	Da -20 a 85°C	4,3	1,40	101

È conforme a: IEC® 60695-2-11 (Prova del filo incandescente a 960°C)



Il nostro ricco portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF

