

Självkapande nVent CADDY-Buntband



Det självkapande nVent CADDY-buntbandet är en mångsidig verktygsfri datakommunikationslösning för buntning av stora mängder kablar. Den här enkla men innovativa produkten har en inbyggd kapskiva för säker fastsättning och en säker rak kapyta. Det självkapande buntbandet är tillverkat av hållbar 6/6-nylon och har robust draghållfasthet på 22 kg.

EGENSKAPER



- Slipp vassa kanter och skydda exponerad hud från skärskador under montering
- Lås och vrid för att kapa, inga kapverktyg behövs
- Finns i olika färger, inklusive en svart UV-skyddad version för specifika behov
- Buntbanden efterlever RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances Directive)
- Buntbanden är halogenfria
- cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275

Material: Nylon, Rostfritt stål 301 (EN 1,4310)



Katalognummer	Artikelnummer	Längd mm A	Robust draghållfasthet kg	Pack Size pcs	Färg	Min Install Temp	Drifttemperatur	Bredd mm B	Tjocklek mm	Diameter (Ø) C
CADTIESC8CNAP	601019	200	22	100	Natur	0°C	-20 till 85°C	4,3	1,40	50
CADTIESC8CBAP	601018	200	22	100	Svart	0°C	-20 till 85°C	4,3	1,40	50
CADTIESC11CNAP	601001	280	22	100	Natur	0°C	-20 till 85°C	4,3	1,40	76
CADTIESC11CBAP	601000	280	22	100	Svart	0°C	-20 till 85°C	4,3	1,40	76
CADTIESC14CNAP	601010	350	22	100	Natur	0°C	-20 till 85°C	4,3	1,40	101
CADTIESC14CBAP	601009	350	22	100	Svart	0°C	-20 till 85°C	4,3	1,40	101

Uppfyller kraven enligt: IEC® 60695-2-11 (Glödtrådstest 960°C)



Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF

