



Description: Entrée de câbles rapide et économique à joint étanche pour les câbles entrants et/ou les conduits pneumatiques à l'intérieur d'une armoire. Peut être fixée à l'aide de vis ou du système à clips intégré qui s'adapte à des épaisseurs de parois de 1,5 à 2,5 mm.

Matériau: Polyamide 6.6 / TPE

Resistance à la température: -40 °C à +90 °C

Inflammabilité: UL94 V-0

Finition: Noir

Protection: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilisation en intérieur uniquement)

Unité de livraison: 1 pièce

H	L	P	Diamètre de découpe	Dim. des découpes:	Référence
58	149,6	12	10 x 3.2-6.3mm (.13-.25); 3 x 16.0-20.5mm (.63-.81)	112 x 36	CEPH1324
58	149,6	12	2 x 3.2-6.3mm (.13-.25); 9 x 4.0-7.5mm (.16-.30); 1 x 5.5-10.5mm (.22-.41); 1 x 8.0-12.5mm (.31-.49); 3 x 12.0-16.2mm (.47-.64)	112 x 36	CEPH1624
58	149,6	12	8 x 3.2-5.5mm (.13-.22); 6 x 5.0-8.5mm (.20-.33); 2 x 9.5-14.5mm (.37-.57)	112 x 36	CEPH16124
58	149,6	12	12 x 3.2-6.3mm (.13-.25); 8 x 5.5-10.5mm (.22-.41)	112 x 36	CEPH2024
58	149,6	12	1 x 3.2-6.3mm (.13-.25); 14 x 4.0-7.5mm (.16-.30); 4 x 5.5-10.5mm (.22-.41); 2 x 8.0-12.5mm (.31-.49)	112 x 36	CEPH2124
58	149,6	12	32 x 3.2-6.3mm (.13-.25)	112 x 36	CEPH3224