




Description: Le système de montage CLPF est un profilé de 40 mm de large et de 25 mm de haut, il peut être monté dans tous les sens sur l'ossature de l'armoire. Il peut également être combiné aux profilés CLPK et VB. En le tournant, on peut utiliser le profilé comme un rail CP20/40 standard avec un écrou coulissant GLM 40/6 pour monter du matériel nécessitant un réglage en profondeur. Les profilés, montés sur le châssis de l'armoire, s'alignent avec ceux de l'armoire même. Deux rangées de perforations pour la fixation d'écrous-cages et de vis auto-taraudeuses sont prévues. Pour des profilés de 90 mm, deux profilés peuvent être montés côte à côte.

Matériau: Acier zingué.

Unité de livraison: 4 profilés avec accessoires de fixation.

H/L	L-P	Max . chargement horizontal C	Max . chargement horizontal	Référence
300	300	800 N	1000 N	CLPF300
400	400	800 N	1000 N	CLPF400
500	500	800 N	1000 N	CLPF500
600	600	800 N	1000 N	CLPF600
800	800	800 N	1000 N	CLPF800
	1000	800 N	1000 N	CLPF1000
	1200	800 N	1000 N	CLPF1200
	1400	Seules les charges verticales sont autorisées	Seules les charges verticales sont autorisées	CLPF1400
	1600	Seules les charges verticales sont autorisées	Seules les charges verticales sont autorisées	CLPF1600
	1800	Seules les charges verticales sont autorisées	Seules les charges verticales sont autorisées	CLPF1800
	2000	Seules les charges verticales sont autorisées	Seules les charges verticales sont autorisées	CLPF2000
	2200	Seules les charges verticales sont autorisées	Seules les charges verticales sont autorisées	CLPF2200