



Description: La porte intérieure offre une surface de montage pivotante pour tout appareil installé derrière la porte standard ou vitrée. Lorsque la porte intérieure est placée le plus en avant possible, l'espace disponible entre les deux portes est de 80 mm. Positionnement en profondeur réglable au pas de 25 mm. La platine de montage est utilisable derrière la porte intérieure. La porte est équipée de deux serrures DIN 3 mm et de poignées en plastique.

Matériau: Tôle peinte 1.5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 porte avec accessoires de montage.

H	L	Référence
1200	600	DI1206R5
1200	800	DI1208R5
1400	600	DI1406R5
1400	800	DI1408R5
1600	600	DI1606R5
1600	800	DI1608R5
1800	600	DI1806R5
1800	800	DI1808R5
2000	600	DI2006R5
2000	800	DI2008R5
2200	600	DI2206R5
2200	800	DI2208R5

Autres dimensions disponibles sur demande.