



**Beskrivelse:** Til inddeling af skabsfronten i sektioner ved brug af CDH og CDHK vandret deleskinne. Udstyret med dobbelt-bit 3 mm lås (op til 400 mm = 1 lås, over 400 mm = 2 låse).

**Materiale:** 1.75 mm stålplade.

**Overfladebehandling:** Strukturpulvermaling. RAL 7035.

**Tæthedsgad:** IP 44.

**Pakke størrelse:** 1 dør med hængsler, låse og monteringsmateriale.

**Monteringskrav:** Tilføj CDH for MC rammer og brug CDHK til MK rammer. Brug DPC/DPCV til top- og bundpaneler.

| For skab |     |            |
|----------|-----|------------|
| H        | B   | Artikelnr. |
| 150      | 400 | DP01504R5  |
| 150      | 600 | DP01506R5  |
| 150      | 800 | DP01508R5  |
| 200      | 400 | DP02004R5  |
| 200      | 600 | DP02006R5  |
| 200      | 800 | DP02008R5  |
| 250      | 400 | DP02504R5  |
| 250      | 600 | DP02506R5  |
| 250      | 800 | DP02508R5  |
| 300      | 400 | DP03004R5  |
| 300      | 600 | DP03006R5  |
| 300      | 800 | DP03008R5  |
| 400      | 400 | DP04004R5  |
| 400      | 600 | DP04006R5  |
| 400      | 800 | DP04008R5  |
| 500      | 400 | DP05004R5  |
| 500      | 600 | DP05006R5  |
| 500      | 800 | DP05008R5  |
| 600      | 400 | DP06004R5  |
| 600      | 600 | DP06006R5  |
| 600      | 800 | DP06008R5  |
| 800      | 600 | DP08006R5  |
| 800      | 800 | DP08008R5  |
| 1000     | 600 | DP10006R5  |
| 1000     | 800 | DP10008R5  |
| 1200     | 600 | DP12006R5  |
| 1200     | 800 | DP12008R5  |