



Kuvaus: Kaapin etuseinän jakamiseksi osiin käytettäessä vaakajakajia CDH/CDHK. Varustettu 3 mm kaksilehtisellä lukolla (1 lukko 400 mm korkuisiin saakka, yli 400 mm korkuisissa 2 lukkoa).

Materiaali: 1.75 mm teräs.

Pintakäsittely: RAL 7035 pulverimaali.

Kotelointiluokka: IP 44.

Pakkaus koko: 1 ovi saranoilla, lukoilla ja asennustarvikkeet.

Asennussuositus: Käytä CDH MC kehyksissä ja CDHK MK kehyksissä. Lisää DPC/DCPV ylä-/alapaneeli.

Kotelolle		
K	L	Osa nro.
150	400	DP01504R5
150	600	DP01506R5
150	800	DP01508R5
200	400	DP02004R5
200	600	DP02006R5
200	800	DP02008R5
250	400	DP02504R5
250	600	DP02506R5
250	800	DP02508R5
300	400	DP03004R5
300	600	DP03006R5
300	800	DP03008R5
400	400	DP04004R5
400	600	DP04006R5
400	800	DP04008R5
500	400	DP05004R5
500	600	DP05006R5
500	800	DP05008R5
600	400	DP06004R5
600	600	DP06006R5
600	800	DP06008R5
800	600	DP08006R5
800	800	DP08008R5
1000	600	DP10006R5
1000	800	DP10008R5
1200	600	DP12006R5
1200	800	DP12008R5