



Beskrivelse: For deling av skapforsiden inn i avdelinger når den brukes i forbindelse med de horisontale deleskinnene CDH og CDHK, når ingen dør er nødvendig.

Materiale: 1,75 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44.

Pakning: 1 plate med monteringsutstyr.

Monterings krav: Legg til CDH for MC-rammer og bruk CDHK for MK-rammer. Bruk DPC/DPCV for topp- og bunnplater.

H	B	Artikkel nr.
100	400	DPP01004R5
100	600	DPP01006R5
100	800	DPP01008R5
150	400	DPP01504R5
150	600	DPP01506R5
150	800	DPP01508R5
200	400	DPP02004R5
200	600	DPP02006R5
200	800	DPP02008R5
250	400	DPP02504R5
250	600	DPP02506R5
250	800	DPP02508R5
300	400	DPP03004R5
300	600	DPP03006R5
300	800	DPP03008R5
400	400	DPP04004R5
400	600	DPP04006R5
400	800	DPP04008R5