



Opis: Aby podzielić przód obudowy na komory, w przypadku używania w połączeniu z dzielnikiem poziomym CDH/CHDK, gdy nie są wymagane żadne drzwi.

Materiał: Płyta stalowa 1,75 mm.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodna z IP 44.

Ilość sztuk w zestawie: 1 panel z akcesoriami montażowymi.

Wymagania montażowe: Dodaj CDH dla ram MC i używaj CDHK dla ram MK. Do górnych i dolnych paneli użyj DPC.

H	S	Nr pozycji
100	400	DPP01004R5
100	600	DPP01006R5
100	800	DPP01008R5
150	400	DPP01504R5
150	600	DPP01506R5
150	800	DPP01508R5
200	400	DPP02004R5
200	600	DPP02006R5
200	800	DPP02008R5
250	400	DPP02504R5
250	600	DPP02506R5
250	800	DPP02508R5
300	400	DPP03004R5
300	600	DPP03006R5
300	800	DPP03008R5
400	400	DPP04004R5
400	600	DPP04006R5
400	800	DPP04008R5