



Popis: Ohřivač s ventilátorem pro libovolný způsob montáže ve svislé poloze, který zabraňuje kondenzaci. Ventilátor napomáhá přirozené konvekci a urychluje distribuci tepla ve velkých skříních. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN60715).

Topné těleso: PTC rezistor, autoregulační, s limitací teploty.

Životnost větráčku: 50.000 hod. při teplotě 25 °C.

Materiál: Plast a profil z eloxovaného hliníku.

Provozní teplota: -40 °C až +70 °C. Topný výkon platí pro teplotu prostředí 20 °C.

Připojení: Zásuvné svorky (2 × 0,5–2,5 mm²).

Ochrana: IP 20, třída I (uzemněno).

Schválení: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Množství v balení: 1 kus.

Kapacita (W)	Počáteční proud (A)	L (mm)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
250	2.2	187	120 V AC, 50/60 Hz	1.20	
250	1.1	187	230 V AC, 50/60 Hz	1.20	
400	3.6	227	120 V AC, 50/60 Hz	1.30	
400	1.8	227	230 V AC, 50/60 Hz	1.40	