


Produktöversikt







Innehållsförteckning

Golvskåp.....	4
Väggskåp	16
Kopplingslådor	28
Användargränssnitt.....	36
Klimatkontroll	42
Automatisering av paneltillverkning.....	48

Automatisering inom
paneltillverkning



Golvskåp Skåp





VÄLJ S



STÅLPLÅT

GALVANISERAT STÅL

kompakt enkeldörr	kompakt dubbeldörr	kompakt enkeldörr	kombinerbart enkeldörr	kombinerbart dubbeldörr	kombinerbart enkeldörr	kombinerbart flänsmontering	kombinerbart 19 tum	EMC
IP55 typ 12	IP55 typ 12	IP66 typ 4, 12	IP55 typ 12	IP55 typ 12	IP66 typ 4, 12	IP55 typ 12	IP55 typ 12	IP54 typ 12
IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10
höjd: 1 200–2 000 bredd: 600–1 000 djup: 300–500	höjd: 1 200–2 000 bredd: 1 000–1 600 djup: 300–500	höjd: 1 800–2 000 bredd: 600–800 djup: 400–800	höjd: 1 800–2 200 bredd: 400–1 000 djup: 400–1 000	höjd: 1 800–2 200 bredd: 800–1 600 djup: 400–800	höjd: 2 000 bredd: 800 djup: 600	höjd: 1 800–2 000 bredd: 800–1 000 djup: 400–600	höjd: 1 100–2 200 bredd: 600–800 djup: 600–800	höjd: 2 000 bredd: 800 djup: 600–800



KOMPAKT



KOMBINERBART

SJÄLV!




ROSTFRITT STÅL

ALUMINIUM

kompakt enkeldörr	kompakt dubbeldörr	kombinerbart enkeldörr	kombinerbart enkeldörr	kombinerbart dubbeldörr	kompakt enkelvägg	kompakt dubbelvägg	kombinerbart dubbelvägg
IP66 typ 4X, 12	IP55 IP66 typ 12 I typ 4X, 12	IP55 typ 12	IP66 typ 4X, 12	IP55 typ 12	IP66 typ 4X, 12	IP66 typ 4X, 12	IP66 typ 4X, 12
IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10
höjd: 1 400–2 000 bredd: 600–1 000 djup: 400	höjd: 1 200–2 000 bredd: 1 200–1 600 djup: 400	höjd: 1 800–2 000 bredd: 600–1 000 djup: 500–600	höjd: 2 000–2 200 bredd: 800 djup: 600–800	höjd: 1 800–2 000 bredd: 1 000–1 200 djup: 500–600	höjd: 1 200–1 400 bredd: 600–1 800 djup: 400–600	höjd: 1 200–1 400 bredd: 600–1 800 djup: 500–600	höjd: 1 600–2 000 bredd: 600–800 djup: 600



FULL KOMPABILITET



Brett utbud av standardtillbehör för praktiskt taget alla tillämpningar




MONTAGEPLÅT



PROFILER



19 TUM



FIXERING



DÖRRAR

ET MED TILLBEHÖR



LÅS-
SYSTEM




TAK,
BOTTENPLÅTAR



KABEL-
HANTERING



LYFTNING



JORDNING



BELYSNING



SPARA 14 MINUTER
för vart och ett av de två
sammankopplade skåpen
med nedanstående tillbehör

10 x SAMMANKOPPLINGSFÄSTEN

2 x GAVELPLÅTAR

2 x MONTAGEPLÅTAR

1 x UTFYLLNADSPLÅT

+ x PROFILER



SNABB MONTERING



Samman-
kopplings-
fästen med
klickfunktion




Montageprofiler
med klickfunktion



Utfyllnadsplåt med
klickfunktion



Fäste till
montageplåt



Sidopanel med
klickfunktion



Sidopanelsupphängning



OPTIMALT SKYDD




Gångjärn
med två stift



Låssystem



Packning med låg
vattenabsorption



IP66-SAMMAN-
KOPPLINGSSATS

SNYGG DESIGN



Låshus
och lyfthandtag

Golvskåp

Höjd	Bredd	Djup	stålplåt								
			kompakt enkeldörr med montageplåt★	kompakt enkeldörr med högt skydd	kompakt dubbeldörr med montageplåt★	kombinerbart enkeldörr med montageplåt★	kombinerbart enkeldörr kabelskåp	kombinerbar enkeldörr med högt skydd	kombinerbart dubbeldörr med montageplåt★	kombinerbart flänsmontering	kombinerbart 19 tum
1100	600	600									MCI11066R5
1200	600	400	MKS12064R5	MKS18064HP							
1200	600	500				MCS12065R5					
1200	800	400	MKS12084R5	MKS18084HP							
1200	800	500				MCS12085R5					
1200	1200	400			MKD12124R5						
1200	1200	500							MCD12125R5		
1400	600	300	MKS14063R5								
1400	600	400	MKS14064R5								
1400	600	500				MCS14065R5					
1400	800	300	MKS14083R5								
1400	800	400	MKS14084R5								
1400	800	500				MCS14085R5					
1400	800	600									MCI14086R5
1400	1000	300			MKD14103R5						
1400	1000	400			MKD14104R5						
1400	1200	300			MKD14123R5						
1400	1200	400			MKD14124R5						
1400	1200	500							MCD14125R5		
1600	600	300	MKS16063R5								
1600	600	400	MKS16064R5								
1600	600	500				MCS16065R5					
1600	600	600									MCI16066R5
1600	800	300	MKS16083R5								
1600	800	400	MKS16084R5								
1600	800	500	MKS16085R5			MCS16085R5					
1600	1000	400	MKS16104R5								
1600	1000	500	MKS16105R5								
1600	1200	400			MKD16124R5						
1600	1200	500			MKD16125R5				MCD16125R5		
1800	400	400					MCS18044R5				
1800	400	500					MCS18045R5				
1800	400	600					MCS18046R5				
1800	500	500				MCS18055R5					
1800	600	400	MKS18064R5			MCS18064R5					
1800	600	500				MCS18065R5					
1800	600	600				MCS18066R5					MCI18066R5
1800	600	800									MCI18068R5
1800	800	400	MKS18084R5			MCS18084R5				MCF18084R5	
1800	800	500	MKS18085R5			MCS18085R5			MCD18085R5	MCF18085R5	
1800	800	600				MCS18086R5			MCD18086R5		MCI18086R5
1800	1000	400	MKS18104R5			MCS18104R5			MCD18104R5		
1800	1000	500				MCS18105R5			MCD18105R5	MCF18105R5	
1800	1000	600				MCS18106R5					
1800	1200	400			MKD18124R5				MCD18124R5		
1800	1200	500			MKD18125R5				MCD18125R5		
1800	1200	600							MCD18126R5		
1800	1600	400			MKD18164R5				MCD18164R5		
1800	1600	500			MKD18165R5						
2000	400	400					MCS20044R5				
2000	400	500					MCS20045R5				
2000	400	600					MCS20046R5				
2000	400	800					MCS20048R5				

★ Lägg till "PE" till artikelnumret om du inte behöver någon montageplåt.

rostfritt stål						galvaniserat stål	Höjd	Bredd	Djup
kompakt enkeldörr rostfritt stål av 304-kvalitet** med MP	kompakt dubbeldörr rostfritt stål av 304-kva- litet** med MP	kompakt dubbeldörr rostfritt stål av 304-kvalitet** typ 4X med montageplåt	kombinerbart enkeldörr rostfritt stål av 304-kvalitet** med MP	kombinerbart dubbeldörr rostfritt stål av 304-kvalitet** med MP	kombinerbar enkeldörr med högt skydd	kombinerbart enkeldörr med montageplåt EMC			
							1100	600	600
							1200	600	400
							1200	800	400
	EKDS12124	EKDS12124-4X					1200	1200	400
							1400	600	300
							1400	600	400
							1400	800	300
EKSS14084							1400	800	400
							1400	800	600
							1400	1000	300
							1400	1000	400
							1400	1200	300
							1400	1200	400
							1600	600	300
EKSS16064							1600	600	400
							1600	600	600
							1600	800	300
EKSS16084							1600	800	400
							1600	800	500
EKSS16104							1600	1000	400
	EKDS16124	EKDS16124-4X					1600	1000	500
							1600	1200	400
							1600	1200	500
							1800	400	400
							1800	400	500
							1800	400	600
							1800	500	500
EKSS18064							1800	600	400
			MCSS18065				1800	600	500
							1800	600	600
							1800	600	800
EKSS18084							1800	800	400
			MCSS18085				1800	800	500
							1800	800	600
EKSS18104							1800	1000	400
			MCSS18105	MCDS18105			1800	1000	500
							1800	1000	600
	EKDS18124	EKDS18124-4X					1800	1200	400
				MCDS18125			1800	1200	500
							1800	1200	600
	EKDS18164	EKDS18164-4X					1800	1600	400
							1800	1600	500
							2000	400	400
							2000	400	500
							2000	400	600
							2000	400	800

** Lägg till "-316" till artikelnumret om du behöver rostfritt stål av 316L-kvalitet.

Höjd	Bredd	Djup	stålplåt								
			kompakt enkeldörr med montageplåt★	kompakt enkeldörr med högt skydd	kompakt dubbeldörr med montageplåt★	kombinerbart enkeldörr med montageplåt★	kombinerbart enkeldörr kabelskåp	kombinerbar enkeldörr med högt skydd	kombinerbart dubbeldörr med montageplåt★	kombinerbart flänsmontering	kombinerbart 19 tum
2000	500	500				MCS20055R5					
2000	600	400	MKS20064R5			MCS20064R5					
2000	600	500				MCS20065R5					
2000	600	600				MCS20066R5					MCI20066R5
2000	600	800				MCS20068R5					MCI20068R5
2000	800	400	MKS20084R5			MCS20084R5					
2000	800	500	MKS20085R5			MCS20085R5			MCD20085R5	MCF20085R5	
2000	800	600		MKS20086HP		MCS20086R5		MCS20086HP		MCF20086R5	MCI20086R5
2000	800	800		MKS20088HP		MCS20088R5					MCI20088R5
2000	1000	400	MKS20104R5			MCS20104R5			MCD20104R5		
2000	1000	500	MKS20105R5			MCS20105R5			MCD20105R5	MCF20105R5	
2000	1000	600				MCS20106R5			MCD20106R5		
2000	1000	800				MCS20108R5			MCD20108R5		
2000	1200	400			MKD20124R5				MCD20124R5		
2000	1200	500			MKD20125R5				MCD20125R5		
2000	1200	600							MCD20126R5		
2000	1200	800							MCD20128R5		
2000	1600	400			MKD20164R5				MCD20164R5		
2000	1600	500			MKD20165R5				MCD20165R5		
2000	1600	600							MCD20166R5		
2200	600	600				MCS22066R5					MCI22066R5
2200	600	800				MCS22068R5					MCI22068R5
2200	800	600				MCS22086R5					MCI22086R5
2200	800	800				MCS22088R5		MCS22088HP			MCI22088R5
2200	1000	600							MCD22106R5		
2200	1200	600							MCD22126R5		
1800	600	1000				MCS180610R5					
1800	800	1000				MCS180810R5					
2000	600	1000				MCS200610R5					
2000	800	1000				MCS200810R5					
2200	600	1000				MCS220610R5					
2200	800	1000				MCS220810R5					


★ Lägg till "PE" till artikelnumret om du inte behöver någon montageplåt.

Höjd	Bredd	Djup	aluminium		
			kompakt enkelvägg utan montageplåt	kompakt dubbelvägg utan montageplåt	kombinerbart dubbelvägg utan montageplåt
1 200	600	400	EKOM12064-SW		
1 200	600	600	EKOM12066-SW	EKOM12066	
1 200	800	400	EKOM12084-SW		
1 200	800	600	EKOM12086-SW	EKOM12086	
1 200	1 200	400	EKOM12124-SW		
1 200	1 200	600		EKOM12126	
1 400	600	600		EKOM14066	
1 400	800	600		EKOM14086	
1 400	1 800	400	EKOM14184-SW		
1 400	1 800	500		EKOM14185	
1 600	600	600			ECOM16066
1 600	800	600			ECOM16086
1 800	600	600			ECOM18066
1 800	800	600			ECOM18086
2 000	600	600			ECOM20066
2 000	800	600			ECOM20086

rostfritt stål						galvaniserat stål	Höjd	Bredd	Djup
kompakt enkeldörr rostfritt stål av 304-kvalitet** med MP	kompakt dubbeldörr rostfritt stål av 304-kva- litet** med MP	kompakt dubbeldörr rostfritt stål av 304-kvalitet** typ 4X med montageplåt	kombinerbart enkeldörr rostfritt stål av 304-kvalitet** med MP	kombinerbart dubbeldörr rostfritt stål av 304-kvalitet** med MP	kombinerbar enkeldörr med høgt skydd	kombinerbart enkeldörr med montageplåt EMC			
							2000	500	500
							2000	600	400
							2000	600	500
			MCSS20066				2000	600	600
							2000	600	800
EKSS20084							2000	800	400
							2000	800	500
			MCSS20086		MCSS20086HP	MCSE20086R5	2000	800	600
						MCSE20088R5	2000	800	800
EKSS20104							2000	1000	400
							2000	1000	500
			MCSS20106				2000	1000	600
							2000	1000	800
	EKDS20124	EKDS20124-4X					2000	1200	400
							2000	1200	500
				MCDS20126			2000	1200	600
							2000	1200	800
	EKDS20164	EKDS20164-4X					2000	1600	400
							2000	1600	500
							2000	1600	600
							2200	600	600
							2200	600	800
							2200	800	600
					MCSS22088HP		2200	800	800
							2200	1000	600
							2200	1200	600
							1800	600	1000
							1800	800	1000
							2000	600	1000
							2000	800	1000
							2200	600	1000
							2200	800	1000

** Lägg till "-316" till artikelnumret om du behöver rostfritt stål av 316L-kvalitet.

Väggskåp Skåp





VÄLJ S



STÅLPLÅT

enkeldörr	dubbeldörr	panel
IP66 typ 4, 12 IK 10	IP55 typ 12 IK 10	IP66 typ 4, 12 IK 10
höjd: 200–1 200 bredd: 200–800 djup: 155–400	höjd: 600–1 400 bredd: 800–1 200 djup: 300	höjd: 300 bredd: 600–1 200 djup: 300

ROSTFRITT STÅL

enkeldörr	dubbeldörr	enkeldörr inbyggt regntak	enkeldörr hygienisk design
IP66 typ 4X, 12 IK 10	IP55 typ 12 IK 10	IP66 typ 4X, 12 IK 10	IP66, IP69, IP69K typ 4X, 12, 13 IK 08
höjd: 180–1 400 bredd: 200–800 djup: 150–400	höjd: 1 000–1 200 bredd: 1 000–1 200 djup: 300–400	höjd: 300–1 400 bredd: 200–800 djup: 155–400	höjd: 442–1 425 bredd: 220–810 djup: 155–300

SJÄLV!



GALVANISERAT STÅL

POLYESTER

EMC

kompakt enkeldörr standarddörr

kompakt enkeldörr transparent dörr

modulärt enkeldörr standarddörr

modulärt enkeldörr transparent dörr

modulärt dubbeldörr standarddörr

IP54
typ 12
IK 10

IP66
typ 4, 4X, 12, 13
IK 10

IP66
typ 4, 4X, 12, 13
IK 07

IP65/IP54
typ 4X, 12, 13
IK 10

IP65/IP54
typ 12, 13
IK 07

IP54
IK 10

höjd: 400–1 000
bredd: 400–800
djup: 210–300

höjd: 315–1 035
bredd: 215–835
djup: 170–300

höjd: 415–1 035
bredd: 315–835
djup: 170–300

höjd: 500–1 250
bredd: 500–1 000
djup: 320

höjd: 500–1 250
bredd: 500–750
djup: 320

höjd: 750–1 250
bredd: 1 000–1 250
djup: 320



Väggmonterade skåp

FULL KOMPABILITET



Brett utbud av standardtillbehör för praktiskt taget alla tillämpningar




MONTAGEPLÅTAR



PROFILER



19 TUM



FIXERING



DÖRRAR


ET MED TILLBEHÖR



TÄCKFLÄNSAR



KABEL-
HANTERING



LYFTNING



SKYDD



JORDNING



BELYSNING

Väggmonterade skåp




SPARA 10 MINUTER
för varje väggskåp med
tillbehören nedan

1 x MONTAGEPLÅT

3 x 180° GÅNGJÄRN

+ x PROFILER



SNABB MONTERING



Montageplåt



Bearbetningsfri
180° gångjärn



Profiler

OPTIMALT SKYDD



Dörrplacering
för stora skåp



Packning med låg
vattenabsorption



SNYGG DESIGN



Låshus

Hörnutformning för
dörrar i rostfritt stål

Silikonpackning
för skåp i rostfritt
stål av 316-kvalitet

Väggmonterade skåp

Höjd	Bredd	Djup	stålplåt			rostfritt stål			
			enkeldörr med montageplåt*	dubbeldörr med montageplåt*	panel med montageplåt*	enkeldörr rostfritt stål av 304-kvalitet** med montageplåt	dubbeldörr rostfritt stål av 304-kvalitet** med montageplåt	enkeldörr inbyggt regntak rostfritt stål av 304-kvalitet** med montageplåt	enkeldörr hygienisk design rostfritt stål av 304-kvalitet med montageplåt
180	240	150				ASR0182415			
200	200	155	MAS0202015R5						
240	240	150				ASR0242415			
240	360	150				ASR0243615			
250	200	155	MAS0252015R5						
250	250	155	MAS0252515R5						
300	200	150				ASR0302015			
300	200	155						AFS03021	
300	250	155	MAS0302515R5						
300	250	210	MAS0302521R5						
300	300	155	MAS0303015R5						
300	300	210	MAS0303021R5						
300	600	300			MAP0306030R5				
300	800	300			MAP0308030R5				
300	1 000	300			MAP0310030R5				
300	1 200	300			MAP0312030R5				
315	215	170							
350	250	155	MAS0352515R5						
360	240	150				ASR0362415			
400	300	150				ASR0403015			
400	300	155	MAS0403015R5					AFS04031	
400	300	210	MAS0403021R5			ASR0403021			
400	400	210	MAS0404021R5			ASR0404021		AFS04042	
400	500	210	MAS0405021R5						
400	600	210	MAS0406021R5			ASR0406021		AFS04062	
415	315	170							
442	220	155							HDW0442215
500	300	210	MAS0503021R5						
500	400	155	MAS0504015R5						
500	400	210	MAS0504021R5			ASR0504021			
500	400	260	MAS0504026R5						
500	400	300	MAS0504030R5						
500	500	210	MAS0505021R5			ASR0505021		AFS05052	
500	500	300	MAS0505030R5						
500	500	320							
500	750	320							
515	415	230							
552	390	210							HDW0553921
552	810	210							HDW0558121
600	400	155	MAS0604015R5						
600	400	210	MAS0604021R5			ASR0604021		AFS06042	
600	400	260	MAS0604026R5						
600	400	300	MAS0604030R5						
600	500	155	MAS0605015R5						
600	500	210	MAS0605021R5						
600	500	260	MAS0605026R5						
600	500	300	MAS0605030R5						
600	600	210	MAS0606021R5			ASR0606021		AFS06062	
600	600	300	MAS0606030R5			ASR0606030		AFS06063	
600	600	400	MAS0606040R5						
600	800	300	MAS0608030R5	MAD0608030R5		ASR0608030		AFS06083	

* Lägg till "PE" till artikelnumret om du inte behöver någon montageplåt.

** Lägg till "-316" till artikelnumret om du behöver rostfritt stål av 316L-kvalitet.

galvaniserat stål	polyester					Höjd	Bredd	Djup
enkeldörr med montageplåt EMC	kompakt enkeldörr standarddörr utan montageplåt	kompakt enkeldörr transparent dörr utan montageplåt	modulärt enkeldörr standarddörr utan montageplåt	modulärt enkeldörr transparent dörr utan montageplåt	modulärt dubbeldörr standarddörr utan montageplåt			
						180	240	150
						200	200	155
						240	240	150
						240	360	150
						250	200	155
						250	250	155
						300	200	150
						300	200	155
						300	250	155
						300	250	210
						300	300	155
						300	300	210
						300	600	300
						300	800	300
						300	1 000	300
						300	1 200	300
	UCP320					315	215	170
						350	250	155
						360	240	150
						400	300	150
						400	300	155
						400	300	210
MASE0404021R5						400	400	210
						400	500	210
MASE0406021R5						400	600	210
	UCP430	UCPT430				415	315	170
						442	220	155
						500	300	210
						500	400	155
						500	400	210
						500	400	260
						500	400	300
						500	500	210
						500	500	300
			UDP5050	UDPT5050		500	500	320
			UDP5075	UDPT5075		500	750	320
	UCP540	UCPT540				515	415	230
						552	390	210
						552	810	210
						600	400	155
						600	400	210
						600	400	260
						600	400	300
						600	500	155
						600	500	210
						600	500	260
						600	500	300
MASE0606021R5						600	600	210
						600	600	300
						600	600	400
						600	800	300

Väggmonterade skåp

Höjd	Bredd	Djup	stålplåt			rostfritt stål			
			enkeldörr med montageplåt*	dubbeldörr med montageplåt*	panel med montageplåt*	enkeldörr rostfritt stål av 304-kvalitet** med montageplåt	dubbeldörr rostfritt stål av 304-kvalitet** med montageplåt	enkeldörr inbyggt regntak rostfritt stål av 304-kvalitet** med montageplåt	enkeldörr hygienisk design rostfritt stål av 304-kvalitet med montageplåt
605	610	300							HDW0606130
615	415	230							
672	510	210							HDW0675121
700	500	210	MAS0705021R5						
700	500	260	MAS0705026R5						
735	535	270							
750	500	320							
750	750	320							
750	1 000	320							
750	1 250	320							
772	390	210							HDW0773921
772	610	210							HDW0776121
800	400	300	MAS0804030R5						
800	600	210	MAS0806021R5			ASR0806021		AFS08062	
800	600	260	MAS0806026R5						
800	600	300	MAS0806030R5			ASR0806030		AFS08063	
800	600	400	MAS0806040R5						
800	800	210	MAS0808021R5					AFS08082	
800	800	300	MAS0808030R5			ASR0808030		AFS08083	
800	800	400	MAS0808040R5						
800	1 200	300		MAD0801230R5					
825	810	300							HDW0828130
835	635	300							
1 000	500	320							
1 000	600	260	MAS1006026R5						
1 000	600	300	MAS1006030R5						
1 000	750	320							
1 000	800	260	MAS1008026R5						
1 000	800	300	MAS1008030R5			ASR1008030		AFS10083	
1 000	800	400	MAS1008040R5						
1 000	1 000	300		MAD1001030R5			ADR1001030		
1 000	1 000	320							
1 000	1 200	300					ADR1001230		
1 000	1 250	320							
1 035	835	300							
1 200	600	300	MAS1206030R5					AFS12063	
1 200	800	300	MAS1208030R5			ASR1208030		AFS12083	
1 200	800	400	MAS1208040R5			ASR1208040		AFS12084	
1 200	1 000	300		MAD1201030R5					
1 200	1 200	300		MAD1201230R5					
1 200	1 200	400					ADR1201240		
1 225	810	300							HDW1228130
1 250	750	320							
1 250	1 000	320							
1 250	1 000	320							
1 400	800	400				ASR1408040		AFS14084	
1 400	1 000	300		MAD1401030R5					
1 425	810	300							HDW1428130

* Lägg till "PE" till artikelnumret om du inte behöver någon montageplåt.

** Lägg till "-316" till artikelnumret om du behöver rostfritt stål av 316L-kvalitet.

galvaniserat stål	polyester					Höjd	Bredd	Djup
enkeldörr med montageplåt EMC	kompakt enkeldörr standarddörr utan montageplåt	kompakt enkeldörr transparent dörr utan montageplåt	modulärt enkeldörr standarddörr utan montageplåt	modulärt enkeldörr transparent dörr utan montageplåt	modulärt dubbeldörr standarddörr utan montageplåt			
						605	610	300
	UCP640	UCPT640				615	415	230
						672	510	210
						700	500	210
						700	500	260
	UCP750	UCPT750				735	535	270
			UDP7550	UDPT7550		750	500	320
			UDP7575	UDPT7575		750	750	320
			UDP75100	UDPT75100		750	1 000	320
					UDP75125	750	1 250	320
						772	390	210
						772	610	210
						800	400	300
						800	600	210
						800	600	260
						800	600	300
						800	600	400
						800	800	210
						800	800	300
						800	800	400
						800	1 200	300
						825	810	300
	UCP860	UCPT860				835	635	300
			UDP10050	UDPT10050		1 000	500	320
						1 000	600	260
						1 000	600	300
			UDP10075	UDPT10075		1 000	750	320
						1 000	800	260
MASE1008030R5						1 000	800	300
						1 000	800	400
						1 000	1 000	300
			UDP100100		UDP100102	1 000	1 000	320
						1 000	1 200	300
					UDP100125	1 000	1 250	320
	UCP1080	UCPT1080				1 035	835	300
						1 200	600	300
						1 200	800	300
						1 200	800	400
						1 200	1 000	300
						1 200	1 200	300
						1 200	1 200	400
						1 225	810	300
			UDP12575	UDPT12575		1 250	750	320
					UDP125100	1 250	1 000	320
					UDP125102	1 250	1 000	320
						1 400	800	400
						1 400	1 000	300
						1 425	810	300

Kopplingslådor





VAC
PUMP
ON/OFF




ENGINE
SPEED
ON/OFF

VÄLJ S



STÅLPLÅT	ROSTFRITT STÅL	ALUMINIUM	POLYESTER	POLYKARBONAT			
låda standardkåpa	låda standardkåpa	låda standardkåpa	låda standardkåpa	liten låda standardkåpa	liten låda genomskinlig kåpa	stor låda standardkåpa	stor låda genomskinlig kåpa
IP66 typ 4, 12 IK 08	IP66 typ 4X, 12 IK 08	IP66, IP67 IK 09	IP66, IP67 IK 08	IP66, IP67 IK 08	IP66, IP67 IK 08	IP66, IP67 IK 08	IP66, IP67 IK 08
höjd: 150–400 bredd: 150–800 djup: 80–120	höjd: 150–400 bredd: 150–800 djup: 80–120	höjd: 45–230 bredd: 50–600 djup: 30–180	höjd: 75–405 bredd: 80–560 djup: 55–120	höjd: 53–230 bredd: 55–300 djup: 36–121	höjd: 53–230 bredd: 55–300 djup: 36–121	höjd: 200–400 bredd: 200–600 djup: 132	höjd: 200–400 bredd: 200–600 djup: 132

SJÄLV!



ABS

liten låda standardkåpa	liten låda genomskinlig kåpa	medelstor låda standardkåpa	medelstor låda genomskinlig kåpa	stor låda standardkåpa	stor låda genomskinlig kåpa
IP66, IP67 IK 06, IK 07	IP66, IP67 typ 4X, 12, 13 IK 06, IK 07	IP66, IP67 IK 06, IK 07	IP66, IP67 IK 06, IK 07	IP66, IP67 IK 06, IK 07	IP66, IP67 IK 06, IK 07
höjd: 53–230 bredd: 55–300 djup: 36–121	höjd: 53–230 bredd: 55–300 djup: 36–121	höjd: 75–175 bredd: 125–250 djup: 75–150	höjd: 75–175 bredd: 125–250 djup: 75–150	höjd: 200–400 bredd: 200–600 djup: 132	höjd: 200–400 bredd: 200–600 djup: 132



Kopplingslådor

Höjd	Bredd	Djup	stålplåt	rostfritt stål	aluminium	polyester	polykarbonat			
			låda standardkåpa	låda standardkåpa rostfritt stål av 304-kvalitet★	låda standardkåpa	låda standardkåpa	liten låda standardkåpa	liten låda transparent kåpa	stor låda standardkåpa	stor låda transparent kåpa
45	50	30			HALP050503GE					
53	55	36					DPCP050504GE	DPCP050504TE		
53	65	36					DPCP050704GE	DPCP050704TE		
64	58	36			HALP060604GE					
64	98	36			HALP061004GE					
64	150	36			HALP061504GE					
75	80	55				MGRP080806GE				
75	80	75				MGRP080808GE				
75	110	55				MGRP081106GE				
75	110	75				MGRP081108GE				
75	125	75								
75	125	100								
75	125	125								
75	160	55				MGRP081606GE				
75	160	75				MGRP081608GE				
75	190	55				MGRP081906GE				
75	190	75				MGRP081908GE				
80	75	57			HALP080806GE					
80	82	56					DPCP080806GE	DPCP080806TE		
80	82	86					DPCP080809GE	DPCP080809TE		
80	120	56					DPCP081206GE	DPCP081206TE		
80	120	86					DPCP081209GE	DPCP081209TE		
80	125	57			HALP081306GE					
80	160	56					DPCP081606GE	DPCP081606TE		
80	160	86					DPCP081609GE	DPCP081609TE		
80	175	57			HALP081806GE					
80	250	57			HALP082506GE					
120	122	56					DPCP121206GE	DPCP121206TE		
120	122	86					DPCP121209GE	DPCP121209TE		
120	122	90				MGRP121209GE				
120	160	91					DPCP121609GE	DPCP121609TE		
120	200	86					DPCP122009GE	DPCP122009TE		
120	220	90				MGRP122209GE				
122	122	80			HALP121208GE					
122	122	90			HALP121209GE					
122	220	80			HALP122208GE					
122	220	90			HALP122209GE					
122	360	80			HALP123608GE					
125	125	75								
125	125	100								
125	125	125								
125	175	75								
125	175	100								
125	175	125								
125	175	150								
150	150	80	STB151508	SSTB151508						
150	150	120	STB151512	SSTB151512						
150	200	76					DPCP152008GE	DPCP152008TE		
150	300	80	STB153008	SSTB153008						
150	300	120	STB153012	SSTB153012						

★ Lägg till "-316" till artikelnumret om du behöver rostfritt stål av 316L-kvalitet.

ABS						Höjd	Bredd	Djup
liten låda standardkåpa	liten låda transparent kåpa	medelstor låda standardkåpa	medelstor låda transparent kåpa	stor låda standardkåpa	stor låda transparent kåpa			
						45	50	30
DABP050504GE	DABP050504TE					53	55	36
DABP050704GE	DABP050704TE					53	65	36
						64	58	36
						64	98	36
						64	150	36
						75	80	55
						75	80	75
						75	110	55
						75	110	75
		SABP081308GE	SABP081308TE			75	125	75
		SABP081310GE	SABP081310TE			75	125	100
		SABP081313GE	SABP081313TE			75	125	125
						75	160	55
						75	160	75
						75	190	55
						75	190	75
						80	75	57
DABP080806GE	DABP080806TE					80	82	56
DABP080809GE	DABP080809TE					80	82	86
DABP081206GE	DABP081206TE					80	120	56
DABP081209GE	DABP081209TE					80	120	86
						80	125	57
DABP081606GE	DABP081606TE					80	160	56
DABP081609GE	DABP081609TE					80	160	86
						80	175	57
						80	250	57
DABP121206GE	DABP121206TE					120	122	56
DABP121209GE	DABP121209TE					120	122	86
						120	122	90
DABP121609GE	DABP121609TE					120	160	91
DABP122009GE	DABP122009TE					120	200	86
						120	220	90
						122	122	80
						122	122	90
						122	220	80
						122	220	90
						122	360	80
		SABP131308GE	SABP131308TE			125	125	75
		SABP131310GE	SABP131310TE			125	125	100
		SABP131313GE	SABP131313TE			125	125	125
		SABP131808GE	SABP131808TE			125	175	75
		SABP131810GE	SABP131810TE			125	175	100
		SABP131813GE	SABP131813TE			125	175	125
		SABP131815GE	SABP131815TE			125	175	150
						150	150	80
						150	150	120
DABP152008GE	DABP152008TE					150	200	76
						150	300	80
						150	300	120


Kopplingslådor

Höjd	Bredd	Djup	stålplåt	rostfritt stål	aluminium	polyester	polykarbonat			
			låda standardkåpa	låda standardkåpa rostfritt stål av 304-kvalitet*	låda standardkåpa	låda standardkåpa	liten låda standardkåpa	liten låda transparent kåpa	stor låda standardkåpa	stor låda transparent kåpa
160	160	90			HALP161609GE	MGRP161609GE				
160	240	91					DPCP162409GE	DPCP162409TE		
160	240	121					DPCP162412GE	DPCP162412TE		
160	260	90			HALP162609GE	MGRP162609GE				
160	360	90			HALP163609GE	MGRP163609GE				
160	560	90			HALP165609GE	MGRP165609GE				
175	175	75								
175	175	100								
175	175	125								
175	175	150								
175	250	75								
175	250	100								
175	250	150								
200	200	80	STB202008	SSTB202008						
200	200	120	STB202012	SSTB202012						
200	200	132							OPCP202013GE	OPCP202013TE
200	300	80	STB203008	SSTB203008						
200	300	120	STB203012	SSTB203012						
200	300	132							OPCP203013GE	OPCP203013TE
200	400	80	STB204008	SSTB204008						
200	400	120	STB204012	SSTB204012						
200	400	132							OPCP204013GE	OPCP204013TE
200	500	120	STB205012	SSTB205012						
200	600	120	STB206012	SSTB206012						
200	800	120	STB208012	SSTB208012						
230	200	110			HALP232011GE					
230	300	86					DPCP233009GE	DPCP233009TE		
230	300	111					DPCP233011GE	DPCP233011TE		
230	330	110			HALP233311GE					
230	330	180			HALP233318GE					
230	400	110			HALP234011GE					
230	600	110			HALP236011GE					
250	255	120				MGRP252612GE				
250	400	120				MGRP254012GE				
300	300	80	STB303008	SSTB303008						
300	300	120	STB303012	SSTB303012						
300	300	132							OPCP303013GE	OPCP303013TE
300	400	120	STB304012	SSTB304012						
300	400	132							OPCP304013GE	OPCP304013TE
300	500	120	STB305012	SSTB305012						
300	600	120	STB306012	SSTB306012						
300	600	132							OPCP306013GE	OPCP306013TE
400	400	120	STB404012	SSTB404012						
400	600	120	STB406012	SSTB406012						
400	600	132							OPCP406013GE	OPCP406013TE
400	800	120	STB408012	SSTB408012						
405	400	120				MGRP414012GE				

* Lägg till "-316" till artikelnumret om du behöver rostfritt stål av 316L-kvalitet.

ABS						Höjd	Bredd	Djup
liten låda standardkåpa	liten låda transparent kåpa	medelstor låda standardkåpa	medelstor låda transparent kåpa	stor låda standardkåpa	stor låda transparent kåpa			
						160	160	90
DABP162409GE	DABP162409TE					160	240	91
DABP162412GE	DABP162412TE					160	240	121
						160	260	90
						160	360	90
						160	560	90
		SABP181808GE	SABP181808TE			175	175	75
		SABP181810GE	SABP181810TE			175	175	100
		SABP181813GE	SABP181813TE			175	175	125
		SABP181815GE	SABP181815TE			175	175	150
		SABP182508GE	SABP182508TE			175	250	75
		SABP182510GE	SABP182510TE			175	250	100
		SABP182515GE	SABP182515TE			175	250	150
						200	200	80
						200	200	120
				OABP202013GE	OABP202013TE	200	200	132
						200	300	80
						200	300	120
				OABP203013GE	OABP203013TE	200	300	132
						200	400	80
						200	400	120
				OABP204013GE	OABP204013TE	200	400	132
						200	500	120
						200	600	120
						200	800	120
						230	200	110
DABP233009GE	DABP233009TE					230	300	86
DABP233011GE	DABP233011TE					230	300	111
						230	330	110
						230	330	180
						230	400	110
						230	600	110
						250	255	120
						250	400	120
						300	300	80
						300	300	120
				OABP303013GE	OABP303013TE	300	300	132
						300	400	120
				OABP304013GE	OABP304013TE	300	400	132
						300	500	120
						300	600	120
				OABP306013GE	OABP306013TE	300	600	132
						400	400	120
						400	600	120
				OABP406013GE	OABP406013TE	400	600	132
						400	800	120
						405	400	120

Användargränssnitt





VÄLJ S



STÅLPLÅT

dataskåp	manöverpulp	manöverpulp	manöverpulp	manöverpulp
	kompakt enkeldörr	kompakt dubbeldörr	modulärt enkeldörr	modulärt dubbeldörr
IP44	IP66	IP55	IP66	IP55
IK 10	typ 4, 12, 13	typ 12, 13	typ 4, 12, 13	typ 12, 13
	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10
höjd: 1 600	höjd: 985	höjd: 985	höjd: 1 450	höjd: 1 450
bredd: 600	bredd: 600–1 000	bredd: 1 200–1 600	bredd: 600–1 000	bredd: 1 200–1 600
djup: 600–800	djup: 400	djup: 400	djup: 985	djup: 985

SJÄLV!



ROSTFRITT STÅL

ALUMINIUM

STÅLPLÅT

manöverpulpit

manöverpulpit

manöverpulpit

manöverpulpit

kontrollpanel

kontrollskåp

kompakt enkeldörr

kompakt dubbeldörr

modulärt enkeldörr

modulärt dubbeldörr

IP66
typ 4X, 12, 13
IK 10

IP55
typ 12, 13
IK 10

IP66
typ 4X, 12, 13
IK 10

IP55
typ 12, 13
IK 10

IP 65

IP55
IK 10

höjd: 985
bredd: 600–1 000
djup: 400

höjd: 985
bredd: 1 200
djup: 400

höjd: 985
bredd: 600–1 000
djup: 985

höjd: 1 450
bredd: 1 200–1 600
djup: 985

höjd: 309–495
bredd: 395–542
djup: 200

höjd: 300–600
bredd: 300–600
djup: 155–210



Gränssnitt mellan människa och maskin

MANÖVERPULPET

Höjd	Bredd	Djup	stålplåt				rostfritt stål			
			manöverpulpet kompakt enkeldörr	manöverpulpet kompakt dubbeldörr	manöverpulpet modulärt enkeldörr	manöverpulpet modulärt dubbeldörr	manöverpulpet kompakt enkeldörr rostfritt stål av 304-kvalitet★	manöverpulpet kompakt dubbeldörr rostfritt stål av 304-kvalitet★	manöverpulpet modulärt enkeldörr rostfritt stål av 304-kvalitet★	manöverpulpet modulärt dubbeldörr rostfritt stål av 304-kvalitet★
250	600	985			MPC062R5				MPCS062	
250	800	985			MPC082R5				MPCS082	
250	1 000	985			MPC102R5				MPCS102	
250	1 200	985			MPC122R5				MPCS122	
250	1 600	985			MPC162R5				MPCS162	
500	600	494			MPC061R5				MPCS061	
500	800	494			MPC081R5				MPCS081	
500	1 000	494			MPC101R5				MPCS101	
500	1 200	494			MPC121R5				MPCS121	
500	1 600	494			MPC161R5				MPCS161	
700	600	500			MPC063R5				MPCS063	
700	800	500			MPC083R5				MPCS083	
700	1 000	500			MPC103R5				MPCS103	
700	1 200	500				MPC123R5				MPCS123
700	1 600	500				MPC163R5				MPCS163
985	600	400	MPG06R5				MPGS06			
985	800	400	MPG08R5				MPGS08			
985	1 000	400	MPG10R5				MPGS10			
985	1 200	400		MPG12R5				MPGS12		
985	1 600	400		MPG16R5						

★ Lägg till "-316" till artikelnumret om du behöver rostfritt stål av 316L-kvalitet.

DATORSKÅP

Höjd	Bredd	Djup	stålplåt
			datorskåp
1 600	600	600	MCM16066
1 600	600	800	MCM16068

KONTROLLSKÅP

Höjd	Bredd	Djup	stålplåt	aluminium
			kontrollskåp	kontrollpanel
300	300	155	OICE303015	
300	400	210	OICE304021	
309	525	200		OICP305220
345	395	200		OICP343920
354	525	200		OICP355220
398	525	200		OICP395220
400	400	210	OICE404021	
400	600	210	OICE406021	
415	470	200		OICP414720
495	542	200		OICP495420
500	500	210	OICE505021	
500	600	210	OICE506021	
600	600	210	OICE606021	

VÄGGSEKTIONER



S1MWF / S2MWF



S1MTBB / S2MRB



S1MSJ / S2MSJ



S1MWJV / S2MWJV



S1MWJH / S2MWJH

VRIDBARA MELLANLED



S1ME / S2ME



S1MIJ / S2MIJ



S1MER / S2MER

KOPPLINGAR



S1MFC / S2MFC



S1MFEC / S2MFEC

PROFILER



S1MT / S2MT

Klimatkontroll






VÄLJ S



KYLAGGREGAT

E-NEXT	E-NOX	Slim Fit	Extreme	DEK
inomhus vertikalt	utomhus vertikalt	inomhus vertikalt	vertikalt	inomhus tak
IP55	IP55	IP54	IP66, IP69	IP54
typ 12	typ 12, 4, 4X	typ 12	typ 12, 3R, 4X	



VÄRME OCH ANTIKONDENSATION

TEMPERATUR- OCH LUFTFUKTIGHETSKONTROLL

VÄRMARE

FLÄKTVÄRMARE

TERMOSTATER

HYGROSTATER

SJÄÄLV!



VORTEX

BP, HT

inomhus, utomhus
vertikalt

IP54/IP66

TYP 12/4/4X



LUFT/LUFT- VÄRMEVÄXLARE

MIX

inomhus
vertikalt

IP54



VENTILATION

EF

inomhus
vertikalt

IP54

typ 12

EPF

utomhus
vertikalt

IP55

typ 12



RFU

inomhus
tak

IP33/IP54

TYP 12/4/4X



KYLARE

TCW/TAL



LUFT/VATTEN-VÄRMEVÄXLARE

BLU/BIT



Klimatkontroll: luftkylningsteknik

	kylaggregat				
	inomhus vertikalt galvaniserat eller rostfritt stål	utomhus vertikalt galvaniserat eller rostfritt stål	inomhus smal montering galvaniserat stål	inomhus tak galvaniserat eller rostfritt stål	inomhus/utomhus tvättbart, IP69 rostfritt stål
Kylkapacitet (W)					
400	NXT04		S0603	DEK04	
600			S0605		X2302
700	NXT06	NOX06			
800	NXT08	NOX08		DEK08	
1 000	NXT10	NOX10			
1 200	NXT12	NOX12		DEK12	
1 300			S1010		
1 500				DEK15	
1 600	NXT16	NOX16			
2 000	NXT20	NOX20	S1015	DEK20	
2 300			S1620		
3 000	NXT30	NOX30	S1640	DEK30	
4 000	NXT40	NOX40		DEK40	
6 000	NXT60	NOX60			
8 000	EGO80	EM080			
9 000	EGO A0	EMOA0			
15 000	EGO A5				

	ventilation									
	inomhus vertikalt 230 V	inomhus vertikalt 115 V	inomhus vertikalt 24 V likström	utomhus vertikalt 230 V	utomhus vertikalt 115 V	utomhus vertikalt 24 V likström	tak IP33 230 V	tak IP54 230 V	tak IP33 115 V	tak IP54 115 V
Luftflöde (m³/h)										
25	EF100R5	EF100-115R5	EF100-24R5							
56				EFP200R5	EFP200-115R5	EFP200 -24VACR5				
61	EF200R5	EF200-115R5	EF200-24R5							
100				EFP220R5	EFP220-115R5					
110	EF220R5	EF220-115R5	EF220-24R5							
145				EFP250R5	EFP250-115R5					
156	EF250R5	EF250-115R5	EF250-24R5							
233				EFP300R5	EFP300-115R5					
256	EF300R5	EF300-115R5	EF300-24R5							
350								RFU5005R5		RFU5015R5
480	EF500R5	EF500-115R5								
500							RFU5003R5		RFU5013R5	
505				EFP500R5	EFP500-115R5					
550								RFU7005R5		RFU7015R5
640	EF600R5	EF600-115R5								
700							RFU7003R5		RFU7013R5	
750								RFU10005R5		RFU10015R5
770				EFP600R5	EFP600-115R5					
845	EF700R5	EF700-115R5								
925				EFP700R5	EFP700-115R5					
1 000							RFU10003R5		RFU10013R5	

	vortex				
	inomhus, utomhus aluminium typ 12	inomhus, utomhus aluminium typ 4	inomhus, utomhus rostfritt stål typ 4X	hög temperatur inomhus, utomhus aluminium typ 4	hög temperatur inomhus, utomhus rostfritt stål typ 4X
Kylkapacitet (W)					
162	BP4008	BP4608	BP4608SS		
293	BP4015	BP4615	BP4615SS	HT4615	HT4615SS
586	BP4030	BP4630	BP4630SS	HT4630	HT4630SS
820	BP4040	BP4640	BP4640SS	HT4640	HT4640SS

Luft/luft-värmeväxlare	
Kylkapacitet	inomhus, galvaniserat eller rostfritt stål
22 W/K	MIX22
36 W/K	MIX36
50 W/K	MIX50
80 W/K	MIX80

Luft/vatten-värmeväxlare	
Kylkapacitet (W)	BLU-serien
1 100	BLU10
1 750	BLU18
2 500	BLU25**
3 500	BLU35
4 500	BLU45
6 000	BLU60
10 000	BLUA0
15 000	BLUA5
25 000	BLUB5

★★ Takfäste.

	värmare och antikondens					
	antikondens liten värmare	antikondens stor värmare	antikondens kompakt värmare utan termostat	antikondens kompakt värmare med termostat	antikondens fläktvärmare	antikondens fläktvärmare med termostat
Uppvärmningskapacitet (W)						
10	EGK010					
15		EHG015				
20	EGK020					
30	EGK030	EHG030				
45		EHG045				
50			ECH50	ECHT50		
60		EHG060				
75		EHG075				
100		EHG100	ECH100	ECHT100	EHV100	
150		EHG150	ECH150	ECHT150	EHV150	
200					EHV200	
250					EGL250UL230	
250					EGL250UL115★	
300					EHV300	
400					EGL400UL230	
400					EGL400UL115★	
400					EHV400	
550						ECR550

★ 115 V.

Klimatkontroll: vätskekyllningsteknik



INDUSTRIVATTENKYLARE

Mini TCW-serien

900 till 4 450W

TAL-serien

2 300 till 4 000 W

Miniindustrivattenkylare	
Kylkapacitet (W)*	TCW-serien
900	TCW08
1 600	TCW12
2 200	TCW19
3 000	TCW31
3 900	TCW41

Industrivattenkylare			
Kylkapacitet (W)*	TAL-/TCW-serien	Kylkapacitet (W)*	TAL-/TCW-serien
2 300	TAL24	24 800	TALB5
2 900	TAL29	29 000	TALB9
3 600	TAL37	35 800	TALC5
4 550	TAL46	40 000	TALD0
6 000	TAL57	47 000	TALD9
8 100	TAL76	55 000	TALE6
9 950	TAL93	67 000	TALF8
10 900	TALA0	80 000	TALG9
11 400	TALA1	94 000	TALI4
12 400	TALA3	110 000	TALM0
17 800	TALA5	134 000	TALO6
20 100	TALA8		

Vatten/luft-värmeväxlare	
Kylkapacitet (W)	SAW-serien
5 000 W	SAW50
10 000 W	SAWA0

★ Vid 50 Hz.

Andra kylare för krävande användningsområden:



ANDRA KYLARE

TCO/TAO

Industrieoljekylare

TCI

Nedsänkningsspolkylare

TAU

Kylare för kontaminerade vätskor



Använd luft/vatten-
värmväxlare tillsammans
med kylare för fullständigt
integrerade skåpkylsystem.



LUFT/VATTEN-VÄRMEVÄXLARE

BLU

vertikalt
IP55

BIT

tak
IP55



NVENT-VÄTSKOR

903-TX
93 % etylenglykol

Korrosionshämmare

Biocid/algicid

903-TX-Mixed
30 % etylenglykol, 70 % vatten


FDA-godkänd inhiberad
monoetylenglykol

Automatisering inom paneltillverkning





VÄLJ S



CENTER FÖR ÄNDRING AV SKÅP

	ModCenter 163	ModCenter 263	ModCenter 280	ModCenter 293
	enkeldörr	dubbeldörr	dubbeldörr	dubbeldörr
Skåp:	1 600 × 1 250	1 600 × 2 200	2 060 × 2 200	2 380 × 2 200
Paneler:	1 650 × 2 400	1 600 × 2 400	2 020 × 2 400	2 340 × 2 400

SKENOR OCH KABELKANALER KAPMASKINER

NCCUT2000	
Beskärningslängd:	140 × 2000 mm
Noggrannhet:	0,5 mm
Etikettskrivare:	✓


SJÄLV!




KABELBEARBETNINGSMASKINER

	Modulär kabelarbetsstation PWA1000	Personlig kabelassistent PWA5000	Kabelbearbetningscenter PWA6000
Kabelbearbetning:	(De)centraliserat	Decentraliserat	Centraliserat
Kabelns tvärsnitt:	0,5–16 mm ²	0,5–2,5 mm ²	0,5–2,5 mm ²
Skärlängd:	✓	✓	✓
Skalning:	✓	✓	✓
Pressning:	✓	✓	✓
Direktutskrift på kabeln:	-	-	✓
Buntning:	-	-	✓
Kabelmatning:	Kan konfigureras	8 trådspolar	12 trådspolar
Extern trådmatning som tillval:		Konfigurerbar lagring inklusive lådor och spolar	
Programvara:		Personlig uppsättning av kablar	
Etikettskrivare:	valfritt	valfritt	-

Automatisering inom paneltillverkning





Automatisering inom paneltillverkning



80%

minskning av
arbetskostnaderna
jämfört med traditionell
bearbetning




URFRÄSNINGAR



HÅLTAGNING



GÄNGNING



VIKTIGA FUNKTIONER




Kort konfigurationstid
tack vare
21 verktygsfack




Kulskruvarna ger bearbetning med hög precision genom att kontrollera toleranserna. Maskinen är perfekt för stora urfräsningar och diametergängade hål.

Kulskruvarna ger också en av de snabbaste tiderna för materialbearbetning



Ett smart och miljövänligt smörjsystem förlänger verktygens livslängd utan onödigt spill och håller den bearbetade produkten ren



Stor yta för samtidig bearbetning av flera skåppaneler upp till höjden 2 380 mm

Automatisering inom paneltillverkning



60%

minskning av arbetskostnaderna
jämfört med traditionell skärning



DIN-SKENA



KABELKANALER



VIKTIGA FUNKTIONER




Låga kostnader tack vare
kapsling av programvara
som minskar materialavfall



Etiketter skrivs ut för
att identifiera de färdiga
delarna



Snabb, exakt och lättanvänd
skärmaskin



Exakt skärning tack vare
automatiskt ändstopp

Automatisering inom paneltillverkning



75%

minskning av arbetskostnaderna
jämfört med traditionell
kabelbearbetning



URFRÄSNING



SKALNING



PRESSNING



MÄRKNING



VIKTIGA FUNKTIONER



Direktutskrift för
att markera varje
kabel med käll- och
målidentifikation på
varje sida



Helt automatiserad
urfräsning, skalning,
pressning, märkning och
buntning av kablar vilket
resulterar i hög produktivitet
och kvalitet





ANDRA KABELBEARBETNINGSMASKINER




PWA1000 är en modulär kabelarbetsstation för halvautomatisk kabelbearbetning som har ett ergonomiskt arbetsbord för förtillverkning eller för användning i paneltillverkningen



PWA5000 är en mobil och helautomatiserad lösning för kabelbehandling med en separat etikettskrivare som är idealisk för direkt användning i paneltillverkningen. På pekskärmen visas information om användarens kabelanslutning

Ökad kapacitet tack vare automatiserad lagring av upp till 12 spolar med snabba byten



Pekskärm för enkel användning av maskinen. Gränssnitt med CAE-programvara som EPLAN Pro Panel och Smart Wiring



Kablarna placeras på självhäftande tejp i en fördefinierad ordning för att minska kostnaderna med optimerad panelkabeldragning

Automatisering inom paneltillverkning

Center för ändring av skåp

Antal dörrar	Bearbetningsbara skåp, alla sidor		Bearbetningsbara paneler och monteringsplattor		Utrymmeskrav för maskinen		Objekt nr
	Höjd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bredd (mm)	Bredd (mm)	Djup (mm)	
1	Upp till 1 600	Upp till 1 250	Upp till 1 650	Upp till 2 400	3 524	4 500	MODC163B
1	Upp till 1 600	Upp till 1 250	Upp till 1 650	Upp till 2 400	3 524	4 500	MODC163S
2	Upp till 1 600	Upp till 2 200	Upp till 1 600	Upp till 2 400	3 524	4 500	MODC263B
2	Upp till 1 600	Upp till 2 200	Upp till 1 600	Upp till 2 400	3 524	4 500	MODC263S
2	Upp till 2 060	Upp till 2 200	Upp till 2 020	Upp till 2 400	4 128	4 500	MODC280B
2	Upp till 2 060	Upp till 2 200	Upp till 2 020	Upp till 2 400	4 128	4 500	MODC280S
2	Upp till 2 380	Upp till 2 200	Upp till 2 340	Upp till 2 400	4 128	4 500	MODC293B
2	Upp till 2 380	Upp till 2 200	Upp till 2 340	Upp till 2 400	4 128	4 500	MODC293S

Kapmaskiner för skenor och kabelkanaler

Beskrivning	Utrymmeskrav för maskinen		Objekt nr
	Bredd (mm)	Djup (mm)	
Urfräsningsmaskin för DIN-skena och kabelkanal	4 216	900	NCCUT2000

Kabelbearbetningsmaskiner

Beskrivning	Utrymmeskrav för maskinen		Objekt nr
	Bredd (mm)	Djup (mm)	
Modulär kabelarbetsstation	1 250	800	PWA1000
Personlig kabelassistent	840	960	PWA5000
Kabelbehandlingscenter	1 050	1 150	PWA6000

I enlighet med vår policy för kontinuerlig utveckling förbehåller vi oss rätten att uppdatera våra konstruktioner närsomhelst. Det innebär att de produkter som visas eventuellt inte är identiska med de som levereras även om de kommer att motsvara de standarder som är angivna i broschyren. Även om vi är noga med att se till att den information vi tillhandahåller är korrekt tar vi inget ansvar för fel och ändringar som kan inträffa. Alla mått i den här katalogen är angivna i millimeter (mm) om inget annat är angett.



Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

RAYCHEM

SCHROFF