


Průvodce výběrem produktových kategorií – potravinářský a nápojový průmysl

Skříně				Řízení teploty	
Úroveň sanitární ochrany	Svorkovnicová skříňka	Upevnění na stěnu	Samostatně stojící	Větrání	Chlazení
Vysoká Doporučené hygienické postupy pro tlakové nebo pokročilé chemické omývání	 HDTB Skříně s hygienickým provedením. IP66/69, UL Type 4X, 12, 13. Vnitřní panty, silikonové těsnění třídy FDA, šikmá horní část, zámky s hygienickým designem, konstrukce zabraňující hromadění bakterií na záchytných místech a ve spárách.	 HDW	 HDF	 ECHD Ochranný kryt ventilátoru s hygienickým designem. IP56, UL Type 4X, 12, 13. Silikonové těsnění třídy FDA, šikmá horní část, nerezová ocel.	 Extreme AC Klimatizace pro extrémní prostředí. IP69, UL Type 4X. Šikmá horní část, nerezová ocel.
Střední Zlepšená konstrukce pro lehké mytí	 AFS Skříně se šikmou horní částí. IP66, UL Type 4X. Nerezová ocel.			 EFCS Ochranný kryt ventilátoru. IP56. Nerezová ocel.	 Extreme AC Klimatizace pro extrémní prostředí. IIP69, UL Type 4X. Šikmá horní část, nerezová ocel.
Základní Applikace s minimálním omýváním	 SSTB IP66, UL Type 4X. Nerezová ocel.	 ASR	 EKSS / MCSS-HP	 EFP Venkovní filtrační ventilátor. IP55, UL Type 12.	 SpectraCool, Vortex Klimatizace. IP56, UL Type 4X. Nerezová ocel. Vírové trubice. IP66, UL Type 4X. Nerezová ocel.