

Guide til valg af produktkategori føde – og drikkevarer

Skabe				Termisk styring	
Sanitært beskyttelsesniveau				Ventilation	Afkøling
Høj Sanitær bedste praksis for tryksatte eller avancerede kemiske nedvaskninger	Klemkasse  HDTB Skabe i hygiejnisk design. IP66/69, UL Type 4X, 12, 13. Internt hængsel, silikonepakning i FDA-kvalitet, skrå top, låse i hygiejnisk design, designet til at undgå de bakterier, der ellers ville være i fangpunkter og sprækker.	Vægskabe  HDW	Gulvskabe  HDF	 ECHD Beskyttende ventilatordæksel i hygiejnisk design. IP56, UL Type 4X, 12, 13. Silikonepakning i FDA-kvalitet, skrå top, rustfrit stål.	 Extreme AC Ekstreme miljøer, aircondition. IP69, UL Type 4X. Skrå top, rustfrit stål.
	Mellem Forbedret design til let nedvaskning	 AFS Skabe med skrå top. IP66, UL Type 4X. Rustfrit stål.		 EFCS Beskyttelsesdæksel til blæser. IP56. Rustfrit stål.	 Extreme AC Aircondition til ekstreme miljøer. IP69, UL Type 4X. Skrå top, rustfrit stål.
	Basis Minimal nedvaskningsanvendelser	 SSTB IP66, UL Type 4X. Rustfrit stål.	 ASR	 EKSS / MCSS-HP	 EFP Udendørs filterblæser. IP55, UL Type 12.