

Ghid pentru selectarea categoriei de produse – Industria alimentară și a băuturilor

Dulapuri			Controlul termic		
Nivel de protecție sanitară			Ventilație	Răcire	
Înalt Cele mai bune practici sanitare pentru spălări sub presiune sau cu substanțe chimice avansate	Cutii terminație  HDTB Cofrete cu design igienic. IP66/69, UL Tip 4X, 12, 13 Balamale interioare, garnitură din silicon aprobat de FDA, parte de sus înclinată, încuietori cu design igienic, proiectate pentru evitarea punctelor și scobiturilor care favorizează dezvoltarea bateriilor.	Montare pe perete  HDW	Fixare pe pardoseală  HDF	 ECHD Capac de protecție pentru ventilator cu design igienic. IP56, UL Tip 4X, 12, 13 Garnitură din silicon aprobat de FDA, parte de sus înclinată, oțel inoxidabil.	 Extreme AC Aer condiționat pentru medii extreme. IP69, UL Tip 4X. Parte de sus înclinată, oțel inoxidabil.
	Mediu Design îmbunătățit pentru spălare ușoară	 AFS Cofrete cu partea de sus înclinată. IP66, UL Tip 4X. Oțel inoxidabil.		 EFCS Capac de protecție pentru ventilator. IP56. Oțel inoxidabil.	 Extreme AC Aer condiționat pentru medii extreme. IIP69, UL Tip 4X. Parte de sus înclinată, oțel inoxidabil.
	De bază Aplicații cu spălare minimă	 SSTB IP66, UL Tip 4X. Oțel inoxidabil.	 ASR	 EKSS / MCSS-HP	 EFP Ventilator cu filtru pentru exterior. IP55, UL Tip 12.