

System för kabelgenomföring



nVent HOFFMAN kabelgenomföringssystem

Snabbare och enklare genomföring av kablar och montering



nVent HOFFMANs portfölj med användarvänliga kabelgenomföringssystem gör det snabbare och enklare att föra igenom och installera kablar i elskåp. Den har höga kapslingsklasser – IP54 och IP66 – mot damm, vatten och vibrationer. I portföljen ingår tätade ingångar för kablar.

Som komplement till det omfattande nVent HOFFMAN-sortimentet av lösningar för elektriska kapslingar, tätar och terminerar dessa kabelgenomföringssystem enheter för att skydda elektrisk utrustning inuti elskåp, samtidigt som skåpets övergripande tillförlitlighet och hållbarhet bibehålls.

Spara både tid och resurser på plats med enkelt underhålls- och reparationsarbete för kablarna. Få alla fördelar av snabbare och säkrare verktygsfri, genomföring av kablar.



**50%
SPARAR TID***



**ENKLARE
INSTALLATION I
TRÅNGA UTRYMMEN**



**DU KAN ENKELT
EFTERMONTERA BEFINTLIGA
KABELGENOMFÖRINGSSYSTEM**



**SÄKRA
TÄTNINGAR OCH
DRAGAVLASTNING**

* jämfört med liknande produkter


nVent HOFFMANs omfattande produktportfölj med kabelgenomföringssystem

KABELGENOMFÖRINGSPLATTOR

Säkra tätningar och dragavlastning

Kabelgenomföringsplattor är perfekta för skåp som kräver säker tätning och dragavlastning för kablar med eller utan kontakter och gör att hål och genomföringar kan anpassas utan att man behöver demontera ramen, vilket gör justeringar på plats enklare. Den modulära designen gör det enkelt att måttanpassa genomföringshål, och kan avsevärt minska arbetskostnaderna.

Kabelgenomföringar, UTSIDA IP66^{1,2}



Det här systemet är ett snabbt, säkert och mångsidigt system för modulär kabelinföring som har säkra tätningar samt dragavlastning för både förmonterade och omonterade kablar med eller utan kontakter. Tillverkad i robust och glasfiberförstärkt plast. Systemet har färdiga inlägg som passar små genomföringsringar.

Obs! Beställ genomföringsringar och avdelare separat efter behov.

Kabelgenomföringar, INSIDA IP66^{1,2}



Snabbt, säkert och mångsidigt modulärt kabelgenomföringssystem som monteras och hanteras utanför skåpet. Ger säkra tätningar och dragavlastning för både förmonterade och omonterade kablar med eller utan kontakter. Systemet har färdiga inlägg som passar små genomföringar.

Obs! Beställ genomföringar och avdelare separat efter behov.

LÅSRAMAR




Låsramar för kabelförskruvning finns som tillval och ser till att ens genomföringar sitter på plats och inte kan tas bort eller tryckas ut utan verktyg.

Finns i två modeller:

- Låsram för kabelgenomföringssystem som monteras och hanteras inuti elskåpet.
- Låsram för kabelgenomföringssystem som monteras och hanteras från elskåpets utsida.

Kabelgenomföringar IP66^{1,2}



Genomföringarnas koniska form gör dem enkla att trycka in och ger avlastning i enlighet med DIN EN 62444. Finns i liten och stor modell. Tack vare den vågskurna profilen behöver du inte ta bort kontakten på den monterade kabeln.

Avdelare IP66^{1,2}



Med inläggen med snäppfunktion kan du justera storleken på ramens öppning efter den genomföring som används. Ett tydligt "klick" hörs när de är rätt installerade. Praktiskt! Den flexibla konfigurationen på kabelinföringen gör det enkelt att anpassa sig efter olika krav och behov gällande kablar, ledningar, slangar, pneumatik och hydraulik.

¹NEMA 1,12,4X (Endast inomhusbruk)
²CE, UL 508A-komponent erkänd

KABELGENOMFÖRINGSPLATTOR

Enklare installation i trånga utrymmen

Kabelgenomföringsplattorna passar perfekt för tillämpningar där installationen måste utföras i ett trångt utrymme och gör det möjligt att snabbt och enkelt föra in omonterade kablar och pneumatiska slangar inuti skåp på en liten yta. De är lätta att installera, man gör bara ett litet hål i ytmembranet och trycker in sina kablar eller pneumatiska slangar.

Kabelgenomföringsplattorna ger dig dessutom en väldigt plan och utrymmessnål professionell kabelgång med mycket kraftig tätning och membrankongenomföringens sfäriska form ger bästa möjliga dragavlastning.

Kabelgenomföringsplatta IP54^{2,3}



Snabb och kostnadseffektiv kabelinföring utan verktyg för inkommande kablar eller pneumatiska rörledningar inuti skåpet. Fästsystemet är utformat för en väggjocklek på 1,5 till 2,5 mm.

Kabelgenomföringsplatta IP66^{1,3}




Snabb och kostnadseffektiv kabelinföring med kraftig tätning för inkommande kablar eller pneumatiska rörledningar inuti skåpet. Kan fästas med skruvar eller det inbyggda fästsystemet för väggjocklekar på 1,5 till 2,5 mm.

Kabelgenomföringsplatta rund IP54^{1,3}



Snabb och enkel verktygsfri installation för inkommande eller utgående kablar eller pneumatiska ledningar inuti ett skåp. Fästsystemet är utformat för en väggjocklek på 1,5 till 2,5 mm.

INSTALLATION



Placera kabelgången i utsoarminnen.



Tryck och den fästs på plats i utsoarminnen.

KABELGENOMFÖRING, TILLBEHÖR

Spara tid och få mer flexibilitet

Dessa tillbehör och verktyg är speciellt utformade för nVent HOFFMANs kabelgenomföringssystem och hjälper till att effektivisera och påskynda kabelmonteringen så att det krävs mindre manuellt arbete. Fullständig kompatibilitet med elskåpslösningar sparar också tid och arbete.

KABELINGÅNGSVERKTYG



Ergonomiskt verktyg som gör det snabbt och enkelt att montera eller demontera genomföringar på eller från en ram.

STANSVERKTYG



Stansverktyget för plåt gör det snabbare och enklare att exakt markera och skapa hål utan flisor eller sprickor.

Kompatibel med vanliga hydrauliska pumpar.

HELTÄCKANDE PANELER



Heltäckande paneler täcker oönskade hål snabbt och enkelt - utan att metalldelen behöver bytas ut.

TÄTNINGSPLUGGAR FÖR KABELGENOMFÖRINGSPLATTORNA I IP66-SERIEN.



De här tätningarna är speciellt utformade för kabelgenomföringsplattor och gör det enkelt att försluta oanvända hål, samtidigt som de garanterar en hög skyddsnivå.

¹NEMA 1,12,4X (Endast inomhusbruk)

²NEMA 1,12

³CE, UL 508A-komponent erkänd



Kontakta din lokala nVent HOFFMAN representant eller
besök nVent.com/HOFFMAN för mer information.



Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE