



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



La gamme d'armoires au sol à déclenchement fixées par bride en acier doux, MCF, est disponible en stock dans diverses tailles. Elle est équipée d'une découpe prédéfini (ce qui réduit le temps d'usinage) sur la porte droite, qui peut être assortie à la plupart des commutateurs courants sur le marché. Les configurations d'armoire qui peuvent être créées sont conformes aux réglementations relatives au commutateur principal et au verrouillage de porte.

**Matériau:** Cadre 1.5 mm acier peint. Portes: 2 mm acier peint. Panneau arrière et latéraux: 1.5 mm. Plaque de montage: 3 mm acier galvanisé. Plaques passe-cables: 1 mm acier galvanisé.

**Ossature:** Profilé ouvert soudé avec perforations 25 mm suivant norme DIN 43660. Perforations externes intégrées.

**Porte:** Monté avec 4 charnières. Avec un cadre de porte avec perforations au pas de 25 mm. La porte non réversible. Porte à déclenchement : montée avec charnières, fermée de l'intérieur, découpe standard pour sectionneur.

**Panneau arrière:** Fixé avec vis torx M6. Possibilité de montage d'une porte arrière.

**Panneaux latéraux:** A commander séparément.

**Plaque de toit:** Démontable.

**Fermeture:** Serrure, porte gauche: système de verrouillage à 4 points espagnolette. N'interfère pas avec l'espace intérieur du boîtier. Serrure standard à double embout avec insert de 3 mm. Des inserts standard, des cylindres, des poignées d'élévation et des poignées en T sont disponibles comme accessoires. Serrure, porte droite: serrure supérieure et inférieure avec double embout pour une ouverture facile de la porte. Embout double 3 mm et mouvement à 90°. D'autres inserts sont disponibles en tant qu'accessoires. "

**Plaque de fond:** Composé de 3 pièces.

**Platine de montage:** Double pli et ajustable en profondeur au pas de 25 mm avec l'accessoire MPD02. Livrée fixée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.


**Mise à la masse:** Tous les panneaux sont dotés de fixations permettant une mise à la terre et sont pourvus d'un goujon de mise à la terre séparé.

**Finition:** Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

**Protection:** Correspond à IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

**Instructions de montage:** Livraison standard prête pour juxtaposition. Pour fermer les cotés de l'armoire ou de l'ensemble: utiliser les panneaux SPM Pour compléter le système d'interverrouillage ajouter FMD dans l'armoire maître, et FMA, FMB, FMS dans l'armoire esclave.

**Livraison:** Châssis avec portes, panneau arrière, panneau de toit, plaques de fond, platine et cadre de porte montés. La livraison inclut également les vis de mise à la terre. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant le retrait de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable.



| H    | L    | P   | I    | CatalogNumber |
|------|------|-----|------|---------------|
| 1800 | 800  | 400 | 800  | MCF18084R5    |
| 1800 | 800  | 500 | 800  | MCF18085R5    |
| 1800 | 1000 | 500 | 1000 | MCF18105R5    |
| 2000 | 800  | 500 | 800  | MCF20085R5    |
| 2000 | 800  | 600 | 800  | MCF20086R5    |
| 2000 | 1000 | 500 | 1000 | MCF20105R5    |

# MCF

Armoire à déclenchement