

Termostat för golvvärme

BESKRIVNING



Termostaten Raychem GREEN LEAF EU är en väggmonterad och programmerbar termostat för elektrisk golvvärme. Genom att dra handen framför termostaten aktiveras displayen.


Termostaten kan reglera golvvärme i tre olika lägen: golvgivare, rumsgivare eller en kombination av rumsgivare med golvgivare som temperaturbegränsare.

NYHET - Anpassad för montering i standard apparatdosa 65 mm.

PRODUKTENS EGENSKAPER

- Exklusiv och modern design
- Stor och tydlig display
- Inställningsknapp med multifunktion
 - Växla från ett driftläge till ett annat
 - Sätta på och stänga av termostaten
 - Bekräfta ändringar
 - Aktivera termostaten från standby-läge (rörelseaktiverande teknologi)
- Två valbara program
 - Konstant temperatur
 - Ett redigerbart timerprogram (4 händelser/dygn)
- Enkel navigering

MÅTT (MM)



REGLERLÄGEN

- Enbart golvgivare
- Enbart rumsgivare
- Kombination av rumsgivare med golvgivare som temperaturbegränsare.

TEKNISKA DATA

Anslutningsspänning:	230 VAC (+10 % / -15 %) – 50 Hz
Utgångsrelä	230 VAC, max. 13 A resistiv last (max. 3000 W)
Effektförbrukning (standby)	3 VA
Omgivningstemperatur - drift	0 ... +40 °C, 5 ... 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Kopplingshysteres	1 K (justerbar mellan 0,5 och 2,0 K)
Anslutningsplint	Max. 2,5 mm ²
Kapslingsklass	IP 21
Golvgivare	Extern golvgivare (område +5 ... +35 °C) - Med 3 meter kabel (Kan förlängas upp till 100 m med 2 x 1,5 mm ²) - Typ NTC 10K @ 25 °C
Transport - omgivningstemperatur	-10 ... +60 °C
Godkännanden	CE-godkänd enligt standarderna EN 60730-1:2011 & EN 60730-2-9:2010 Följer RoHS Följer WEEE



SYSTEMINFORMATION

Termostaten är kompatibel med följande Raychem-produkter:


QuickNet-mattor 90 W/m² och 160 W/m²

- T2Röd – Självbegränsande värmekabel
- Värmekabel T2Blå 10 W/m och T2Blå 20 W/m
- Värmekabel T2Grön
- Värmekabel CeraPro

FÖRPACKNING

Förpackningen innehåller:

- Termostat
- Extern golvgivare
- Adapterram för montering
- Flerspråkig bruksanvisning



Den fullständiga engelska och förenklade flerspråkiga bruksanvisningen kan laddas ned genom att skanna koden.

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

	E-nummer / PCN
GREEN LEAF EU Termostat	E 85 802 48
Reserv golvgivare	1244-002952

Sverige

Tel +46 31 335 58 00
SalesSE@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat