

PHARMAPRO, TIPO 4X



NORMAS DE LA INDUSTRIA

Homologación UL 508A; tipo 4, 4X, 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 4, 4X, 12, 13; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP 66

APLICACIÓN

Los gabinetes PharmaPro están diseñados específicamente para la industria farmacéutica, con montaje empotrado y un acabado con bajo valor RA que minimiza los resquicios superficiales, permitiendo una limpieza minuciosa y eliminando áreas donde pueden acumularse contaminantes. El sistema de montaje mantiene el gabinete firmemente empotrado en la pared y puede usarse en paredes de bloques o con montantes.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado específicamente para la industria farmacéutica; montaje empotrado y superficies planas que eliminan las áreas donde pueden acumularse contaminantes
- El bajo valor RA del acabado PharmaPro minimiza los resquicios superficiales, permitiendo una limpieza minuciosa
- El gabinete no sobresale en el área de manufactura
- Incluye sistema de montaje

ESPECIFICACIONES

- Cuerpo del gabinete hecho de acero inoxidable tipo 304 calibre 14
- Brida de montaje hecha de acero inoxidable tipo 316L calibre 10

- Tapa con tornillos y puerta con bisagra hechos de acero inoxidable tipo 316L calibre 12
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Bisagras desmontables de acero inoxidable tipo 316L en las puertas con bisagras
- Sujetadores de acero inoxidable tipo 316L de cabeza ovalada ranurada en la tapa con tornillos
- Cerrojos de acero inoxidable de cuarto de giro en la puerta con bisagras
- Empaque de silicona aprobada por la FDA
- Terminal de conexión a tierra en el cuerpo; provisión para unión en la tapa o la puerta

ACABADO

Acabado PharmaPro de bajo RA (típicamente 15 a 20 RA) aplicado a la tapa, la puerta y la brida de montaje

ACCESORIOS

Inhibidores de corrosión industriales
Paneles Concept


MODIFICACIÓN Y PERSONALIZACIÓN

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.


BOLETÍN: A20S

Producto estándar **Tapa con tornillo**

Número de catálogo	AxBxC in./mm	Calibre de puerta	Calibre de cuerpo	Medida del corte de montaje in./mm	Panel	Cantidad de cerrojos
AFMSC20124SS	20.00 x 12.00 x 4.00 508 x 305 x 102	12	14	22.50 x 14.25 565 x 362	CP2012	NA
AFMSC20204SS	20.00 x 20.00 x 4.00 508 x 508 x 102	12	14	22.25 x 22.25 565 x 565	CP2020	NA
AFMSC12126SS	12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152	12	14	14.25 x 14.25 362 x 362	CP1212	NA
AFMSC16126SS	16.00 x 12.00 x 6.00 406 x 305 x 152	12	14	18.25 x 14.25 464 x 362	CP1612	NA
AFMSC20166SS	20.00 x 16.00 x 6.00 508 x 406 x 152	12	14	22.25 x 18.25 565 x 464	CP2016	NA
AFMSC20206SS	20.00 x 20.00 x 6.00 508 x 508 x 152	12	14	22.25 x 22.25 565 x 565	CP2020	NA
AFMSC24206SS	24.00 x 20.00 x 6.00 610 x 508 x 152	12	14	26.25 x 22.25 667 x 565	CP2420	NA
AFMSC24248SS	24.00 x 24.00 x 8.00 610 x 610 x 203	12	14	26.25 x 26.25 667 x 667	CP2424	NA
AFMSC30248SS	30.00 x 24.00 x 8.00 762 x 610 x 203	12	14	32.25 x 26.25 819 x 667	CP3024	NA
AFMSC242010SS	24.00 x 20.00 x 10.00 610 x 508 x 254	12	14	26.25 x 22.25 667 x 565	CP2420	NA
AFMSC302410SS	30.00 x 24.00 x 10.00 762 x 610 x 254	12	14	32.25 x 26.25 819 x 667	C3024	NA



SISTEMA DE MONTAJE



Cada gabinete incluye un sistema de montaje de profundidad ajustable. El sistema de montaje puede usarse en paredes de bloques o con montantes.

