

CONSOLETAS DE ACERO INOXIDABLE, TIPO 12



CERTIFICACIONES DE LA INDUSTRIA

Homologación UL 508A; tipo 12, 13; archivo número E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12, 13; archivo número E61997

NEMA/EEMAC tipo 12
IEC 60529, IP65

APLICACION

Las consolas son ideales para montar dispositivos pequeños de control o instrumentación cuando el acceso deseado requiere una superficie de 30 o 60 grados. Estos gabinetes pueden montarse en cualquiera de los lados, para colocarse en escritorios, pedestales y otras superficies planas.

ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable tipo 304
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Los tornillos de tapa cautivos se enroscan en cavidades selladas
- Tapa sujeta con una bisagra continua
- Empaque resistente a aceite
- Provisión para unión en la puerta

ACABADO

La tapa y los costados del cuerpo tienen un acabado cepillado liso núm.4

ACCESORIOS

Consulte también Accesorios.

Inhibidores de corrosión industriales

Kits de ventana de acero y acero inoxidable

Pedestales

Sellos para orificios






MODIFICACIÓN Y PERSONALIZACIÓN

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

BOLETÍN: C5S

Producto estándar

Número de catálogo	AxBxC pulg./mm	E pulg./mm	H pulg./mm	J pulg./mm	K pulg./mm	L pulg./mm	N pulg./mm
C8C8SS	8.00 x 8.00 x 7.09	5.62	8.28	8.28	7.50	6.62	7.44
	203 x 203 x 180	143	210	210	191	168	189
C8C12SS	8.00 x 12.00 x 7.09	5.62	8.28	12.28	11.50	6.62	7.44
	203 x 305 x 180	143	210	312	292	168	189
C8C16SS	8.00 x 16.00 x 7.09	5.62	8.28	16.28	15.50	6.62	7.44
	203 x 406 x 180	143	210	414	394	168	189
C8C20SS	8.00 x 20.00 x 7.09	5.62	8.28	20.28	19.50	6.62	7.44
	203 x 508 x 180	143	210	515	495	168	189
C12C12SS	12.00 x 12.00 x 9.09	7.62	12.28	12.28	11.50	10.62	10.91
	305 x 305 x 231	194	312	312	292	270	277
C12C16SS	12.00 x 16.00 x 9.09	7.62	12.28	16.28	15.50	10.62	10.91
	305 x 406 x 231	194	312	414	394	270	277
C12C20SS	12.00 x 20.00 x 9.09	7.62	12.28	20.28	19.50	10.62	10.91
	305 x 508 x 231	194	312	515	495	270	277
C12C24SS	12.00 x 24.00 x 9.09	7.62	12.28	24.28	23.50	10.62	10.91
	305 x 610 x 231	194	312	617	597	270	277
C16C16SS	16.00 x 16.00 x 11.09	9.62	16.28	16.28	15.50	14.62	14.38
	406 x 406 x 282	244	414	414	394	371	365
C16C20SS	16.00 x 20.00 x 11.09	9.62	16.28	20.28	19.50	14.62	14.38
	406 x 508 x 282	244	414	515	495	371	365
C16C24SS	16.00 x 24.00 x 11.09	9.62	16.28	24.28	23.50	14.62	14.38
	406 x 610 x 282	244	414	617	597	371	365
C16C30SS	16.00 x 30.00 x 11.09	9.62	16.28	30.28	29.50	14.62	14.38
	406 x 762 x 282	244	414	769	749	371	365
C16C36SS	16.00 x 36.00 x 11.09	9.62	16.28	36.28	35.50	14.62	14.38
	406 x 914 x 282	244	414	922	902	371	365
C20C20SS	20.00 x 20.00 x 13.09	11.62	20.28	20.28	18.62	18.62	17.84
	508 x 508 x 332	295	515	515	473	473	453
C20C24SS	20.00 x 24.00 x 13.09	11.62	20.28	24.28	22.62	18.62	17.84
	508 x 610 x 332	295	515	617	575	473	453
C20C30SS	20.00 x 30.00 x 13.09	11.62	20.28	30.28	28.62	18.62	17.84
	508 x 762 x 332	295	515	769	727	473	453



87794845