

CONSOLA DE ESCRITORIO GOLD SERIES, TIPO 12



ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA

Homologación 508A de UL. Tipo 4 y 12. Número de archivo: E61997.
Homologación de cUL según CSA C22.2 N.º 94. Tipo 4 y 12. Número de archivo: E61997

Clasificación Tipo 4 y 12 de NEMA/EEMAC
IEC 60529, IP55, IP66

Producto estándar Consola de escritorio Gold Series

Número de catálogo	A x B x C mm (in)	D mm (in)	E mm (in)	F mm (in)	G mm (in)	H mm (in)	N mm (in)	P mm (in)	R mm (in)	Tamaño del panel
PGLD1074DC	1013 x 641 x 393	777	541	393	635	560	485	569	612	PP96G
	39,87 x 25,23 x 15,47	30.60	21.29	15.47	25.00	22.03	19.10	22.40	24.11	
PGLD10104DC	1013 x 946 x 393	777	541	393	940	560	485	874	612	PP99G
	39,87 x 37,24 x 15,47	30.60	21.29	15.47	37.00	22.03	19.10	34.41	24.11	
PGLD1275DC	1175 x 641 x 469	905	616	469	635	634	569	569	739	PP116G
	46,27 x 25,23 x 18,47	35.62	24.26	18.46	25.00	25.33	22.41	22.40	29.09	
PGLD12105DC	1175 x 946 x 469	905	616	469	940	634	569	874	739	PP119G
	46,27 x 37,24 x 18,47	35.62	24.26	18.46	37.00	25.33	22.41	34.41	29.09	

Producto estándar Consolas de doble acceso y una sola bahía

Número de catálogo	A x B x C mm (in)	D mm (in)	E mm (in)	G mm (in)	H mm (in)	N mm (in)	P mm (in)	R mm (in)	S mm (in)	Tamaño del panel
PGLD1265DC	1176 x 608 x 469	905	607	602	636	569	536	739	998	PPP96G
	46,28 x 23,94 x 18,47	35.62	24.28	23.70	25.02	22.41	21.11	29.09	39.27	
PGLD1285DC	1176 x 808 x 469	905	607	802	636	569	736	739	998	PPP98G
	46,28 x 31,81 x 18,47	35.62	24.28	31.57	25.02	22.41	28.98	29.09	39.27	

APLICACION

La consola de escritorio ProLine Gold Series ofrece una superficie de montaje óptima para los controles de la interfaz hombre-máquina (HMI), como teclados, conmutadores, luces o indicadores luminosos. Además, este tipo de consola cuenta con un diseño ergonómico específicamente pensado para que los operadores se puedan sentar o estar parados durante la operación. La consola se puede configurar en forma de arco mediante el uso del accesorio de cuña.

ESPECIFICACIONES

- Cuerpo de acero calibre 14
- Puertas de acero calibre 14 y 16
- Tapa con 25 grados de inclinación
- Cordones de soldadura continuos y alisados
- Sistema de apertura con puntales en la tapa que permite la operación con una sola mano
- Manija en la tapa de fábrica
- Pestillos de un cuarto de vuelta en la tapa que permiten un cierre seguro
- Productos de la línea ProLine con sistema de pestillos y manijas tipo balancín de acceso con clave en las puertas delanteras y traseras de los gabinetes con acceso doble
- Rieles internos y gabinetes de acceso doble que facilitan el montaje de los componentes internos de la línea de productos ProLine
- Característica de acceso total que proporciona el máximo espacio de montaje y un fácil acceso a los componentes internos

ACABADO


El acabado cuenta con una pintura en polvo de poliéster texturado color gris claro RAL 7035.

ACCESORIOS


Consolas de cuña
Juego de uniones
Panel posterior ciego
Panel de montaje lateral
Juego de ruedas

FOLLETO: P11

Consola de escritorio Gold Series



Consolas de doble acceso y una sola bahía



CONSOLA DE ESCRITORIO CON DOBLE BAHÍA GOLD SERIES, TIPO 12



ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA

Homologación 508A de UL. Tipo 12. Número de archivo: E61997.
Homologación de cUL según CSA C22.2 N.º 94. Número de archivo: E61997

Clasificación Tipo 12 de NEMA/EEMAC
IEC 60529, IP 55

APLICACIÓN

La consola de escritorio con doble bahía ProLine Gold Series proporciona un amplio espacio de montaje para los componentes y controles internos. Además, se puede configurar en forma de arco mediante el uso del accesorio de cuña.

ESPECIFICACIONES

- Cuerpo de acero calibre 14
- Puertas de acero calibre 14 y 16
- Tapa con 25 grados de inclinación
- Cordones de soldadura continuos y alisados
- Sistema de apertura con puntales en la tapa que permite la operación con una sola mano
- Manija en la tapa de fábrica

- Pestillos de un cuarto de vuelta en la tapa que permiten un cierre seguro
- Productos de la línea ProLine con sistema de pestillos y manijas tipo balancín de acceso con clave en las puertas delanteras y traseras de los gabinetes con acceso doble
- Rieles internos y gabinetes de acceso doble que facilitan el montaje de los componentes internos de la línea de productos ProLine
- Característica de acceso total que proporciona el máximo espacio de montaje y un fácil acceso a los componentes internos

ACABADO

El acabado cuenta con una pintura en polvo de poliéster texturado color gris claro RAL 7035.

ACCESORIOS

Consolas de cuña
Juego de uniones
Panel posterior ciego
Panel de montaje lateral
Juego de ruedas

FOLLETO: P11


Producto estándar Consola de escritorio con doble bahía

Número de catálogo	A x B x C mm (in)	D mm (in)	E mm (in)	F mm (in)	G mm (in)	H mm (in)	N mm (in)	P mm (in)	R mm (in)	Tamaño del panel
PGLD12135DC	1175 x 1250 x 469	904	616	469	1244	636	569	1178	739	PP1112G
	46,27 x 49,20 x 18,47	35.61	24.26	18.47	48.97	25.02	22.41	46.38	29.09	
PGLD12165DC	1175 x 1555 x 469	904	616	469	1549	636	569	1483	739	PP1115G
	46,27 x 61,21 x 18,47	35.61	24.26	18.47	60.98	25.02	22.41	58.38	29.09	


Producto estándar Consolas de escritorio de doble acceso y bahía doble

Número de catálogo	A x B x C mm (in)	D mm (in)	E mm (in)	G mm (in)	H mm (in)	N mm (in)	P mm (in)	R mm (in)	S mm (in)	T mm (in)	Tamaño del panel
PGLD12125DC	1176 x 1208 x 469	905	616	1202	636	569	536	739	997	1136	PPP812G
	46,29 x 47,56 x 18,47	35.62	24.25	47.32	25.02	22.41	21.11	29.09	39.27	44.73	

Consola de escritorio con doble bahía



Consolas de escritorio de doble acceso y bahía doble






Las consolas opcionales de cuña se pueden colocar entre las consolas de escritorio. La tapa de la consola de cuña tiene una inclinación de 25 grados. Se pueden fijar niveladores y ruedas opcionales perforando los orificios en las ubicaciones premarcadas en la parte inferior de la consola. Este tipo de consolas cuenta con una puerta de acceso trasero con bisagra de fábrica.

FOLLETO: P11

Número de catálogo	A mm (in)	C mm (in)	S mm (in)	T mm (in)
PGLD45DC	1198 47.17	443 17.06	997 39.27	446 17.54



JUEGO DE UNIONES



Los juegos de uniones opcionales ofrecen una funcionalidad de acople para las consolas de escritorio o cuña de lado a lado. En el juego, se incluyen seis pernos, arandelas de sellado y tuercas. Tenga en cuenta que en el caso de las consolas de cuña, se requieren dos juegos de uniones para el acople. (Se piden por separado).


FOLLETO: P20

Número de catálogo	Descripción
PJKDC	Juego de unión para consolas de escritorio PROLINE

PANEL POSTERIOR CIEGO

El panel posterior ciego es un accesorio opcional de acero galvanizado calibre 12. Los accesorios de montaje se incluyen con el gabinete. (Se piden por separado).

FOLLETO: P20




Número de catálogo	D mm (in)	E mm (in)	Gabinete
PP96G	869 34.20	564 22.20	PGLD1074DC
PP99G	869 34.20	869 34.20	PGLD10104DC
PP116G	1021 40.20	564 22.20	PGLD1275DC
PP119G	1021 40.20	869 34.20	PGLD12105DC
PP1112G	1021 40.20	1173 46.20	PGLD12135DC
PP1115G	1021 40.20	1478 58.20	PGLD12165DC
PPP96G	835 32.87	530 20.87	PGLD1265DC
PPP98G	835 32.87	730 28.74	PGLD1285DC
PPP812G	835 32.87	1130 44.49	PGLD12125DC

PANEL DE MONTAJE LATERAL

El panel de montaje lateral es un accesorio opcional de acero galvanizado calibre 12. Los accesorios de montaje se incluyen con el panel. (Se piden por separado).

FOLLETO: P20

Número de catálogo	D (mm)	D (in)	E (mm)	E (in)
PPSM64G	627	24.70	343	13.63
PPSM84G	807	31.77	422	16.62



JUEGO DE RUEDAS



Un juego de cuatro ruedas (dos con bloqueo, dos sin bloqueo) que se montan directamente en la cubierta inferior de un marco ProLine, una base sólida de 0 mm o 100 mm o una consola. **(No utilizar en zócalos).** Las ruedas elevan el gabinete unos 110 mm (4,33 in) cuando se instalan. Los marcos de las ruedas están chapados en acero y tienen ejes con rodamientos esféricos. Las ruedas están fabricadas con poliamida negra. El juego incluye accesorios de montaje M12.

Carga máxima de las ruedas: 1000 lb (453 kg)

NOTA: Las ruedas están diseñadas para mover el gabinete a distancias cortas dentro del espacio interior del edificio. No están diseñadas para el transporte ni el traslado del gabinete. Cuando el transportista traslada el gabinete, el pallet de traslado

debe extenderse hasta el marco del gabinete y bajo ninguna circunstancia se deben cargar las ruedas con ningún tipo de carga durante el proceso de traslado. Las ruedas deben usarse sobre superficies sólidas, planas y niveladas. Se deben evitar las superficies con fisuras, uniones, escombros y desniveles. Se debe tener siempre mucha precaución al mover los gabinetes para evitar balanceos. Las ruedas no están diseñadas para superficies exteriores, asfalto, grava y otras superficies blandas. Comuníquese con nVent HOFFMAN para obtener más detalles.

FOLLETO: P20

Número de catálogo	Descripción
PC1M12	Juego de 4 ruedas

