

CONCEPT, TYPE 4 ET 12



NORMES DE L'INDUSTRIE

Supports de montage muraux requis pour respecter les spécifications de montage extérieur UL/CSA.

Porte simple pleine, porte avec fenêtre et modèles encastrés Concept

Homologué UL 508A ; Type 4, 12 ; N° de dossier E61997
Homologué cUL selon CSA C22.2 No. 94 ; Type 4, 12 ; N° de dossier E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
CEI 60529, IP66

Modèles Concept à deux portes

Homologué UL 508A ; Type 12 ; N° de dossier E61997
Homologué cUL selon CSA C22.2 No. 94 ; Type 12 ; N° de dossier E61997

NEMA/EEMAC Type 12
CEI 60529, IP55

APPLICATION

Les armoires Concept sont idéales pour les applications de contrôle de machines. Un style simple, des verrous quart de tour encastrés et une finition résistante et durable. Disponible en version une porte pleine ou fenêtre, à deux portes en version encastrée ou à toit incliné pour plus de flexibilité dans l'application et le montage. Les modèles deux portes offrent un accès sur toute la largeur et facilitent l'installation des panneaux.

SPÉCIFICATIONS

- Acier de calibre 16 ou 14
- Soudures continues et lisses
- Portes en coin
- Facile à démonter et à installer grâce à des goupilles de charnière simples.
- Tige sans filets et fixations à couple élevé sur la porte
- Largeur minimale de la bride du boîtier pour une ouverture maximale de la porte
- Ouverture de la porte à 210 degrés
- Bride externe du boîtier moulée
- Les tiges de montage sur panneau s'adaptent aux panneaux Concept et autres accessoires en option
- Trous de montage à l'arrière du boîtier pour montage direct ou sur supports de montage externes en option
- Porte démontable avec charnières invisibles pour une apparence propre et esthétique
- Joint d'étanchéité en mousse sans joints.
- Verrou(s) à fente(s) quart de tour
- Dispositif d'alignement de porte pour portes d'une largeur supérieure à 30 po.
- Quatre charnières sur armoires de 60 po de hauteur
- Goujon de mise à la terre sur le boîtier ; mise à la terre sur la porte (sauf pour les modèles de portes-fenêtres)
- Provisions pour porte-documents en thermoplastique à haute résistance aux chocs en option, sur la porte
- Ensemble de quincaillerie avec écrous de montage sur panneau, quincaillerie de mise à la terre du panneau et rondelles d'étanchéité
- Instructions d'installation fournies

Modèles à porte simple et à fenêtre:

- Verrouillage à 3-points sur les armoires de 42 po ou plus de hauteur avec verrou quart de tour à fente

Modèles encastrés:

- Le cadre de montage entoure tout le boîtier

Modèles à deux portes:

- La conception de la porte à chevauchement permet un accès sur toute la largeur
- Système de fermeture à trois points sur porte à charnières à droite avec verrou quart de tour, à fente

FINITION

Deux finitions sont disponibles de série : Peinture à l'intérieur et à l'extérieur en poudre de polyester gris clair texturé ANSI 61 gris ou RAL 7035.

ACCESSOIRES

Panneaux Concept
Butée de porte Kit
Poignées
Inserts de serrure
Ensembles de supports de montage
Insert de cadenas
Poignée pour cadenas
Ventilateurs HF à filtre à montage latéral

MODIFICATION ET PERSONNALISATION

nVent HOFFMAN se spécialise dans la modification et la personnalisation de produits conformes à vos spécifications. Communiquez avec votre bureau de vente ou votre distributeur nVent HOFFMAN local pour obtenir de plus amples renseignements.

BULLETIN: CW1

Produit standard **Single-Door Enclosures**

Numéro de catalogue	Numéro de catalogue	Finition	Cal. Porte	Cal. Boîtier	Panneau Concept	Panneau Concept conducteur	Dimensions du panneau D x E po/mm	Montage G x H po/mm	Qté de verrous.	Type de verrouillage	J po/mm	K po/mm
CSD12106	12.00 x 10.00 x 6.00 305 x 254 x 152	ANSI 61 Gris	16	16	CP1210	CP1210G	10.20 x 8.20 259 x 208	10.50 x 8.50 267 x 216	1	Quart de tour	6.00 152	1.45 37
CSD12106LG	12.00 x 10.00 x 6.00 305 x 254 x 152	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP1210	CP1210G	10.20 x 8.20 259 x 208	10.50 x 8.50 267 x 216	1	Quart de tour	6.00 152	1.45 37
CSD12126	12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152	ANSI 61 Gris	16	16	CP1212	CP1212G	10.20 x 10.20 259 x 259	10.50 x 10.50 267 x 267	1	Quart de tour	6.00 152	1.45 37
CSD12126LG	12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP1212	CP1212G	10.20 x 10.20 259 x 259	10.50 x 10.50 267 x 267	1	Quart de tour	6.00 152	1.45 37
CSD12246	12.00 x 24.00 x 6.00 305 x 610 x 152	ANSI 61 Gris	16	16	CP2412	CP2412G	22.20 x 10.20 564 x 259	10.50 x 22.50 267 x 572	1	Quart de tour	6.00 152	1.45 37
CSD12246LG	12.00 x 24.00 x 6.00 305 x 610 x 152	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2412	CP2412G	22.20 x 10.20 564 x 259	10.50 x 22.50 267 x 572	1	Quart de tour	6.00 152	1.45 37
CSD16126	16.00 x 12.00 x 6.00 406 x 305 x 152	ANSI 61 Gris	16	16	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	1	Quart de tour	8.00 203	1.45 37
CSD16126LG	16.00 x 12.00 x 6.00 406 x 305 x 152	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	1	Quart de tour	8.00 203	1.45 37
CSD16166	16.00 x 16.00 x 6.00 406 x 406 x 152	ANSI 61 Gris	16	16	CP1616	CP1616G	14.20 x 14.20 361 x 361	14.50 x 14.50 368 x 368	1	Quart de tour	8.00 203	1.45 37
CSD16166LG	16.00 x 16.00 x 6.00 406 x 406 x 152	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP1616	CP1616G	14.20 x 14.20 361 x 361	14.50 x 14.50 368 x 368	1	Quart de tour	8.00 203	1.45 37
CSD16206	16.00 x 20.00 x 6.00 406 x 508 x 152	ANSI 61 Gris	16	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	14.50 x 18.50 368 x 470	1	Quart de tour	8.00 203	1.45 37
CSD16206LG	16.00 x 20.00 x 6.00 406 x 508 x 152	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	14.50 x 18.50 368 x 470	1	Quart de tour	8.00 203	1.45 37
CSD20126	20.00 x 12.00 x 6.00 508 x 305 x 152	ANSI 61 Gris	16	16	CP2012	CP2012G	18.20 x 10.20 462 x 259	18.50 x 10.50 470 x 267	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD20126LG	20.00 x 12.00 x 6.00 508 x 305 x 152	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2012	CP2012G	18.20 x 10.20 462 x 259	18.50 x 10.50 470 x 267	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD20166	20.00 x 16.00 x 6.00 508 x 406 x 152	ANSI 61 Gris	16	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD20166LG	20.00 x 16.00 x 6.00 508 x 406 x 152	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD20206	20.00 x 20.00 x 6.00 508 x 508 x 152	ANSI 61 Gris	16	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD20206LG	20.00 x 20.00 x 6.00 508 x 508 x 152	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD20246	20.00 x 24.00 x 6.00 508 x 610 x 152	ANSI 61 Gris	16	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	18.50 x 22.50 570 x 572	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD20246LG	20.00 x 24.00 x 6.00 508 x 610 x 152	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	18.50 x 22.50 570 x 572	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD24126	24.00 x 12.00 x 6.00 610 x 305 x 152	ANSI 61 Gris	16	16	CP2412	CP2412G	22.20 x 10.20 564 x 259	22.50 x 10.50 572 x 267	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD24126LG	24.00 x 12.00 x 6.00 610 x 305 x 152	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2412	CP2412G	22.20 x 10.20 564 x 259	22.50 x 10.50 572 x 267	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD24166	24.00 x 16.00 x 6.00 610 x 406 x 152	ANSI 61 Gris	16	16	CP2416	CP2416G	22.20 x 14.20 564 x 361	22.50 x 14.50 572 x 368	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD24166LG	24.00 x 16.00 x 6.00 610 x 406 x 152	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2416	CP2416G	22.20 x 14.20 564 x 361	22.50 x 14.50 572 x 368	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD24206	24.00 x 20.00 x 6.00 610 x 508 x 152	ANSI 61 Gris	16	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD24206LG	24.00 x 20.00 x 6.00 610 x 508 x 152	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD24246	24.00 x 24.00 x 6.00 610 x 610 x 152	ANSI 61 Gris	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD24246LG	24.00 x 24.00 x 6.00 610 x 610 x 152	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD30166	30.00 x 16.00 x 6.00 762 x 406 x 152	ANSI 61 Gris	14	16	CP3016	CP3016G	28.20 x 14.20 716 x 361	28.50 x 14.50 724 x 368	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD30166LG	30.00 x 16.00 x 6.00 762 x 406 x 152	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3016	CP3016G	28.20 x 14.20 716 x 361	28.50 x 14.50 724 x 368	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD30206	30.00 x 20.00 x 6.00 762 x 508 x 152	ANSI 61 Gris	14	16	CP3020	CP3020G	28.20 x 18.20 716 x 462	28.50 x 18.50 724 x 470	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD30206LG	30.00 x 20.00 x 6.00 762 x 508 x 152	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3020	CP3020G	28.20 x 18.20 716 x 462	28.50 x 18.50 724 x 470	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD30246	30.00 x 24.00 x 6.00 762 x 610 x 152	ANSI 61 Gris	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 869 x 564	28.50 x 22.50 876 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD30246LG	30.00 x 24.00 x 6.00 762 x 610 x 152	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 869 x 564	28.50 x 22.50 876 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD36246	36.00 x 24.00 x 6.00 914 x 610 x 152	ANSI 61 Gris	14	16	CP3624	CP3624G	34.20 x 22.20 869 x 564	34.50 x 22.50 876 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD36246LG	36.00 x 24.00 x 6.00 914 x 610 x 152	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3624	CP3624G	34.20 x 22.20 869 x 564	34.50 x 22.50 876 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD36306	36.00 x 30.00 x 6.00 914 x 762 x 152	ANSI 61 Gris	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD36306LG	36.00 x 30.00 x 6.00 914 x 762 x 152	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD12248	12.00 x 24.00 x 8.00 305 x 610 x 203	ANSI 61 Gris	16	16	CP2412	CP2412G	22.20 x 10.20 564 x 259	10.50 x 22.50 267 x 572	1	Quart de tour	6.00 152	1.45 37
CSD12248LG	12.00 x 24.00 x 8.00 305 x 610 x 203	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2412	CP2412G	22.20 x 10.20 564 x 259	10.50 x 22.50 267 x 572	1	Quart de tour	6.00 152	1.45 37
CSD16128	16.00 x 12.00 x 8.00 406 x 305 x 203	ANSI 61 Gris	16	16	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	1	Quart de tour	8.00 203	1.45 37

Número de catalogue	Número de catalogue	Finition	Cal. Porte	Cal. Boîtier	Panneau Concept	Panneau Concept conducteur	Dimensions du panneau D x E po/mm	Montage G x H po/mm	Qté de verrous.	Type de verrouillage	J po/mm	K po/mm
CSD16128LG	16.00 x 12.00 x 8.00 406 x 305 x 203	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	1	Quart de tour	8.00 203	1.45 37
CSD16168	16.00 x 16.00 x 8.00 406 x 406 x 203	ANSI 61 Gris	16	16	CP1616	CP1616G	14.20 x 14.20 361 x 361	14.50 x 14.50 368 x 368	1	Quart de tour	8.00 203	1.45 37
CSD16168LG	16.00 x 16.00 x 8.00 406 x 406 x 203	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP1616	CP1616G	14.20 x 14.20 361 x 361	14.50 x 14.50 368 x 368	1	Quart de tour	8.00 203	1.45 37
CSD16208	16.00 x 20.00 x 8.00 406 x 508 x 203	ANSI 61 Gris	16	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	14.50 x 18.50 368 x 470	1	Quart de tour	8.00 203	1.45 37
CSD16208LG	16.00 x 20.00 x 8.00 406 x 508 x 203	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	14.50 x 18.50 368 x 470	1	Quart de tour	8.00 203	1.45 37
CSD20128	20.00 x 12.00 x 8.00 508 x 305 x 203	ANSI 61 Gris	16	16	CP2012	CP2012G	18.20 x 10.20 462 x 259	18.50 x 10.50 470 x 267	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD20128LG	20.00 x 12.00 x 8.00 508 x 305 x 203	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2012	CP2012G	18.20 x 10.20 462 x 259	18.50 x 10.50 470 x 267	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD20168	20.00 x 16.00 x 8.00 508 x 406 x 203	ANSI 61 Gris	16	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD20168LG	20.00 x 16.00 x 8.00 508 x 406 x 203	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD20208	20.00 x 20.00 x 8.00 508 x 508 x 203	ANSI 61 Gris	16	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD20208LG	20.00 x 20.00 x 8.00 508 x 508 x 203	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD20248	20.00 x 24.00 x 8.00 508 x 610 x 203	ANSI 61 Gris	16	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	18.50 x 22.50 470 x 572	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD20248LG	20.00 x 24.00 x 8.00 508 x 610 x 203	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	18.50 x 22.50 470 x 572	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD24128	24.00 x 12.00 x 8.00 610 x 305 x 203	ANSI 61 Gris	16	16	CP2412	CP2412G	22.20 x 10.20 564 x 259	22.50 x 10.50 572 x 267	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD24128LG	24.00 x 12.00 x 8.00 610 x 305 x 203	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2412	CP2412G	22.20 x 10.20 564 x 259	22.50 x 10.50 572 x 267	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD24168	24.00 x 16.00 x 8.00 610 x 406 x 203	ANSI 61 Gris	16	16	CP2416	CP2416G	22.20 x 14.20 564 x 361	22.50 x 14.50 572 x 368	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD24168LG	24.00 x 16.00 x 8.00 610 x 406 x 203	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2416	CP2416G	22.20 x 14.20 564 x 361	22.50 x 14.50 572 x 368	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD24208	24.00 x 20.00 x 8.00 610 x 508 x 203	ANSI 61 Gris	16	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD24208LG	24.00 x 20.00 x 8.00 610 x 508 x 203	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD24248	24.00 x 24.00 x 8.00 610 x 610 x 203	ANSI 61 Gris	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD24248LG	24.00 x 24.00 x 8.00 610 x 610 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD24308	24.00 x 30.00 x 8.00 610 x 762 x 203	ANSI 61 Gris	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	22.50 x 28.50 572 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD24308LG	24.00 x 30.00 x 8.00 610 x 762 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	22.50 x 28.50 572 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD30128	30.00 x 12.00 x 8.00 762 x 305 x 203	ANSI 61 Gris	14	16	CP3012	CP3012G	28.20 x 10.20 716 x 259	28.50 x 10.50 724 x 267	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD30128LG	30.00 x 12.00 x 8.00 762 x 305 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3012	CP3012G	28.20 x 10.20 716 x 259	28.50 x 10.50 724 x 267	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD30168	30.00 x 16.00 x 8.00 762 x 406 x 203	ANSI 61 Gris	14	16	CP3016	CP3016G	28.20 x 14.20 716 x 361	28.50 x 14.50 724 x 368	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD30168LG	30.00 x 16.00 x 8.00 762 x 406 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3016	CP3016G	28.20 x 14.20 716 x 361	28.50 x 14.50 724 x 368	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD30208	30.00 x 20.00 x 8.00 762 x 508 x 203	ANSI 61 Gris	14	16	CP3020	CP3020G	28.20 x 18.20 716 x 462	28.50 x 18.50 724 x 470	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD30208LG	30.00 x 20.00 x 8.00 762 x 508 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3020	CP3020G	28.20 x 18.20 716 x 462	28.50 x 18.50 724 x 470	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD30248	30.00 x 24.00 x 8.00 762 x 610 x 203	ANSI 61 Gris	14	14	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD30248LG	30.00 x 24.00 x 8.00 762 x 610 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD30308	30.00 x 30.00 x 8.00 762 x 762 x 203	ANSI 61 Gris	14	14	CP3030	CP3030G	28.20 x 28.20 716 x 716	28.50 x 28.50 724 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD30308LG	30.00 x 30.00 x 8.00 762 x 762 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3030	CP3030G	28.20 x 28.20 716 x 716	28.50 x 28.50 724 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD30368	30.00 x 36.00 x 8.00 762 x 914 x 203	ANSI 61 Gris	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	28.50 x 34.50 724 x 876	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD30368LG	30.00 x 36.00 x 8.00 762 x 914 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	28.50 x 34.50 724 x 876	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD36248	36.00 x 24.00 x 8.00 914 x 610 x 203	ANSI 61 Gris	14	16	CP3624	CP3624G	34.20 x 22.20 869 x 564	34.50 x 22.50 876 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD36248LG	36.00 x 24.00 x 8.00 914 x 610 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3624	CP3624G	34.20 x 22.20 869 x 564	34.50 x 22.50 876 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD36308	36.00 x 30.00 x 8.00 914 x 762 x 203	ANSI 61 Gris	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD36308LG	36.00 x 30.00 x 8.00 914 x 762 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD36368	36.00 x 36.00 x 8.00 914 x 914 x 203	ANSI 61 Gris	14	14	CP3636	CP3636G	34.20 x 34.20 869 x 869	34.50 x 34.50 876 x 876	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD36368LG	36.00 x 36.00 x 8.00 914 x 914 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3636	CP3636G	34.20 x 34.20 869 x 869	34.50 x 34.50 876 x 876	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD42248	42.00 x 24.00 x 8.00 1067 x 610 x 203	ANSI 61 Gris	14	14	CP2442	CP2442G	22.20 x 40.20 564 x 1021	40.50 x 22.50 1029 x 572	1	3-points	21.00 533	1.70 43




Numéro de catalogue	Numéro de catalogue	Finition	Cal. Porte	Cal. Boîtier	Panneau Concept	Panneau Concept constructeur	Dimensions du panneau D x E po/mm	Montage G x H po/mm	Qté de verrous.	Type de verrouillage	J po/mm	K po/mm
CSD42248LG	42.00 x 24.00 x 8.00 1067 x 610 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP2442	CP2442G	22.20 x 40.20 564 x 1021	40.50 x 22.50 1029 x 572	1	3-points	21.00 533	1.70 43
CSD42308	42.00 x 30.00 x 8.00 1067 x 762 x 203	ANSI 61 Gris	14	14	CP4230	CP4230G	40.20 x 28.20 1021 x 716	40.50 x 28.50 1029 x 716	1	3-points	21.00 533	1.70 43
CSD42308LG	42.00 x 30.00 x 8.00 1067 x 762 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4230	CP4230G	40.20 x 28.20 1021 x 716	40.50 x 28.50 1029 x 716	1	3-points	21.00 533	1.70 43
CSD42368	42.00 x 36.00 x 8.00 1067 x 914 x 203	ANSI 61 Gris	14	14	CP4236	CP4236G	40.20 x 34.20 1021 x 869	40.50 x 34.50 1029 x 876	1	3-points	21.00 533	1.70 43
CSD42368LG	42.00 x 36.00 x 8.00 1067 x 914 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4236	CP4236G	40.20 x 34.20 1021 x 869	40.50 x 34.50 1029 x 876	1	3-points	21.00 533	1.70 43
CSD48248	48.00 x 24.00 x 8.00 1219 x 610 x 203	ANSI 61 Gris	14	14	CP4824	CP4824G	46.20 x 22.20 1174 x 564	46.50 x 22.50 1181 x 572	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD48248LG	48.00 x 24.00 x 8.00 1219 x 610 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4824	CP4824G	46.20 x 22.20 1174 x 564	46.50 x 22.50 1181 x 572	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD48308	48.00 x 30.00 x 8.00 1219 x 762 x 203	ANSI 61 Gris	14	14	CP3048	CP3048G	28.20 x 46.20 716 x 1174	46.50 x 28.50 1181 x 724	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD48308LG	48.00 x 30.00 x 8.00 1219 x 762 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3048	CP3048G	28.20 x 46.20 716 x 1174	46.50 x 28.50 1181 x 724	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD48368	48.00 x 36.00 x 8.00 1219 x 914 x 203	ANSI 61 Gris	14	14	CP4836	CP4836G	46.20 x 34.20 1174 x 876	46.50 x 34.50 1181 x 876	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD48368LG	48.00 x 36.00 x 8.00 1219 x 914 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4836	CP4836G	46.20 x 34.20 1174 x 876	46.50 x 34.50 1181 x 876	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD60368	60.00 x 36.00 x 8.00 1524 x 914 x 203	ANSI 61 Gris	14	14	CP6036	CP6036G	58.20 x 34.20 1478 x 869	58.50 x 34.50 1486 x 876	1	3-points	30.00 762	1.70 43
CSD60368LG	60.00 x 36.00 x 8.00 1524 x 914 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP6036	CP6036G	58.20 x 34.20 1478 x 869	58.50 x 34.50 1486 x 876	1	3-points	30.00 762	1.70 43
CSD161210	16.00 x 12.00 x 10.00 406 x 305 x 254	ANSI 61 Gris	16	16	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	1	Quart de tour	8.00 203	1.45 37
CSD161210LG	16.00 x 12.00 x 10.00 406 x 305 x 254	ANSI 61 Gris	16	16	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	1	Quart de tour	8.00 203	1.45 37
CSD161610	16.00 x 16.00 x 10.00 406 x 406 x 254	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP1616	CP1616G	14.20 x 14.20 361 x 361	14.50 x 14.50 368 x 368	1	Quart de tour	8.00 203	1.45 37
CSD161610LG	16.00 x 16.00 x 10.00 406 x 406 x 254	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP1616	CP1616G	14.20 x 14.20 361 x 361	14.50 x 14.50 368 x 368	1	Quart de tour	8.00 203	1.45 37
CSD162010	16.00 x 20.00 x 10.00 406 x 508 x 254	ANSI 61 Gris	16	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	14.50 x 18.50 368 x 470	1	Quart de tour	8.00 203	1.45 37
CSD162010LG	16.00 x 20.00 x 10.00 406 x 508 x 254	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	14.50 x 18.50 368 x 470	1	Quart de tour	8.00 203	1.45 37
CSD201610	20.00 x 16.00 x 10.00 508 x 406 x 254	ANSI 61 Gris	16	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD201610LG	20.00 x 16.00 x 10.00 508 x 406 x 254	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD202010	20.00 x 20.00 x 10.00 508 x 508 x 254	ANSI 61 Gris	16	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD202010LG	20.00 x 20.00 x 10.00 508 x 508 x 254	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD202410	20.00 x 24.00 x 10.00 508 x 610 x 254	ANSI 61 Gris	16	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	18.50 x 22.50 470 x 572	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD202410LG	20.00 x 24.00 x 10.00 508 x 610 x 254	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	18.50 x 22.50 470 x 572	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD241210	24.00 x 12.00 x 10.00 610 x 305 x 254	ANSI 61 Gris	16	16	CP2412	CP2412G	22.20 x 10.20 564 x 259	22.50 x 10.50 572 x 267	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD241210LG	24.00 x 12.00 x 10.00 610 x 305 x 254	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2412	CP2412G	22.20 x 10.20 564 x 259	22.50 x 10.50 572 x 267	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD241610	24.00 x 16.00 x 10.00 610 x 406 x 254	ANSI 61 Gris	16	16	CP2416	CP2416G	22.20 x 14.20 564 x 361	22.50 x 14.50 572 x 368	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD241610LG	24.00 x 16.00 x 10.00 610 x 406 x 254	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2416	CP2416G	22.20 x 14.20 564 x 361	22.50 x 14.50 572 x 368	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD242010	24.00 x 20.00 x 10.00 610 x 508 x 254	ANSI 61 Gris	16	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD242010LG	24.00 x 20.00 x 10.00 610 x 508 x 254	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD242410	24.00 x 24.00 x 10.00 610 x 610 x 254	ANSI 61 Gris	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD242410LG	24.00 x 24.00 x 10.00 610 x 610 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD243010	24.00 x 30.00 x 10.00 610 x 762 x 254	ANSI 61 Gris	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	22.50 x 28.50 572 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD243010LG	24.00 x 30.00 x 10.00 610 x 762 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	22.50 x 28.50 572 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD302010	30.00 x 20.00 x 10.00 762 x 508 x 254	ANSI 61 Gris	14	16	CP3020	CP3020G	28.20 x 18.20 716 x 462	28.50 x 18.50 724 x 470	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD302010LG	30.00 x 20.00 x 10.00 762 x 508 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3020	CP3020G	28.20 x 18.20 716 x 462	28.50 x 18.50 724 x 470	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD302410	30.00 x 24.00 x 10.00 762 x 610 x 254	ANSI 61 Gris	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD302410LG	30.00 x 24.00 x 10.00 762 x 610 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD303010	30.00 x 30.00 x 10.00 762 x 762 x 254	ANSI 61 Gris	14	14	CP3030	CP3030G	28.20 x 28.20 716 x 716	28.50 x 28.50 724 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD303010LG	30.00 x 30.00 x 10.00 762 x 762 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3030	CP3030G	28.20 x 28.20 716 x 716	28.50 x 28.50 724 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD362410	36.00 x 24.00 x 10.00 914 x 610 x 254	ANSI 61 Gris	14	16	CP3624	CP3624G	34.20 x 22.20 869 x 564	34.50 x 22.50 876 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37

Numéro de catalogue	Numéro de catalogue	Finition	Cal. Porte	Cal. Boîtier	Panneau Concept	Panneau Concept constructeur	Dimensions du panneau D x E po/mm	Montage G x H po/mm	Qté de verrous.	Type de verrouillage	J po/mm	K po/mm
CSD362410LG	36.00 x 24.00 x 10.00 914 x 610 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3624	CP3624G	34.20 x 22.20 869 x 564	34.50 x 22.50 876 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD363010	36.00 x 30.00 x 10.00 914 x 762 x 254	ANSI 61 Gris	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD363010LG	36.00 x 30.00 x 10.00 914 x 762 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD363610	36.00 x 36.00 x 10.00 914 x 914 x 254	ANSI 61 Gris	14	14	CP3636	CP3636G	34.20 x 34.20 869 x 869	34.50 x 34.50 876 x 876	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD363610LG	36.00 x 36.00 x 10.00 914 x 914 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3636	CP3636G	34.20 x 34.20 869 x 869	34.50 x 34.50 876 x 876	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD422410	42.00 x 24.00 x 10.00 1067 x 610 x 254	ANSI 61 Gris	14	14	CP2442	CP2442G	22.20 x 40.20 564 x 1021	40.50 x 22.50 1029 x 572	1	3-points	21.00 533	1.70 43
CSD422410LG	42.00 x 24.00 x 10.00 1067 x 610 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP2442	CP2442G	22.20 x 40.20 564 x 1021	40.50 x 22.50 1029 x 572	1	3-points	21.00 533	1.70 43
CSD423010	42.00 x 30.00 x 10.00 1067 x 762 x 254	ANSI 61 Gris	14	14	CP4230	CP4230G	40.20 x 28.20 1021 x 716	40.50 x 28.50 1029 x 724	1	3-points	21.00 533	1.70 43
CSD423010LG	42.00 x 30.00 x 10.00 1067 x 762 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4230	CP4230G	40.20 x 28.20 1021 x 716	40.50 x 28.50 1029 x 724	1	3-points	21.00 533	1.70 43
CSD423610	42.00 x 36.00 x 10.00 1067 x 914 x 254	ANSI 61 Gris	14	14	CP4236	CP4236G	40.20 x 34.20 1021 x 869	40.50 x 34.50 1029 x 876	1	3-points	21.00 533	1.70 43
CSD423610LG	42.00 x 36.00 x 10.00 1067 x 914 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4236	CP4236G	40.20 x 34.20 1021 x 869	40.50 x 34.50 1029 x 876	1	3-points	21.00 533	1.70 43
CSD482410	48.00 x 24.00 x 10.00 1219 x 610 x 254	ANSI 61 Gris	14	14	CP4824	CP4824G	46.20 x 22.20 1173 x 564	46.50 x 22.50 1181 x 572	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD482410LG	48.00 x 24.00 x 10.00 1219 x 610 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4824	CP4824G	46.20 x 22.20 1173 x 564	46.50 x 22.50 1181 x 572	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD483010	48.00 x 30.00 x 10.00 1219 x 762 x 254	ANSI 61 Gris	14	14	CP3048	CP3048G	28.20 x 46.20 716 x 1174	46.50 x 28.50 1181 x 28.50	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD483010LG	48.00 x 30.00 x 10.00 1219 x 762 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3048	CP3048G	28.20 x 46.20 716 x 1174	46.50 x 28.50 1181 x 28.50	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD483610	48.00 x 36.00 x 10.00 1219 x 914 x 254	ANSI 61 Gris	14	14	CP4836	CP4836G	46.20 x 34.20 1173 x 869	46.50 x 34.50 1181 x 876	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD483610LG	48.00 x 36.00 x 10.00 1219 x 914 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4836	CP4836G	46.20 x 34.20 1173 x 869	46.50 x 34.50 1181 x 876	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD603610	60.00 x 36.00 x 10.00 1524 x 914 x 254	ANSI 61 Gris	14	14	CP6036	CP6036G	58.20 x 34.20 1478 x 869	58.50 x 34.50 1486 x 876	1	3-points	30.00 762	1.70 43
CSD603610LG	60.00 x 36.00 x 10.00 1524 x 914 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP6036	CP6036G	58.20 x 34.20 1478 x 869	58.50 x 34.50 1486 x 876	1	3-points	30.00 762	1.70 43
CSD201612	20.00 x 16.00 x 12.00 508 x 406 x 305	ANSI 61 Gris	16	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 1029	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD201612LG	20.00 x 16.00 x 12.00 508 x 406 x 305	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 1029	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD202012	20.00 x 20.00 x 12.00 508 x 508 x 305	ANSI 61 Gris	16	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD202012LG	20.00 x 20.00 x 12.00 508 x 508 x 305	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	1	Quart de tour	10.00 254	1.45 37
CSD242012	24.00 x 20.00 x 12.00 610 x 508 x 305	ANSI 61 Gris	16	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD242012LG	24.00 x 20.00 x 12.00 610 x 508 x 305	RAL 7035 Gris clair	16	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD242412	24.00 x 24.00 x 12.00 610 x 610 x 305	ANSI 61 Gris	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD242412LG	24.00 x 24.00 x 12.00 610 x 610 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD243012	24.00 x 30.00 x 12.00 610 x 762 x 305	ANSI 61 Gris	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	22.50 x 28.50 572 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD243012LG	24.00 x 30.00 x 12.00 610 x 762 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	22.50 x 28.50 572 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD302412	30.00 x 24.00 x 12.00 762 x 610 x 305	ANSI 61 Gris	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD302412LG	30.00 x 24.00 x 12.00 762 x 610 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD303012	30.00 x 30.00 x 12.00 762 x 762 x 305	ANSI 61 Gris	14	14	CP3030	CP3030G	28.20 x 28.20 716 x 716	28.50 x 28.50 724 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD303012LG	30.00 x 30.00 x 12.00 762 x 762 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3030	CP3030G	28.20 x 28.20 716 x 716	28.50 x 28.50 724 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD362412	36.00 x 24.00 x 12.00 914 x 610 x 305	ANSI 61 Gris	14	16	CP3624	CP3624G	34.20 x 22.20 869 x 564	34.50 x 22.50 876 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD362412LG	36.00 x 24.00 x 12.00 914 x 610 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3624	CP3624G	34.20 x 22.20 869 x 564	34.50 x 22.50 876 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD363012	36.00 x 30.00 x 12.00 914 x 762 x 305	ANSI 61 Gris	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD363012LG	36.00 x 30.00 x 12.00 914 x 762 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD363612	36.00 x 36.00 x 12.00 914 x 914 x 305	ANSI 61 Gris	14	14	CP3636	CP3636G	34.20 x 34.20 869 x 869	34.50 x 34.50 876 x 876	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD363612LG	36.00 x 36.00 x 12.00 914 x 914 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3636	CP3636G	34.20 x 34.20 869 x 869	34.50 x 34.50 876 x 876	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD423012	42.00 x 30.00 x 12.00 1067 x 762 x 305	ANSI 61 Gris	14	14	CP4230	CP4230G	40.20 x 28.20 1021 x 716	40.50 x 28.50 1029 x 724	1	3-points	21.00 533	1.70 43
CSD423012LG	42.00 x 30.00 x 12.00 1067 x 762 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4230	CP4230G	40.20 x 28.20 1021 x 716	40.50 x 28.50 1029 x 724	1	3-points	21.00 533	1.70 43
CSD423612	42.00 x 36.00 x 12.00 1067 x 914 x 305	ANSI 61 Gris	14	14	CP4236	CP4236G	40.20 x 34.20 1021 x 869	40.50 x 34.50 1029 x 876	1	3-points	21.00 533	1.70 43

Numéro de catalogue	Numéro de catalogue	Finition	Cal. Porte	Cal. Boîtier	Panneau Concept	Panneau Concept constructeur	Dimensions du panneau D x E po/mm	Montage G x H po/mm	Qté de verrous.	Type de verrouillage	J po/mm	K po/mm
CSD423612LG	42.00 x 36.00 x 12.00 1067 x 914 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4236	CP4236G	40.20 x 34.20 1021 x 869	40.50 x 34.50 1029 x 876	1	3-points	21.00 533	1.70 43
CSD482412	48.00 x 24.00 x 12.00 1219 x 610 x 305	ANSI 61 Gris	14	14	CP4824	CP4824G	46.20 x 22.20 1173 x 564	46.50 x 22.50 1181 x 572	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD482412LG	48.00 x 24.00 x 12.00 1219 x 610 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4824	CP4824G	46.20 x 22.20 1173 x 564	46.50 x 22.50 1181 x 572	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD483612	48.00 x 36.00 x 12.00 1219 x 914 x 305	ANSI 61 Gris	14	14	CP4836	CP4836G	46.20 x 34.20 1173 x 869	46.50 x 34.50 1181 x 876	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD483612LG	48.00 x 36.00 x 12.00 1219 x 914 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4836	CP4836G	46.20 x 34.20 1173 x 869	46.50 x 34.50 1181 x 876	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD603612	60.00 x 36.00 x 12.00 1524 x 914 x 305	ANSI 61 Gris	14	14	CP6036	CP6036G	58.20 x 34.20 1478 x 869	58.50 x 34.50 1486 x 876	1	3-points	30.00 762	1.70 43
CSD603612LG	60.00 x 36.00 x 12.00 1524 x 914 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP6036	CP6036G	58.20 x 34.20 1478 x 869	58.50 x 34.50 1486 x 876	1	3-points	30.00 762	1.70 43
CSD242016	24.00 x 20.00 x 16.00 610 x 508 x 406	ANSI 61 Gris	14	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD242016LG	24.00 x 20.00 x 16.00 610 x 508 x 406	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	1	Quart de tour	12.00 305	1.45 37
CSD242416	24.00 x 24.00 x 16.00 610 x 610 x 406	ANSI 61 Gris	14	14	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD242416LG	24.00 x 24.00 x 16.00 610 x 610 x 406	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD302416	30.00 x 24.00 x 16.00 762 x 610 x 406	ANSI 61 Gris	14	14	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD302416LG	30.00 x 24.00 x 16.00 762 x 610 x 406	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD362416	36.00 x 24.00 x 16.00 914 x 610 x 406	ANSI 61 Gris	14	14	CP3624	CP3624G	34.20 x 22.20 869 x 564	34.50 x 22.50 876 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD362416LG	36.00 x 24.00 x 16.00 914 x 610 x 406	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3624	CP3624G	34.20 x 22.20 869 x 564	34.50 x 22.50 876 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD363016	36.00 x 30.00 x 16.00 914 x 762 x 406	ANSI 61 Gris	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD363016LG	36.00 x 30.00 x 16.00 914 x 762 x 406	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD363616	36.00 x 36.00 x 16.00 914 x 914 x 406	ANSI 61 Gris	14	14	CP3636	CP3636G	34.20 x 34.20 869 x 869	34.50 x 34.50 876 x 876	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD363616LG	36.00 x 36.00 x 16.00 914 x 914 x 406	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3636	CP3636G	34.20 x 34.20 869 x 869	34.50 x 34.50 876 x 876	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD423016	42.00 x 30.00 x 16.00 1067 x 762 x 406	ANSI 61 Gris	14	14	CP4230	CP4230G	40.20 x 28.20 1021 x 716	40.50 x 28.50 1029 x 724	1	3-points	21.00 533	1.70 43
CSD423016LG	42.00 x 30.00 x 16.00 1067 x 762 x 406	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4230	CP4230G	40.20 x 28.20 1021 x 716	40.50 x 28.50 1029 x 724	1	3-points	21.00 533	1.70 43
CSD423616	42.00 x 36.00 x 16.00 1067 x 914 x 406	ANSI 61 Gris	14	14	CP4236	CP4236G	40.20 x 34.20 1021 x 869	40.50 x 34.50 1029 x 876	1	3-points	21.00 533	1.70 43
CSD423616LG	42.00 x 36.00 x 16.00 1067 x 914 x 406	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4236	CP4236G	40.20 x 34.20 1021 x 869	40.50 x 34.50 1029 x 876	1	3-points	21.00 533	1.70 43
CSD483016	48.00 x 30.00 x 16.00 1219 x 762 x 406	ANSI 61 Gris	14	14	CP3048	CP3048G	28.20 x 46.20 716 x 1174	46.50 x 28.50 1181 x 724	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD483016LG	48.00 x 30.00 x 16.00 1219 x 762 x 406	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3048	CP3048G	28.20 x 46.20 716 x 1174	46.50 x 28.50 1181 x 724	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD483616	48.00 x 36.00 x 16.00 1219 x 914 x 406	ANSI 61 Gris	14	14	CP4836	CP4836G	46.20 x 34.20 1173 x 869	46.50 x 34.50 1181 x 876	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD483616LG	48.00 x 36.00 x 16.00 1219 x 914 x 406	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4836	CP4836G	46.20 x 34.20 1173 x 869	46.50 x 34.50 1181 x 876	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD603616	60.00 x 36.00 x 16.00 1524 x 914 x 406	ANSI 61 Gris	14	14	CP6036	CP6036G	58.20 x 34.20 1478 x 869	58.50 x 34.50 1486 x 876	1	3-points	30.00 762	1.70 43
CSD603616LG	60.00 x 36.00 x 16.00 1524 x 914 x 406	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP6036	CP6036G	58.20 x 34.20 1478 x 869	58.50 x 34.50 1486 x 876	1	3-points	30.00 762	1.70 43
CSD242420	24.00 x 24.00 x 20.00 610 x 610 x 508	ANSI 61 Gris	14	14	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD242420LG	24.00 x 24.00 x 20.00 610 x 610 x 508	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD302420	30.00 x 24.00 x 20.00 762 x 610 x 508	ANSI 61 Gris	14	14	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD302420LG	30.00 x 24.00 x 20.00 762 x 610 x 508	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD363020	36.00 x 30.00 x 20.00 914 x 762 x 508	ANSI 61 Gris	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD363020LG	36.00 x 30.00 x 20.00 914 x 762 x 508	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Quart de tour	5.00 127	1.45 37
CSD483620	48.00 x 36.00 x 20.00 1219 x 914 x 508	ANSI 61 Gris	14	14	CP4836	CP4836G	46.20 x 34.20 1174 x 869	46.50 x 34.50 1181 x 876	1	3-points	24.00 610	1.70 43
CSD483620LG	48.00 x 36.00 x 20.00 1219 x 914 x 508	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4836	CP4836G	46.20 x 34.20 1174 x 869	46.50 x 34.50 1181 x 876	1	3-points	24.00 610	1.70 43

Les panneaux doivent être achetés séparément.

Les panneaux NEMA en option nécessitent un ensemble de modification N° de catalogue CCPM4.



Produit standard Armoires à une porte avec fenêtres


Numéro de catalogue	AxBxC po/mm	Finition	Cal. Porte	Cal. Boîtier	Panneau Concept	Panneau Concept constructeur	Dimensions du panneau D x E po/mm	Montage G x H po/mm	Dimensions de la fenêtre M x N po/mm	Qté de verrous	Type de verrouillage	J po/mm
CSD12106W	12.00 x 10.00 x 6.00 305 x 254 x 152	ANSI 61 Gris	14	16	CP1210	CP1210G	10.20 x 8.20 259 x 208	10.50 x 8.50 267 x 216	8.49 x 5.17 216 x 131	1	Quart de tour	6.00 152
CSD12106WLG	12.00 x 10.00 x 6.00 305 x 254 x 152	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP1210	CP1210G	10.20 x 8.20 259 x 208	10.50 x 8.50 267 x 216	8.49 x 5.17 216 x 131	1	Quart de tour	6.00 152
CSD12126W	12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152	ANSI 61 Gris	14	16	CP1212	CP1212G	10.20 x 10.20 259 x 259	10.50 x 10.50 267 x 267	8.49 x 7.30 216 x 185	1	Quart de tour	6.00 152
CSD12126WLG	12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP1212	CP1212G	10.20 x 10.20 259 x 259	10.50 x 10.50 267 x 267	8.49 x 7.30 222 x 180	1	Quart de tour	6.00 152
CSD16126W	16.00 x 12.00 x 6.00 406 x 305 x 152	ANSI 61 Gris	14	16	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	12.49 x 7.30 317 x 185	1	Quart de tour	8.00 203
CSD16126WLG	16.00 x 12.00 x 6.00 406 x 305 x 152	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	12.49 x 7.30 317 x 185	1	Quart de tour	8.00 203
CSD20166W	20.00 x 16.00 x 6.00 508 x 406 x 152	ANSI 61 Gris	14	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	16.49 x 11.30 419 x 287	1	Quart de tour	10.00 254
CSD20166WLG	20.00 x 16.00 x 6.00 508 x 406 x 152	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	16.49 x 11.30 419 x 287	1	Quart de tour	10.00 254
CSD20206W	20.00 x 20.00 x 6.00 508 x 508 x 152	ANSI 61 Gris	14	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	16.49 x 15.30 419 x 389	1	Quart de tour	10.00 254
CSD20206WLG	20.00 x 20.00 x 6.00 508 x 508 x 152	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	16.49 x 15.30 419 x 389	1	Quart de tour	10.00 254
CSD24206W	24.00 x 20.00 x 6.00 610 x 508 x 152	ANSI 61 Gris	14	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	20.49 x 15.30 520 x 389	1	Quart de tour	12.00 305
CSD24206WLG	24.00 x 20.00 x 6.00 610 x 508 x 152	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	20.49 x 15.30 520 x 389	1	Quart de tour	12.00 305
CSD24246W	24.00 x 24.00 x 6.00 610 x 610 x 152	ANSI 61 Gris	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.49 x 18.07 520 x 459	2	Quart de tour	5.00 127
CSD24246WLG	24.00 x 24.00 x 6.00 610 x 610 x 152	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.49 x 18.07 520 x 459	2	Quart de tour	5.00 127
CSD30246W	30.00 x 24.00 x 6.00 762 x 610 x 152	ANSI 61 Gris	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 X 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 267 x 216	26.49 x 18.07 673 x 459	1	Quart de tour	5.00 127
CSD30246WLG	30.00 x 24.00 x 6.00 762 x 610 x 152	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 X 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 267 x 216	26.49 x 18.07 673 x 459	1	Quart de tour	5.00 127
CSD12108W	12.00 x 10.00 x 8.00 305 x 254 x 203	ANSI 61 Gris	14	16	CP1210	CP1210G	10.20 x 8.20 259 x 208	10.50 x 8.50 267 x 216	8.49 x 5.17 216 x 131	1	Quart de tour	6.00 152
CSD12108WLG	12.00 x 10.00 x 8.00 305 x 254 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP1210	CP1210G	10.20 x 8.20 259 x 208	10.50 x 8.50 267 x 216	8.49 x 5.17 216 x 131	1	Quart de tour	6.00 152
CSD12128W	12.00 x 12.00 x 8.00 305 x 305 x 203	ANSI 61 Gris	14	16	CP1212	CP1212G	10.20 X 10.20 259 x 259	10.50 x 10.50 267 x 267	8.49 x 7.30 216 x 185	1	Quart de tour	6.00 152
CSD12128WLG	12.00 x 12.00 x 8.00 305 x 305 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP1212	CP1212G	10.20 X 10.20 259 x 259	10.50 x 10.50 267 x 267	8.49 x 7.30 216 x 185	1	Quart de tour	6.00 152
CSD16128W	16.00 x 12.00 x 8.00 406 x 305 x 203	ANSI 61 Gris	14	16	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	12.49 x 7.30 317 x 185	1	Quart de tour	8.00 203
CSD16128WLG	16.00 x 12.00 x 8.00 406 x 305 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	12.49 x 7.30 317 x 185	1	Quart de tour	8.00 203
CSD20168W	20.00 x 16.00 x 8.00 508 x 406 x 203	ANSI 61 Gris	14	16	CP2016	CP2016	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	16.49 x 11.30 419 x 287	1	Quart de tour	10.00 254
CSD20168WLG	20.00 x 16.00 x 8.00 508 x 406 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	16.49 x 11.30 419 x 287	1	Quart de tour	10.00 254
CSD20208W	20.00 x 20.00 x 8.00 508 x 508 x 203	ANSI 61 Gris	14	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	16.49 x 15.30 419 x 389	1	Quart de tour	10.00 254
CSD20208WLG	20.00 x 20.00 x 8.00 508 x 508 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	16.49 x 15.30 419 x 389	1	Quart de tour	10.00 254
CSD24208W	24.00 x 20.00 x 8.00 610 x 508 x 203	ANSI 61 Gris	14	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	20.49 x 15.30 520 x 389	1	Quart de tour	12.00 305
CSD24208WLG	24.00 x 20.00 x 8.00 610 x 508 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	20.49 x 15.30 520 x 389	1	Quart de tour	12.00 305
CSD24248W	24.00 x 24.00 x 8.00 610 x 610 x 203	ANSI 61 Gris	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.49 x 18.07 520 x 459	2	Quart de tour	5.00 127
CSD24248WLG	24.00 x 24.00 x 8.00 610 x 610 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.49 x 18.07 250 x 459	2	Quart de tour	5.00 127
CSD30248W	30.00 x 24.00 x 8.00 762 x 610 x 203	ANSI 61 Gris	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	26.49 x 18.07 673 x 459	2	Quart de tour	5.00 127
CSD30248WLG	30.00 x 24.00 x 8.00 762 x 610 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	26.49 x 18.07 673 x 459	2	Quart de tour	5.00 127
CSD161210W	16.00 x 12.00 x 10.00 406 x 305 x 254	ANSI 61 Gris	14	16	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	12.49 x 7.30 317 x 185	1	Quart de tour	8.00 203
CSD161210WLG	16.00 x 12.00 x 10.00 406 x 305 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	12.49 x 7.30 317 x 185	1	Quart de tour	8.00 203
CSD201610W	20.00 x 16.00 x 10.00 508 x 406 x 254	ANSI 61 Gris	14	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	16.49 x 11.30 419 x 287	1	Quart de tour	10.00 254
CSD201610WLG	20.00 x 16.00 x 10.00 508 x 406 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	16.49 x 11.30 419 x 287	1	Quart de tour	10.00 254
CSD202010W	20.00 x 20.00 x 10.00 508 x 508 x 254	ANSI 61 Gris	14	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	16.49 x 15.30 419 x 389	1	Quart de tour	10.00 254
CSD202010WLG	20.00 x 20.00 x 10.00 508 x 508 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	16.49 x 15.30 419 x 389	1	Quart de tour	10.00 254
CSD242010W	24.00 x 20.00 x 10.00 610 x 508 x 254	ANSI 61 Gris	14	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	20.49 x 15.30 527 x 384	1	Quart de tour	12.00 305
CSD242010WLG	24.00 x 20.00 x 10.00 610 x 508 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	20.49 x 15.30 527 x 384	1	Quart de tour	12.00 305
CSD242410W	24.00 x 24.00 x 10.00 610 x 610 x 254	ANSI 61 Gris	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.49 x 18.07 520 x 459	2	Quart de tour	5.00 127

Número de catalogue	AxBxC po/mm	Finition	Cal. Porte	Cal. Boîtier	Panneau Concept	Panneau Concept conducteur	Dimensions du panneau D x E po/mm	Montage G x H po/mm	Dimensions de la fenêtre M x N po/mm	Qté de verrous	Type de verrouillage	J po/mm
CSD242410WLG	24.00 x 24.00 x 10.00 610 x 610 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.49 x 18.07 520 x 459	2	Quart de tour	5.00 127
CSD302410W	30.00 x 24.00 x 10.00 762 x 610 x 254	ANSI 61 Gris	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	26.49 x 18.07 673 x 459	2	Quart de tour	5.00 127
CSD302410WLG	30.00 x 24.00 x 10.00 762 x 610 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	26.49 x 18.07 673 x 459	2	Quart de tour	5.00 127
CSD202012W	20.00 x 20.00 x 12.00 508 x 508 x 305	ANSI 61 Gris	14	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	16.49 x 15.30 419 x 389	1	Quart de tour	10.00 254
CSD202012WLG	20.00 x 20.00 x 12.00 508 x 508 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	16.49 x 15.30 419 x 389	1	Quart de tour	10.00 254
CSD242012W	24.00 x 20.00 x 12.00 610 x 508 x 305	ANSI 61 Gris	14	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	20.49 x 15.30 520 x 389	1	Quart de tour	12.00 305
CSD242012WLG	24.00 x 20.00 x 12.00 610 x 508 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	20.49 x 15.30 520 x 389	1	Quart de tour	12.00 305
CSD242412W	24.00 x 24.00 x 12.00 610 x 610 x 305	ANSI 61 Gris	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.49 x 18.07 520 x 459	2	Quart de tour	5.00 127
CSD242412WLG	24.00 x 24.00 x 12.00 610 x 610 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.49 x 18.07 520 x 459	2	Quart de tour	5.00 127
CSD302412W	30.00 x 24.00 x 12.00 762 x 610 x 305	ANSI 61 Gris	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	26.49 x 18.07 673 x 459	2	Quart de tour	5.00 127
CSD302412WLG	30.00 x 24.00 x 12.00 762 x 610 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	26.49 x 18.07 679 x 449	2	Quart de tour	5.00 127
CSD242416W	24.00 x 24.00 x 16.00 610 x 610 x 406	ANSI 61 Gris	14	14	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.49 x 18.07 520 x 459	2	Quart de tour	5.00 127
CSD242416WLG	24.00 x 24.00 x 16.00 610 x 610 x 406	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.49 x 18.07 520 x 459	2	Quart de tour	5.00 127
CSD242420W	24.00 x 24.00 x 20.00 610 x 610 x 508	ANSI 61 Gris	14	14	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.49 x 18.07 520 x 459	2	Quart de tour	5.00 127
CSD242420WLG	24.00 x 24.00 x 20.00 610 x 610 x 508	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.49 x 18.07 520 x 459	2	Quart de tour	5.00 127
CSD302420W	30.00 x 24.00 x 20.00 762 x 610 x 508	ANSI 61 Gris	14	14	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	26.49 x 18.07 673 x 459	2	Quart de tour	5.00 127
CSD302420WLG	30.00 x 24.00 x 20.00 762 x 610 x 508	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	26.49 x 18.07 673 x 459	2	Quart de tour	5.00 127

Les panneaux doivent être achetés séparément.

Les panneaux NEMA en option nécessitent un ensemble de modification N° de catalogue CCPM4.

Boîtiers muraux Concept à une seule porte avec fenêtres



Produit standard **Armoires à deux portes**

Numéro de catalogue	Ax/BxC po/mm	Finition	Cal. Porte	Cal. Boîtier	Panneau Concept	Conductive Panneau Concept	Dimensions du panneau D x E	Montage G x H	Qté de verrous	Type de verrouillage	J po/mm
							po/mm	po/mm			
CTD24428	24.00 x 42.00 x 8.00 610 x 1067 x 203	ANSI 61 Gris	14	14	CP2442	CP2442G	22.20 x 40.20 259 x 564	22.50 x 40.50 572 x 1029	1	3-points	12.00 305
CTD24428LG	24.00 x 42.00 x 8.00 610 x 1067 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP2442	CP2442G	22.20 x 40.20 259 x 564	22.50 x 40.50 572 x 1029	1	3-points	12.00 305
CTD24488	24.00 x 48.00 x 8.00 610 x 1219 x 203	ANSI 61 Gris	14	14	CP4824	CP4824G	46.20 x 22.20 1174 x 564	22.50 x 46.50 572 x 1181	1	3-points	12.00 305
CTD24488LG	24.00 x 48.00 x 8.00 610 x 1219 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4824	CP4824G	46.20 x 22.20 1174 x 564	22.50 x 46.50 572 x 1181	1	3-points	12.00 305
CTD30488	30.00 x 48.00 x 8.00 762 x 1219 x 203	ANSI 61 Gris	14	14	CP3048	CP3048G	28.20 x 46.20 259 x 716	28.50 x 46.50 724 x 1181	1	3-points	15.00 381
CTD30488LG	30.00 x 48.00 x 8.00 762 x 1219 x 203	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3048	CP3048G	28.20 x 46.20 259 x 716	28.50 x 46.50 724 x 1181	1	3-points	15.00 381
CTD244210	24.00 x 42.00 x 10.00 610 x 1067 x 254	ANSI 61 Gris	14	14	CP2442	CP2442G	22.20 x 40.20 564 x 1021	22.50 x 40.50 572 x 1029	1	3-points	12.00 305
CTD244210LG	24.00 x 42.00 x 10.00 610 x 1067 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP2442	CP2442G	22.20 x 40.20 564 x 1021	22.50 x 40.50 572 x 1029	1	3-points	12.00 305
CTD304210	30.00 x 42.00 x 10.00 762 x 1067 x 254	ANSI 61 Gris	14	14	CP4230	CP4230G	40.20 x 28.20 1021 x 716	28.50 x 40.50 724 x 1029	1	3-points	15.00 381
CTD304210LG	30.00 x 42.00 x 10.00 762 x 1067 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4230	CP4230G	40.20 x 28.20 1021 x 716	28.50 x 40.50 724 x 1029	1	3-points	15.00 381
CTD304810	30.00 x 48.00 x 10.00 762 x 1219 x 254	ANSI 61 Gris	14	14	CP3048	CP3048G	28.20 x 46.20 716 x 1174	28.50 x 46.50 724 x 1181	1	3-points	15.00 381
CTD304810LG	30.00 x 48.00 x 10.00 762 x 1219 x 254	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3048	CP3048G	28.20 x 46.20 716 x 1174	28.50 x 46.50 724 x 1181	1	3-points	15.00 381
CTD306012	30.00 x 60.00 x 12.00 762 x 1524 x 305	ANSI 61 Gris	14	14	CP3060	CP3060G	28.20 x 58.20 361 x 716	28.50 x 58.50 724 x 1486	1	3-points	15.00 381
CTD306012LG	30.00 x 60.00 x 12.00 762 x 1524 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP3060	CP3060G	28.20 x 58.20 361 x 716	28.50 x 58.50 724 x 1486	1	3-points	15.00 381
CTD364212	36.00 x 42.00 x 12.00 914 x 1067 x 305	ANSI 61 Gris	14	14	CP4236	CP4236G	40.20 x 34.20 1021 x 869	34.50 x 40.50 876 x 1029	1	3-points	18.00 457
CTD364212LG	36.00 x 42.00 x 12.00 914 x 1067 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4236	CP4236G	40.20 x 34.20 1021 x 869	34.50 x 40.50 876 x 1029	1	3-points	18.00 457
CTD364812	36.00 x 48.00 x 12.00 914 x 1219 x 305	ANSI 61 Gris	14	14	CP4836	CP4836G	34.20 x 46.20 462 x 869	34.50 x 46.50 876 x 1181	1	3-points	18.00 457
CTD364812LG	36.00 x 48.00 x 12.00 914 x 1219 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4836	CP4836G	34.20 x 46.20 462 x 869	34.50 x 46.50 876 x 1181	1	3-points	18.00 457
CTD366012	36.00 x 60.00 x 12.00 914 x 1524 x 305	ANSI 61 Gris	14	14	CP6036	CP6036G	34.20 x 58.20 462 x 869	34.50 x 58.50 876 x 1486	1	3-points	18.00 457
CTD366012LG	36.00 x 60.00 x 12.00 914 x 1524 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP6036	CP6036G	34.20 x 58.20 462 x 869	34.50 x 58.50 876 x 1486	1	3-points	18.00 457
CTD424212	42.00 x 42.00 x 12.00 1067 x 1067 x 305	ANSI 61 Gris	14	14	CP4242	CP4242G	40.20 x 40.20 1021 x 1021	40.50 x 40.50 1029 x 1029	1	3-points	21.00 533
CTD424212LG	42.00 x 42.00 x 12.00 1067 x 1067 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4242	CP4242G	40.20 x 40.20 1021 x 1021	40.50 x 40.50 1029 x 1029	1	3-points	21.00 533
CTD426012	42.00 x 60.00 x 12.00 1067 x 1524 x 305	ANSI 61 Gris	14	14	CP4260	CP4260G	40.20 x 58.20 101 x 1478	40.50 x 58.50 1029 x 1478	1	3-points	21.00 533
CTD426012LG	42.00 x 60.00 x 12.00 1067 x 1524 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4260	CP4260G	40.20 x 58.20 101 x 1478	40.50 x 58.50 1029 x 1478	1	3-points	21.00 533
CTD484812	48.00 x 48.00 x 12.00 1219 x 1219 x 305	ANSI 61 Gris	14	14	CP4848	CP4848G	46.20 x 46.20 1174 x 1174	46.50 x 46.50 1181 x 1181	1	3-points	24.00 610
CTD484812LG	48.00 x 48.00 x 12.00 1219 x 1219 x 305	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4848	CP4848G	46.20 x 46.20 1174 x 1174	46.50 x 46.50 1181 x 1181	1	3-points	24.00 610
CTD364216	36.00 x 42.00 x 16.00 914 x 1067 x 406	ANSI 61 Gris	14	14	CP4236	CP4236G	40.20 x 34.20 1021 x 869	34.50 x 40.50 876 x 1029	1	3-points	18.00 457
CTD364216LG	36.00 x 42.00 x 16.00 914 x 1067 x 406	RAL 7035 Gris clair	14	14	CP4236	CP4236G	40.20 x 34.20 1021 x 869	34.50 x 40.50 876 x 1029	1	3-points	18.00 457

Les panneaux doivent être achetés séparément.

Les panneaux NEMA en option nécessitent un ensemble de modification N° de catalogue CCPM4.

